

## Description de l'article/illustrations du produit



## Description

## Matière :

Acier, inox A2 ou inox A4.

## Finition :



Acier, classe de résistance 8.8, poli (noir) ou électrozingué.

Acier, classe de résistance 10.9.

Inox A2-70, poli.

Inox A4-70, poli.

## Dessins



## Aperçu des articles

| Référence   | Matière du corps de base | Surface corps  | Classe de résistance | D  | L  | Ls min. | Lg max. | K    | T    | D1   | SW  |
|-------------|--------------------------|----------------|----------------------|----|----|---------|---------|------|------|------|-----|
| 07175-03X10 | acier                    | naturel (noir) | 8.8                  | M3 | 10 | 0       | 1       | 1,86 | 1,25 | 5,81 | 2   |
| 07175-03X12 | acier                    | naturel (noir) | 8.8                  | M3 | 12 | 0       | 1       | 1,86 | 1,25 | 5,81 | 2   |
| 07175-03X16 | acier                    | naturel (noir) | 8.8                  | M3 | 16 | 0       | 1       | 1,86 | 1,25 | 5,81 | 2   |
| 07175-03X20 | acier                    | naturel (noir) | 8.8                  | M3 | 20 | 0       | 1       | 1,86 | 1,25 | 5,81 | 2   |
| 07175-03X25 | acier                    | naturel (noir) | 8.8                  | M3 | 25 | 0       | 1       | 1,86 | 1,25 | 5,81 | 2   |
| 07175-04X10 | acier                    | naturel (noir) | 8.8                  | M4 | 10 | 0       | 1,4     | 2,3  | 1,8  | 8    | 2,5 |
| 07175-04X12 | acier                    | naturel (noir) | 8.8                  | M4 | 12 | 0       | 1,4     | 2,3  | 1,8  | 8    | 2,5 |
| 07175-04X16 | acier                    | naturel (noir) | 8.8                  | M4 | 16 | 0       | 1,4     | 2,3  | 1,8  | 8    | 2,5 |
| 07175-04X20 | acier                    | naturel (noir) | 8.8                  | M4 | 20 | 0       | 1,4     | 2,3  | 1,8  | 8    | 2,5 |
| 07175-04X25 | acier                    | naturel (noir) | 8.8                  | M4 | 25 | 0       | 1,4     | 2,3  | 1,8  | 8    | 2,5 |
| 07175-05X10 | acier                    | naturel (noir) | 8.8                  | M5 | 10 | 0       | 1,6     | 2,8  | 2,3  | 10   | 3   |
| 07175-05X12 | acier                    | naturel (noir) | 8.8                  | M5 | 12 | 0       | 1,6     | 2,8  | 2,3  | 10   | 3   |
| 07175-05X16 | acier                    | naturel (noir) | 8.8                  | M5 | 16 | 0       | 1,6     | 2,8  | 2,3  | 10   | 3   |
| 07175-05X20 | acier                    | naturel (noir) | 8.8                  | M5 | 20 | 0       | 1,6     | 2,8  | 2,3  | 10   | 3   |
| 07175-05X25 | acier                    | naturel (noir) | 8.8                  | M5 | 25 | 0       | 1,6     | 2,8  | 2,3  | 10   | 3   |
| 07175-05X30 | acier                    | naturel (noir) | 8.8                  | M5 | 30 | 0       | 1,6     | 2,8  | 2,3  | 10   | 3   |

## Aperçu des articles

| Référence    | Matière du corps de base | Surface corps  | Classe de résistance | D   | L  | Ls min. | Lg max. | K    | T    | D1   | SW  |
|--------------|--------------------------|----------------|----------------------|-----|----|---------|---------|------|------|------|-----|
| 07175-06X10  | acier                    | naturel (noir) | 8.8                  | M6  | 10 | 0       | 2       | 3,3  | 2,5  | 12   | 4   |
| 07175-06X12  | acier                    | naturel (noir) | 8.8                  | M6  | 12 | 0       | 2       | 3,3  | 2,5  | 12   | 4   |
| 07175-06X16  | acier                    | naturel (noir) | 8.8                  | M6  | 16 | 0       | 2       | 3,3  | 2,5  | 12   | 4   |
| 07175-06X20  | acier                    | naturel (noir) | 8.8                  | M6  | 20 | 0       | 2       | 3,3  | 2,5  | 12   | 4   |
| 07175-06X25  | acier                    | naturel (noir) | 8.8                  | M6  | 25 | 0       | 2       | 3,3  | 2,5  | 12   | 4   |
| 07175-06X30  | acier                    | naturel (noir) | 8.8                  | M6  | 30 | 0       | 2       | 3,3  | 2,5  | 12   | 4   |
| 07175-06X35  | acier                    | naturel (noir) | 8.8                  | M6  | 35 | 0       | 2       | 3,3  | 2,5  | 12   | 4   |
| 07175-06X40  | acier                    | naturel (noir) | 8.8                  | M6  | 40 | 11      | 16      | 3,3  | 2,5  | 12   | 4   |
| 07175-06X45  | acier                    | naturel (noir) | 8.8                  | M6  | 45 | 16      | 21      | 3,3  | 2,5  | 12   | 4   |
| 07175-06X50  | acier                    | naturel (noir) | 8.8                  | M6  | 50 | 21      | 26      | 3,3  | 2,5  | 12   | 4   |
| 07175-06X60  | acier                    | naturel (noir) | 8.8                  | M6  | 60 | 31      | 36      | 3,3  | 2,5  | 12   | 4   |
| 07175-08X16  | acier                    | naturel (noir) | 8.8                  | M8  | 16 | 0       | 2,5     | 4,4  | 3,5  | 16   | 5   |
| 07175-08X20  | acier                    | naturel (noir) | 8.8                  | M8  | 20 | 0       | 2,5     | 4,4  | 3,5  | 16   | 5   |
| 07175-08X25  | acier                    | naturel (noir) | 8.8                  | M8  | 25 | 0       | 2,5     | 4,4  | 3,5  | 16   | 5   |
| 07175-08X30  | acier                    | naturel (noir) | 8.8                  | M8  | 30 | 0       | 2,5     | 4,4  | 3,5  | 16   | 5   |
| 07175-08X35  | acier                    | naturel (noir) | 8.8                  | M8  | 35 | 0       | 2,5     | 4,4  | 3,5  | 16   | 5   |
| 07175-08X40  | acier                    | naturel (noir) | 8.8                  | M8  | 40 | 0       | 2,5     | 4,4  | 3,5  | 16   | 5   |
| 07175-08X45  | acier                    | naturel (noir) | 8.8                  | M8  | 45 | 0       | 2,5     | 4,4  | 3,5  | 16   | 5   |
| 07175-08X50  | acier                    | naturel (noir) | 8.8                  | M8  | 50 | 15,75   | 22      | 4,4  | 3,5  | 16   | 5   |
| 07175-08X60  | acier                    | naturel (noir) | 8.8                  | M8  | 60 | 25,75   | 32      | 4,4  | 3,5  | 16   | 5   |
| 07175-10X16  | acier                    | naturel (noir) | 8.8                  | M10 | 16 | 0       | 3       | 5,5  | 4,4  | 20   | 6   |
| 07175-10X20  | acier                    | naturel (noir) | 8.8                  | M10 | 20 | 0       | 3       | 5,5  | 4,4  | 20   | 6   |
| 07175-10X25  | acier                    | naturel (noir) | 8.8                  | M10 | 25 | 0       | 3       | 5,5  | 4,4  | 20   | 6   |
| 07175-10X30  | acier                    | naturel (noir) | 8.8                  | M10 | 30 | 0       | 3       | 5,5  | 4,4  | 20   | 6   |
| 07175-10X35  | acier                    | naturel (noir) | 8.8                  | M10 | 35 | 0       | 3       | 5,5  | 4,4  | 20   | 6   |
| 07175-10X40  | acier                    | naturel (noir) | 8.8                  | M10 | 40 | 0       | 3       | 5,5  | 4,4  | 20   | 6   |
| 07175-10X45  | acier                    | naturel (noir) | 8.8                  | M10 | 45 | 0       | 3       | 5,5  | 4,4  | 20   | 6   |
| 07175-10X50  | acier                    | naturel (noir) | 8.8                  | M10 | 50 | 0       | 3       | 5,5  | 4,4  | 20   | 6   |
| 07175-10X60  | acier                    | naturel (noir) | 8.8                  | M10 | 60 | 20,5    | 28      | 5,5  | 4,4  | 20   | 6   |
| 07175-10X70  | acier                    | naturel (noir) | 8.8                  | M10 | 70 | 30,5    | 38      | 5,5  | 4,4  | 20   | 6   |
| 07175-12X20  | acier                    | naturel (noir) | 8.8                  | M12 | 20 | 0       | 3,5     | 6,5  | 4,6  | 24   | 8   |
| 07175-12X25  | acier                    | naturel (noir) | 8.8                  | M12 | 25 | 0       | 3,5     | 6,5  | 4,6  | 24   | 8   |
| 07175-12X30  | acier                    | naturel (noir) | 8.8                  | M12 | 30 | 0       | 3,5     | 6,5  | 4,6  | 24   | 8   |
| 07175-12X35  | acier                    | naturel (noir) | 8.8                  | M12 | 35 | 0       | 3,5     | 6,5  | 4,6  | 24   | 8   |
| 07175-12X40  | acier                    | naturel (noir) | 8.8                  | M12 | 40 | 0       | 3,5     | 6,5  | 4,6  | 24   | 8   |
| 07175-12X45  | acier                    | naturel (noir) | 8.8                  | M12 | 45 | 0       | 3,5     | 6,5  | 4,6  | 24   | 8   |
| 07175-12X50  | acier                    | naturel (noir) | 8.8                  | M12 | 50 | 0       | 3,5     | 6,5  | 4,6  | 24   | 8   |
| 07175-12X60  | acier                    | naturel (noir) | 8.8                  | M12 | 60 | 0       | 3,5     | 6,5  | 4,6  | 24   | 8   |
| 07175-12X70  | acier                    | naturel (noir) | 8.8                  | M12 | 70 | 25,25   | 34      | 6,5  | 4,6  | 24   | 8   |
| 07175-12X80  | acier                    | naturel (noir) | 8.8                  | M12 | 80 | 35,25   | 44      | 6,5  | 4,6  | 24   | 8   |
| 07175-16X30  | acier                    | naturel (noir) | 8.8                  | M16 | 30 | 0       | 4       | 7,5  | 5,3  | 30   | 10  |
| 07175-16X35  | acier                    | naturel (noir) | 8.8                  | M16 | 35 | 0       | 4       | 7,5  | 5,3  | 30   | 10  |
| 07175-16X40  | acier                    | naturel (noir) | 8.8                  | M16 | 40 | 0       | 4       | 7,5  | 5,3  | 30   | 10  |
| 07175-16X45  | acier                    | naturel (noir) | 8.8                  | M16 | 45 | 0       | 4       | 7,5  | 5,3  | 30   | 10  |
| 07175-16X50  | acier                    | naturel (noir) | 8.8                  | M16 | 50 | 0       | 4       | 7,5  | 5,3  | 30   | 10  |
| 07175-16X60  | acier                    | naturel (noir) | 8.8                  | M16 | 60 | 0       | 4       | 7,5  | 5,3  | 30   | 10  |
| 07175-16X70  | acier                    | naturel (noir) | 8.8                  | M16 | 70 | 0       | 4       | 7,5  | 5,3  | 30   | 10  |
| 07175-16X80  | acier                    | naturel (noir) | 8.8                  | M16 | 80 | 22      | 32      | 7,5  | 5,3  | 30   | 10  |
| 07175-403X10 | acier                    | galvanisée     | 8.8                  | M3  | 10 | 0       | 1       | 1,86 | 1,25 | 5,81 | 2   |
| 07175-403X12 | acier                    | galvanisée     | 8.8                  | M3  | 12 | 0       | 1       | 1,86 | 1,25 | 5,81 | 2   |
| 07175-403X16 | acier                    | galvanisée     | 8.8                  | M3  | 16 | 0       | 1       | 1,86 | 1,25 | 5,81 | 2   |
| 07175-403X20 | acier                    | galvanisée     | 8.8                  | M3  | 20 | 0       | 1       | 1,86 | 1,25 | 5,81 | 2   |
| 07175-403X25 | acier                    | galvanisée     | 8.8                  | M3  | 25 | 0       | 1       | 1,86 | 1,25 | 5,81 | 2   |
| 07175-404X10 | acier                    | galvanisée     | 8.8                  | M4  | 10 | 0       | 1,4     | 2,3  | 1,8  | 8    | 2,5 |
| 07175-404X12 | acier                    | galvanisée     | 8.8                  | M4  | 12 | 0       | 1,4     | 2,3  | 1,8  | 8    | 2,5 |
| 07175-404X16 | acier                    | galvanisée     | 8.8                  | M4  | 16 | 0       | 1,4     | 2,3  | 1,8  | 8    | 2,5 |
| 07175-404X20 | acier                    | galvanisée     | 8.8                  | M4  | 20 | 0       | 1,4     | 2,3  | 1,8  | 8    | 2,5 |
| 07175-404X25 | acier                    | galvanisée     | 8.8                  | M4  | 25 | 0       | 1,4     | 2,3  | 1,8  | 8    | 2,5 |
| 07175-405X10 | acier                    | galvanisée     | 8.8                  | M5  | 10 | 0       | 1,6     | 2,8  | 2,3  | 10   | 3   |
| 07175-405X12 | acier                    | galvanisée     | 8.8                  | M5  | 12 | 0       | 1,6     | 2,8  | 2,3  | 10   | 3   |
| 07175-405X16 | acier                    | galvanisée     | 8.8                  | M5  | 16 | 0       | 1,6     | 2,8  | 2,3  | 10   | 3   |
| 07175-405X20 | acier                    | galvanisée     | 8.8                  | M5  | 20 | 0       | 1,6     | 2,8  | 2,3  | 10   | 3   |
| 07175-405X25 | acier                    | galvanisée     | 8.8                  | M5  | 25 | 0       | 1,6     | 2,8  | 2,3  | 10   | 3   |
| 07175-405X30 | acier                    | galvanisée     | 8.8                  | M5  | 30 | 0       | 1,6     | 2,8  | 2,3  | 10   | 3   |
| 07175-406X10 | acier                    | galvanisée     | 8.8                  | M6  | 10 | 0       | 2       | 3,3  | 2,5  | 12   | 4   |

## Aperçu des articles

| Référence    | Matière du corps de base | Surface corps  | Classe de résistance | D   | L  | Ls min. | Lg max. | K    | T    | D1   | SW  |
|--------------|--------------------------|----------------|----------------------|-----|----|---------|---------|------|------|------|-----|
| 07175-406X12 | acier                    | galvanisée     | 8.8                  | M6  | 12 | 0       | 2       | 3,3  | 2,5  | 12   | 4   |
| 07175-406X16 | acier                    | galvanisée     | 8.8                  | M6  | 16 | 0       | 2       | 3,3  | 2,5  | 12   | 4   |
| 07175-406X20 | acier                    | galvanisée     | 8.8                  | M6  | 20 | 0       | 2       | 3,3  | 2,5  | 12   | 4   |
| 07175-406X25 | acier                    | galvanisée     | 8.8                  | M6  | 25 | 0       | 2       | 3,3  | 2,5  | 12   | 4   |
| 07175-406X30 | acier                    | galvanisée     | 8.8                  | M6  | 30 | 0       | 2       | 3,3  | 2,5  | 12   | 4   |
| 07175-406X35 | acier                    | galvanisée     | 8.8                  | M6  | 35 | 0       | 2       | 3,3  | 2,5  | 12   | 4   |
| 07175-406X40 | acier                    | galvanisée     | 8.8                  | M6  | 40 | 11      | 16      | 3,3  | 2,5  | 12   | 4   |
| 07175-406X45 | acier                    | galvanisée     | 8.8                  | M6  | 45 | 16      | 21      | 3,3  | 2,5  | 12   | 4   |
| 07175-406X50 | acier                    | galvanisée     | 8.8                  | M6  | 50 | 21      | 26      | 3,3  | 2,5  | 12   | 4   |
| 07175-406X60 | acier                    | galvanisée     | 8.8                  | M6  | 60 | 31      | 36      | 3,3  | 2,5  | 12   | 4   |
| 07175-408X16 | acier                    | galvanisée     | 8.8                  | M8  | 16 | 0       | 2,5     | 4,4  | 3,5  | 16   | 5   |
| 07175-408X20 | acier                    | galvanisée     | 8.8                  | M8  | 20 | 0       | 2,5     | 4,4  | 3,5  | 16   | 5   |
| 07175-408X25 | acier                    | galvanisée     | 8.8                  | M8  | 25 | 0       | 2,5     | 4,4  | 3,5  | 16   | 5   |
| 07175-408X30 | acier                    | galvanisée     | 8.8                  | M8  | 30 | 0       | 2,5     | 4,4  | 3,5  | 16   | 5   |
| 07175-408X35 | acier                    | galvanisée     | 8.8                  | M8  | 35 | 0       | 2,5     | 4,4  | 3,5  | 16   | 5   |
| 07175-408X40 | acier                    | galvanisée     | 8.8                  | M8  | 40 | 0       | 2,5     | 4,4  | 3,5  | 16   | 5   |
| 07175-408X45 | acier                    | galvanisée     | 8.8                  | M8  | 45 | 0       | 2,5     | 4,4  | 3,5  | 16   | 5   |
| 07175-408X50 | acier                    | galvanisée     | 8.8                  | M8  | 50 | 15,75   | 22      | 4,4  | 3,5  | 16   | 5   |
| 07175-408X60 | acier                    | galvanisée     | 8.8                  | M8  | 60 | 25,75   | 32      | 4,4  | 3,5  | 16   | 5   |
| 07175-410X16 | acier                    | galvanisée     | 8.8                  | M10 | 16 | 0       | 3       | 5,5  | 4,4  | 20   | 6   |
| 07175-410X20 | acier                    | galvanisée     | 8.8                  | M10 | 20 | 0       | 3       | 5,5  | 4,4  | 20   | 6   |
| 07175-410X25 | acier                    | galvanisée     | 8.8                  | M10 | 25 | 0       | 3       | 5,5  | 4,4  | 20   | 6   |
| 07175-410X30 | acier                    | galvanisée     | 8.8                  | M10 | 30 | 0       | 3       | 5,5  | 4,4  | 20   | 6   |
| 07175-410X35 | acier                    | galvanisée     | 8.8                  | M10 | 35 | 0       | 3       | 5,5  | 4,4  | 20   | 6   |
| 07175-410X40 | acier                    | galvanisée     | 8.8                  | M10 | 40 | 0       | 3       | 5,5  | 4,4  | 20   | 6   |
| 07175-410X45 | acier                    | galvanisée     | 8.8                  | M10 | 45 | 0       | 3       | 5,5  | 4,4  | 20   | 6   |
| 07175-410X50 | acier                    | galvanisée     | 8.8                  | M10 | 50 | 0       | 3       | 5,5  | 4,4  | 20   | 6   |
| 07175-410X60 | acier                    | galvanisée     | 8.8                  | M10 | 60 | 20,5    | 28      | 5,5  | 4,4  | 20   | 6   |
| 07175-410X70 | acier                    | galvanisée     | 8.8                  | M10 | 70 | 30,5    | 38      | 5,5  | 4,4  | 20   | 6   |
| 07175-412X20 | acier                    | galvanisée     | 8.8                  | M12 | 20 | 0       | 3,5     | 6,5  | 4,6  | 24   | 8   |
| 07175-412X25 | acier                    | galvanisée     | 8.8                  | M12 | 25 | 0       | 3,5     | 6,5  | 4,6  | 24   | 8   |
| 07175-412X30 | acier                    | galvanisée     | 8.8                  | M12 | 30 | 0       | 3,5     | 6,5  | 4,6  | 24   | 8   |
| 07175-412X35 | acier                    | galvanisée     | 8.8                  | M12 | 35 | 0       | 3,5     | 6,5  | 4,6  | 24   | 8   |
| 07175-412X40 | acier                    | galvanisée     | 8.8                  | M12 | 40 | 0       | 3,5     | 6,5  | 4,6  | 24   | 8   |
| 07175-412X45 | acier                    | galvanisée     | 8.8                  | M12 | 45 | 0       | 3,5     | 6,5  | 4,6  | 24   | 8   |
| 07175-412X50 | acier                    | galvanisée     | 8.8                  | M12 | 50 | 0       | 3,5     | 6,5  | 4,6  | 24   | 8   |
| 07175-412X60 | acier                    | galvanisée     | 8.8                  | M12 | 60 | 0       | 3,5     | 6,5  | 4,6  | 24   | 8   |
| 07175-412X70 | acier                    | galvanisée     | 8.8                  | M12 | 70 | 25,25   | 34      | 6,5  | 4,6  | 24   | 8   |
| 07175-412X80 | acier                    | galvanisée     | 8.8                  | M12 | 80 | 35,25   | 44      | 6,5  | 4,6  | 24   | 8   |
| 07175-416X30 | acier                    | galvanisée     | 8.8                  | M16 | 30 | 0       | 4       | 7,5  | 5,3  | 30   | 10  |
| 07175-416X35 | acier                    | galvanisée     | 8.8                  | M16 | 35 | 0       | 4       | 7,5  | 5,3  | 30   | 10  |
| 07175-416X40 | acier                    | galvanisée     | 8.8                  | M16 | 40 | 0       | 4       | 7,5  | 5,3  | 30   | 10  |
| 07175-416X45 | acier                    | galvanisée     | 8.8                  | M16 | 45 | 0       | 4       | 7,5  | 5,3  | 30   | 10  |
| 07175-416X50 | acier                    | galvanisée     | 8.8                  | M16 | 50 | 0       | 4       | 7,5  | 5,3  | 30   | 10  |
| 07175-416X60 | acier                    | galvanisée     | 8.8                  | M16 | 60 | 0       | 4       | 7,5  | 5,3  | 30   | 10  |
| 07175-416X70 | acier                    | galvanisée     | 8.8                  | M16 | 70 | 0       | 4       | 7,5  | 5,3  | 30   | 10  |
| 07175-416X80 | acier                    | galvanisée     | 8.8                  | M16 | 80 | 22      | 32      | 7,5  | 5,3  | 30   | 10  |
| 07175-303X10 | acier                    | naturel (noir) | 10.9                 | M3  | 10 | 0       | 1       | 1,86 | 1,25 | 5,81 | 2   |
| 07175-303X12 | acier                    | naturel (noir) | 10.9                 | M3  | 12 | 0       | 1       | 1,86 | 1,25 | 5,81 | 2   |
| 07175-303X16 | acier                    | naturel (noir) | 10.9                 | M3  | 16 | 0       | 1       | 1,86 | 1,25 | 5,81 | 2   |
| 07175-303X20 | acier                    | naturel (noir) | 10.9                 | M3  | 20 | 0       | 1       | 1,86 | 1,25 | 5,81 | 2   |
| 07175-303X25 | acier                    | naturel (noir) | 10.9                 | M3  | 25 | 0       | 1       | 1,86 | 1,25 | 5,81 | 2   |
| 07175-304X10 | acier                    | naturel (noir) | 10.9                 | M4  | 10 | 0       | 1,4     | 2,3  | 1,8  | 8    | 2,5 |
| 07175-304X12 | acier                    | naturel (noir) | 10.9                 | M4  | 12 | 0       | 1,4     | 2,3  | 1,8  | 8    | 2,5 |
| 07175-304X16 | acier                    | naturel (noir) | 10.9                 | M4  | 16 | 0       | 1,4     | 2,3  | 1,8  | 8    | 2,5 |
| 07175-304X20 | acier                    | naturel (noir) | 10.9                 | M4  | 20 | 0       | 1,4     | 2,3  | 1,8  | 8    | 2,5 |
| 07175-304X25 | acier                    | naturel (noir) | 10.9                 | M4  | 25 | 0       | 1,4     | 2,3  | 1,8  | 8    | 2,5 |
| 07175-305X10 | acier                    | naturel (noir) | 10.9                 | M5  | 10 | 0       | 1,6     | 2,8  | 2,3  | 10   | 3   |
| 07175-305X12 | acier                    | naturel (noir) | 10.9                 | M5  | 12 | 0       | 1,6     | 2,8  | 2,3  | 10   | 3   |
| 07175-305X16 | acier                    | naturel (noir) | 10.9                 | M5  | 16 | 0       | 1,6     | 2,8  | 2,3  | 10   | 3   |
| 07175-305X20 | acier                    | naturel (noir) | 10.9                 | M5  | 20 | 0       | 1,6     | 2,8  | 2,3  | 10   | 3   |
| 07175-305X25 | acier                    | naturel (noir) | 10.9                 | M5  | 25 | 0       | 1,6     | 2,8  | 2,3  | 10   | 3   |
| 07175-305X30 | acier                    | naturel (noir) | 10.9                 | M5  | 30 | 0       | 1,6     | 2,8  | 2,3  | 10   | 3   |
| 07175-306X10 | acier                    | naturel (noir) | 10.9                 | M6  | 10 | 0       | 2       | 3,3  | 2,5  | 12   | 4   |
| 07175-306X12 | acier                    | naturel (noir) | 10.9                 | M6  | 12 | 0       | 2       | 3,3  | 2,5  | 12   | 4   |

## Aperçu des articles

| Référence    | Matière du corps de base | Surface corps  | Classe de résistance | D   | L  | Ls min. | Lg max. | K    | T    | D1   | SW  |
|--------------|--------------------------|----------------|----------------------|-----|----|---------|---------|------|------|------|-----|
| 07175-306X16 | acier                    | naturel (noir) | 10.9                 | M6  | 16 | 0       | 2       | 3,3  | 2,5  | 12   | 4   |
| 07175-306X20 | acier                    | naturel (noir) | 10.9                 | M6  | 20 | 0       | 2       | 3,3  | 2,5  | 12   | 4   |
| 07175-306X25 | acier                    | naturel (noir) | 10.9                 | M6  | 25 | 0       | 2       | 3,3  | 2,5  | 12   | 4   |
| 07175-306X30 | acier                    | naturel (noir) | 10.9                 | M6  | 30 | 0       | 2       | 3,3  | 2,5  | 12   | 4   |
| 07175-306X35 | acier                    | naturel (noir) | 10.9                 | M6  | 35 | 0       | 2       | 3,3  | 2,5  | 12   | 4   |
| 07175-306X40 | acier                    | naturel (noir) | 10.9                 | M6  | 40 | 11      | 16      | 3,3  | 2,5  | 12   | 4   |
| 07175-306X45 | acier                    | naturel (noir) | 10.9                 | M6  | 45 | 16      | 21      | 3,3  | 2,5  | 12   | 4   |
| 07175-306X50 | acier                    | naturel (noir) | 10.9                 | M6  | 50 | 21      | 26      | 3,3  | 2,5  | 12   | 4   |
| 07175-306X60 | acier                    | naturel (noir) | 10.9                 | M6  | 60 | 31      | 36      | 3,3  | 2,5  | 12   | 4   |
| 07175-308X16 | acier                    | naturel (noir) | 10.9                 | M8  | 16 | 0       | 2,5     | 4,4  | 3,5  | 16   | 5   |
| 07175-308X20 | acier                    | naturel (noir) | 10.9                 | M8  | 20 | 0       | 2,5     | 4,4  | 3,5  | 16   | 5   |
| 07175-308X25 | acier                    | naturel (noir) | 10.9                 | M8  | 25 | 0       | 2,5     | 4,4  | 3,5  | 16   | 5   |
| 07175-308X30 | acier                    | naturel (noir) | 10.9                 | M8  | 30 | 0       | 2,5     | 4,4  | 3,5  | 16   | 5   |
| 07175-308X35 | acier                    | naturel (noir) | 10.9                 | M8  | 35 | 0       | 2,5     | 4,4  | 3,5  | 16   | 5   |
| 07175-308X40 | acier                    | naturel (noir) | 10.9                 | M8  | 40 | 0       | 2,5     | 4,4  | 3,5  | 16   | 5   |
| 07175-308X45 | acier                    | naturel (noir) | 10.9                 | M8  | 45 | 0       | 2,5     | 4,4  | 3,5  | 16   | 5   |
| 07175-308X50 | acier                    | naturel (noir) | 10.9                 | M8  | 50 | 15,75   | 22      | 4,4  | 3,5  | 16   | 5   |
| 07175-308X60 | acier                    | naturel (noir) | 10.9                 | M8  | 60 | 25,75   | 32      | 4,4  | 3,5  | 16   | 5   |
| 07175-310X16 | acier                    | naturel (noir) | 10.9                 | M10 | 16 | 0       | 3       | 5,5  | 4,4  | 20   | 6   |
| 07175-310X20 | acier                    | naturel (noir) | 10.9                 | M10 | 20 | 0       | 3       | 5,5  | 4,4  | 20   | 6   |
| 07175-310X25 | acier                    | naturel (noir) | 10.9                 | M10 | 25 | 0       | 3       | 5,5  | 4,4  | 20   | 6   |
| 07175-310X30 | acier                    | naturel (noir) | 10.9                 | M10 | 30 | 0       | 3       | 5,5  | 4,4  | 20   | 6   |
| 07175-310X35 | acier                    | naturel (noir) | 10.9                 | M10 | 35 | 0       | 3       | 5,5  | 4,4  | 20   | 6   |
| 07175-310X40 | acier                    | naturel (noir) | 10.9                 | M10 | 40 | 0       | 3       | 5,5  | 4,4  | 20   | 6   |
| 07175-310X45 | acier                    | naturel (noir) | 10.9                 | M10 | 45 | 0       | 3       | 5,5  | 4,4  | 20   | 6   |
| 07175-310X50 | acier                    | naturel (noir) | 10.9                 | M10 | 50 | 0       | 3       | 5,5  | 4,4  | 20   | 6   |
| 07175-310X60 | acier                    | naturel (noir) | 10.9                 | M10 | 60 | 20,5    | 28      | 5,5  | 4,4  | 20   | 6   |
| 07175-310X70 | acier                    | naturel (noir) | 10.9                 | M10 | 70 | 30,5    | 38      | 5,5  | 4,4  | 20   | 6   |
| 07175-312X20 | acier                    | naturel (noir) | 10.9                 | M12 | 20 | 0       | 3,5     | 6,5  | 4,6  | 24   | 8   |
| 07175-312X25 | acier                    | naturel (noir) | 10.9                 | M12 | 25 | 0       | 3,5     | 6,5  | 4,6  | 24   | 8   |
| 07175-312X30 | acier                    | naturel (noir) | 10.9                 | M12 | 30 | 0       | 3,5     | 6,5  | 4,6  | 24   | 8   |
| 07175-312X35 | acier                    | naturel (noir) | 10.9                 | M12 | 35 | 0       | 3,5     | 6,5  | 4,6  | 24   | 8   |
| 07175-312X40 | acier                    | naturel (noir) | 10.9                 | M12 | 40 | 0       | 3,5     | 6,5  | 4,6  | 24   | 8   |
| 07175-312X45 | acier                    | naturel (noir) | 10.9                 | M12 | 45 | 0       | 3,5     | 6,5  | 4,6  | 24   | 8   |
| 07175-312X50 | acier                    | naturel (noir) | 10.9                 | M12 | 50 | 0       | 3,5     | 6,5  | 4,6  | 24   | 8   |
| 07175-312X60 | acier                    | naturel (noir) | 10.9                 | M12 | 60 | 0       | 3,5     | 6,5  | 4,6  | 24   | 8   |
| 07175-312X70 | acier                    | naturel (noir) | 10.9                 | M12 | 70 | 25,25   | 34      | 6,5  | 4,6  | 24   | 8   |
| 07175-312X80 | acier                    | naturel (noir) | 10.9                 | M12 | 80 | 35,25   | 44      | 6,5  | 4,6  | 24   | 8   |
| 07175-316X30 | acier                    | naturel (noir) | 10.9                 | M16 | 30 | 0       | 4       | 7,5  | 5,3  | 30   | 10  |
| 07175-316X35 | acier                    | naturel (noir) | 10.9                 | M16 | 35 | 0       | 4       | 7,5  | 5,3  | 30   | 10  |
| 07175-316X40 | acier                    | naturel (noir) | 10.9                 | M16 | 40 | 0       | 4       | 7,5  | 5,3  | 30   | 10  |
| 07175-316X45 | acier                    | naturel (noir) | 10.9                 | M16 | 45 | 0       | 4       | 7,5  | 5,3  | 30   | 10  |
| 07175-316X50 | acier                    | naturel (noir) | 10.9                 | M16 | 50 | 0       | 4       | 7,5  | 5,3  | 30   | 10  |
| 07175-316X60 | acier                    | naturel (noir) | 10.9                 | M16 | 60 | 0       | 4       | 7,5  | 5,3  | 30   | 10  |
| 07175-316X70 | acier                    | naturel (noir) | 10.9                 | M16 | 70 | 0       | 4       | 7,5  | 5,3  | 30   | 10  |
| 07175-316X80 | acier                    | naturel (noir) | 10.9                 | M16 | 80 | 22      | 32      | 7,5  | 5,3  | 30   | 10  |
| 07175-103X10 | acier inoxydable A2      | naturel        | 70                   | M3  | 10 | 0       | 1       | 1,86 | 1,25 | 5,81 | 2   |
| 07175-103X12 | acier inoxydable A2      | naturel        | 70                   | M3  | 12 | 0       | 1       | 1,86 | 1,25 | 5,81 | 2   |
| 07175-103X16 | acier inoxydable A2      | naturel        | 70                   | M3  | 16 | 0       | 1       | 1,86 | 1,25 | 5,81 | 2   |
| 07175-103X20 | acier inoxydable A2      | naturel        | 70                   | M3  | 20 | 0       | 1       | 1,86 | 1,25 | 5,81 | 2   |
| 07175-103X25 | acier inoxydable A2      | naturel        | 70                   | M3  | 25 | 0       | 1       | 1,86 | 1,25 | 5,81 | 2   |
| 07175-104X10 | acier inoxydable A2      | naturel        | 70                   | M4  | 10 | 0       | 1,4     | 2,3  | 1,8  | 8    | 2,5 |
| 07175-104X12 | acier inoxydable A2      | naturel        | 70                   | M4  | 12 | 0       | 1,4     | 2,3  | 1,8  | 8    | 2,5 |
| 07175-104X16 | acier inoxydable A2      | naturel        | 70                   | M4  | 16 | 0       | 1,4     | 2,3  | 1,8  | 8    | 2,5 |
| 07175-104X20 | acier inoxydable A2      | naturel        | 70                   | M4  | 20 | 0       | 1,4     | 2,3  | 1,8  | 8    | 2,5 |
| 07175-104X25 | acier inoxydable A2      | naturel        | 70                   | M4  | 25 | 0       | 1,4     | 2,3  | 1,8  | 8    | 2,5 |
| 07175-105X10 | acier inoxydable A2      | naturel        | 70                   | M5  | 10 | 0       | 1,6     | 2,8  | 2,3  | 10   | 3   |
| 07175-105X12 | acier inoxydable A2      | naturel        | 70                   | M5  | 12 | 0       | 1,6     | 2,8  | 2,3  | 10   | 3   |
| 07175-105X16 | acier inoxydable A2      | naturel        | 70                   | M5  | 16 | 0       | 1,6     | 2,8  | 2,3  | 10   | 3   |
| 07175-105X20 | acier inoxydable A2      | naturel        | 70                   | M5  | 20 | 0       | 1,6     | 2,8  | 2,3  | 10   | 3   |
| 07175-105X25 | acier inoxydable A2      | naturel        | 70                   | M5  | 25 | 0       | 1,6     | 2,8  | 2,3  | 10   | 3   |
| 07175-105X30 | acier inoxydable A2      | naturel        | 70                   | M5  | 30 | 0       | 1,6     | 2,8  | 2,3  | 10   | 3   |
| 07175-106X10 | acier inoxydable A2      | naturel        | 70                   | M6  | 10 | 0       | 2       | 3,3  | 2,5  | 12   | 4   |
| 07175-106X12 | acier inoxydable A2      | naturel        | 70                   | M6  | 12 | 0       | 2       | 3,3  | 2,5  | 12   | 4   |
| 07175-106X16 | acier inoxydable A2      | naturel        | 70                   | M6  | 16 | 0       | 2       | 3,3  | 2,5  | 12   | 4   |

## Aperçu des articles

| Référence    | Matière du corps de base | Surface corps | Classe de résistance | D   | L  | ls min. | Lg max. | K    | T    | D1   | SW  |
|--------------|--------------------------|---------------|----------------------|-----|----|---------|---------|------|------|------|-----|
| 07175-106X20 | acier inoxydable A2      | naturel       | 70                   | M6  | 20 | 0       | 2       | 3,3  | 2,5  | 12   | 4   |
| 07175-106X25 | acier inoxydable A2      | naturel       | 70                   | M6  | 25 | 0       | 2       | 3,3  | 2,5  | 12   | 4   |
| 07175-106X30 | acier inoxydable A2      | naturel       | 70                   | M6  | 30 | 0       | 2       | 3,3  | 2,5  | 12   | 4   |
| 07175-106X35 | acier inoxydable A2      | naturel       | 70                   | M6  | 35 | 0       | 2       | 3,3  | 2,5  | 12   | 4   |
| 07175-106X40 | acier inoxydable A2      | naturel       | 70                   | M6  | 40 | 11      | 16      | 3,3  | 2,5  | 12   | 4   |
| 07175-106X45 | acier inoxydable A2      | naturel       | 70                   | M6  | 45 | 16      | 21      | 3,3  | 2,5  | 12   | 4   |
| 07175-106X50 | acier inoxydable A2      | naturel       | 70                   | M6  | 50 | 21      | 26      | 3,3  | 2,5  | 12   | 4   |
| 07175-106X60 | acier inoxydable A2      | naturel       | 70                   | M6  | 60 | 31      | 36      | 3,3  | 2,5  | 12   | 4   |
| 07175-108X16 | acier inoxydable A2      | naturel       | 70                   | M8  | 16 | 0       | 2,5     | 4,4  | 3,5  | 16   | 5   |
| 07175-108X20 | acier inoxydable A2      | naturel       | 70                   | M8  | 20 | 0       | 2,5     | 4,4  | 3,5  | 16   | 5   |
| 07175-108X25 | acier inoxydable A2      | naturel       | 70                   | M8  | 25 | 0       | 2,5     | 4,4  | 3,5  | 16   | 5   |
| 07175-108X30 | acier inoxydable A2      | naturel       | 70                   | M8  | 30 | 0       | 2,5     | 4,4  | 3,5  | 16   | 5   |
| 07175-108X35 | acier inoxydable A2      | naturel       | 70                   | M8  | 35 | 0       | 2,5     | 4,4  | 3,5  | 16   | 5   |
| 07175-108X40 | acier inoxydable A2      | naturel       | 70                   | M8  | 40 | 0       | 2,5     | 4,4  | 3,5  | 16   | 5   |
| 07175-108X45 | acier inoxydable A2      | naturel       | 70                   | M8  | 45 | 0       | 2,5     | 4,4  | 3,5  | 16   | 5   |
| 07175-108X50 | acier inoxydable A2      | naturel       | 70                   | M8  | 50 | 15,75   | 22      | 4,4  | 3,5  | 16   | 5   |
| 07175-108X60 | acier inoxydable A2      | naturel       | 70                   | M8  | 60 | 25,75   | 32      | 4,4  | 3,5  | 16   | 5   |
| 07175-110X16 | acier inoxydable A2      | naturel       | 70                   | M10 | 16 | 0       | 3       | 5,5  | 4,4  | 20   | 6   |
| 07175-110X20 | acier inoxydable A2      | naturel       | 70                   | M10 | 20 | 0       | 3       | 5,5  | 4,4  | 20   | 6   |
| 07175-110X25 | acier inoxydable A2      | naturel       | 70                   | M10 | 25 | 0       | 3       | 5,5  | 4,4  | 20   | 6   |
| 07175-110X30 | acier inoxydable A2      | naturel       | 70                   | M10 | 30 | 0       | 3       | 5,5  | 4,4  | 20   | 6   |
| 07175-110X35 | acier inoxydable A2      | naturel       | 70                   | M10 | 35 | 0       | 3       | 5,5  | 4,4  | 20   | 6   |
| 07175-110X40 | acier inoxydable A2      | naturel       | 70                   | M10 | 40 | 0       | 3       | 5,5  | 4,4  | 20   | 6   |
| 07175-110X45 | acier inoxydable A2      | naturel       | 70                   | M10 | 45 | 0       | 3       | 5,5  | 4,4  | 20   | 6   |
| 07175-110X50 | acier inoxydable A2      | naturel       | 70                   | M10 | 50 | 0       | 3       | 5,5  | 4,4  | 20   | 6   |
| 07175-110X60 | acier inoxydable A2      | naturel       | 70                   | M10 | 60 | 20,5    | 28      | 5,5  | 4,4  | 20   | 6   |
| 07175-110X70 | acier inoxydable A2      | naturel       | 70                   | M10 | 70 | 30,5    | 38      | 5,5  | 4,4  | 20   | 6   |
| 07175-112X20 | acier inoxydable A2      | naturel       | 70                   | M12 | 20 | 0       | 3,5     | 6,5  | 4,6  | 24   | 8   |
| 07175-112X25 | acier inoxydable A2      | naturel       | 70                   | M12 | 25 | 0       | 3,5     | 6,5  | 4,6  | 24   | 8   |
| 07175-112X30 | acier inoxydable A2      | naturel       | 70                   | M12 | 30 | 0       | 3,5     | 6,5  | 4,6  | 24   | 8   |
| 07175-112X35 | acier inoxydable A2      | naturel       | 70                   | M12 | 35 | 0       | 3,5     | 6,5  | 4,6  | 24   | 8   |
| 07175-112X40 | acier inoxydable A2      | naturel       | 70                   | M12 | 40 | 0       | 3,5     | 6,5  | 4,6  | 24   | 8   |
| 07175-112X45 | acier inoxydable A2      | naturel       | 70                   | M12 | 45 | 0       | 3,5     | 6,5  | 4,6  | 24   | 8   |
| 07175-112X50 | acier inoxydable A2      | naturel       | 70                   | M12 | 50 | 0       | 3,5     | 6,5  | 4,6  | 24   | 8   |
| 07175-112X60 | acier inoxydable A2      | naturel       | 70                   | M12 | 60 | 0       | 3,5     | 6,5  | 4,6  | 24   | 8   |
| 07175-112X70 | acier inoxydable A2      | naturel       | 70                   | M12 | 70 | 25,25   | 34      | 6,5  | 4,6  | 24   | 8   |
| 07175-112X80 | acier inoxydable A2      | naturel       | 70                   | M12 | 80 | 35,25   | 44      | 6,5  | 4,6  | 24   | 8   |
| 07175-116X30 | acier inoxydable A2      | naturel       | 70                   | M16 | 30 | 0       | 4       | 7,5  | 5,3  | 30   | 10  |
| 07175-116X35 | acier inoxydable A2      | naturel       | 70                   | M16 | 35 | 0       | 4       | 7,5  | 5,3  | 30   | 10  |
| 07175-116X40 | acier inoxydable A2      | naturel       | 70                   | M16 | 40 | 0       | 4       | 7,5  | 5,3  | 30   | 10  |
| 07175-116X45 | acier inoxydable A2      | naturel       | 70                   | M16 | 45 | 0       | 4       | 7,5  | 5,3  | 30   | 10  |
| 07175-116X50 | acier inoxydable A2      | naturel       | 70                   | M16 | 50 | 0       | 4       | 7,5  | 5,3  | 30   | 10  |
| 07175-116X60 | acier inoxydable A2      | naturel       | 70                   | M16 | 60 | 0       | 4       | 7,5  | 5,3  | 30   | 10  |
| 07175-116X70 | acier inoxydable A2      | naturel       | 70                   | M16 | 70 | 0       | 4       | 7,5  | 5,3  | 30   | 10  |
| 07175-116X80 | acier inoxydable A2      | naturel       | 70                   | M16 | 80 | 22      | 32      | 7,5  | 5,3  | 30   | 10  |
| 07175-603X10 | acier inoxydable A4      | naturel       | 70                   | M3  | 10 | 0       | 1       | 1,86 | 1,25 | 5,81 | 2   |
| 07175-603X12 | acier inoxydable A4      | naturel       | 70                   | M3  | 12 | 0       | 1       | 1,86 | 1,25 | 5,81 | 2   |
| 07175-603X16 | acier inoxydable A4      | naturel       | 70                   | M3  | 16 | 0       | 1       | 1,86 | 1,25 | 5,81 | 2   |
| 07175-603X20 | acier inoxydable A4      | naturel       | 70                   | M3  | 20 | 0       | 1       | 1,86 | 1,25 | 5,81 | 2   |
| 07175-603X25 | acier inoxydable A4      | naturel       | 70                   | M3  | 25 | 0       | 1       | 1,86 | 1,25 | 5,81 | 2   |
| 07175-604X08 | acier inoxydable A4      | naturel       | 70                   | M4  | 8  | 0       | 1,4     | 2,3  | 1,8  | 8    | 2,5 |
| 07175-604X10 | acier inoxydable A4      | naturel       | 70                   | M4  | 10 | 0       | 1,4     | 2,3  | 1,8  | 8    | 2,5 |
| 07175-604X12 | acier inoxydable A4      | naturel       | 70                   | M4  | 12 | 0       | 1,4     | 2,3  | 1,8  | 8    | 2,5 |
| 07175-604X16 | acier inoxydable A4      | naturel       | 70                   | M4  | 16 | 0       | 1,4     | 2,3  | 1,8  | 8    | 2,5 |
| 07175-604X20 | acier inoxydable A4      | naturel       | 70                   | M4  | 20 | 0       | 1,4     | 2,3  | 1,8  | 8    | 2,5 |
| 07175-604X25 | acier inoxydable A4      | naturel       | 70                   | M4  | 25 | 0       | 1,4     | 2,3  | 1,8  | 8    | 2,5 |
| 07175-605X10 | acier inoxydable A4      | naturel       | 70                   | M5  | 10 | 0       | 1,6     | 2,8  | 2,3  | 10   | 3   |
| 07175-605X12 | acier inoxydable A4      | naturel       | 70                   | M5  | 12 | 0       | 1,6     | 2,8  | 2,3  | 10   | 3   |
| 07175-605X16 | acier inoxydable A4      | naturel       | 70                   | M5  | 16 | 0       | 1,6     | 2,8  | 2,3  | 10   | 3   |
| 07175-605X20 | acier inoxydable A4      | naturel       | 70                   | M5  | 20 | 0       | 1,6     | 2,8  | 2,3  | 10   | 3   |
| 07175-605X25 | acier inoxydable A4      | naturel       | 70                   | M5  | 25 | 0       | 1,6     | 2,8  | 2,3  | 10   | 3   |
| 07175-605X30 | acier inoxydable A4      | naturel       | 70                   | M5  | 30 | 0       | 1,6     | 2,8  | 2,3  | 10   | 3   |
| 07175-606X10 | acier inoxydable A4      | naturel       | 70                   | M6  | 10 | 0       | 2       | 3,3  | 2,5  | 12   | 4   |
| 07175-606X12 | acier inoxydable A4      | naturel       | 70                   | M6  | 12 | 0       | 2       | 3,3  | 2,5  | 12   | 4   |
| 07175-606X16 | acier inoxydable A4      | naturel       | 70                   | M6  | 16 | 0       | 2       | 3,3  | 2,5  | 12   | 4   |



## Aperçu des articles

| Référence    | Matière du corps de base | Surface corps | Classe de résistance | D   | L  | Ls min. | Lg max. | K   | T   | D1 | SW |
|--------------|--------------------------|---------------|----------------------|-----|----|---------|---------|-----|-----|----|----|
| 07175-606X20 | acier inoxydable A4      | naturel       | 70                   | M6  | 20 | 0       | 2       | 3,3 | 2,5 | 12 | 4  |
| 07175-606X25 | acier inoxydable A4      | naturel       | 70                   | M6  | 25 | 0       | 2       | 3,3 | 2,5 | 12 | 4  |
| 07175-606X30 | acier inoxydable A4      | naturel       | 70                   | M6  | 30 | 0       | 2       | 3,3 | 2,5 | 12 | 4  |
| 07175-606X35 | acier inoxydable A4      | naturel       | 70                   | M6  | 35 | 0       | 2       | 3,3 | 2,5 | 12 | 4  |
| 07175-606X40 | acier inoxydable A4      | naturel       | 70                   | M6  | 40 | 11      | 16      | 3,3 | 2,5 | 12 | 4  |
| 07175-606X45 | acier inoxydable A4      | naturel       | 70                   | M6  | 45 | 16      | 21      | 3,3 | 2,5 | 12 | 4  |
| 07175-606X50 | acier inoxydable A4      | naturel       | 70                   | M6  | 50 | 21      | 26      | 3,3 | 2,5 | 12 | 4  |
| 07175-606X60 | acier inoxydable A4      | naturel       | 70                   | M6  | 60 | 31      | 36      | 3,3 | 2,5 | 12 | 4  |
| 07175-608X16 | acier inoxydable A4      | naturel       | 70                   | M8  | 16 | 0       | 2,5     | 4,4 | 3,5 | 16 | 5  |
| 07175-608X20 | acier inoxydable A4      | naturel       | 70                   | M8  | 20 | 0       | 2,5     | 4,4 | 3,5 | 16 | 5  |
| 07175-608X25 | acier inoxydable A4      | naturel       | 70                   | M8  | 25 | 0       | 2,5     | 4,4 | 3,5 | 16 | 5  |
| 07175-608X30 | acier inoxydable A4      | naturel       | 70                   | M8  | 30 | 0       | 2,5     | 4,4 | 3,5 | 16 | 5  |
| 07175-608X35 | acier inoxydable A4      | naturel       | 70                   | M8  | 35 | 0       | 2,5     | 4,4 | 3,5 | 16 | 5  |
| 07175-608X40 | acier inoxydable A4      | naturel       | 70                   | M8  | 40 | 0       | 2,5     | 4,4 | 3,5 | 16 | 5  |
| 07175-608X45 | acier inoxydable A4      | naturel       | 70                   | M8  | 45 | 0       | 2,5     | 4,4 | 3,5 | 16 | 5  |
| 07175-608X50 | acier inoxydable A4      | naturel       | 70                   | M8  | 50 | 15,75   | 22      | 4,4 | 3,5 | 16 | 5  |
| 07175-608X60 | acier inoxydable A4      | naturel       | 70                   | M8  | 60 | 25,75   | 32      | 4,4 | 3,5 | 16 | 5  |
| 07175-610X16 | acier inoxydable A4      | naturel       | 70                   | M10 | 16 | 0       | 3       | 5,5 | 4,4 | 20 | 6  |
| 07175-610X20 | acier inoxydable A4      | naturel       | 70                   | M10 | 20 | 0       | 3       | 5,5 | 4,4 | 20 | 6  |
| 07175-610X25 | acier inoxydable A4      | naturel       | 70                   | M10 | 25 | 0       | 3       | 5,5 | 4,4 | 20 | 6  |
| 07175-610X30 | acier inoxydable A4      | naturel       | 70                   | M10 | 30 | 0       | 3       | 5,5 | 4,4 | 20 | 6  |
| 07175-610X35 | acier inoxydable A4      | naturel       | 70                   | M10 | 35 | 0       | 3       | 5,5 | 4,4 | 20 | 6  |
| 07175-610X40 | acier inoxydable A4      | naturel       | 70                   | M10 | 40 | 0       | 3       | 5,5 | 4,4 | 20 | 6  |
| 07175-610X45 | acier inoxydable A4      | naturel       | 70                   | M10 | 45 | 0       | 3       | 5,5 | 4,4 | 20 | 6  |
| 07175-610X50 | acier inoxydable A4      | naturel       | 70                   | M10 | 50 | 0       | 3       | 5,5 | 4,4 | 20 | 6  |
| 07175-610X60 | acier inoxydable A4      | naturel       | 70                   | M10 | 60 | 20,5    | 28      | 5,5 | 4,4 | 20 | 6  |
| 07175-610X70 | acier inoxydable A4      | naturel       | 70                   | M10 | 70 | 30,5    | 38      | 5,5 | 4,4 | 20 | 6  |
| 07175-612X20 | acier inoxydable A4      | naturel       | 70                   | M12 | 20 | 0       | 3,5     | 6,5 | 4,6 | 24 | 8  |
| 07175-612X25 | acier inoxydable A4      | naturel       | 70                   | M12 | 25 | 0       | 3,5     | 6,5 | 4,6 | 24 | 8  |
| 07175-612X30 | acier inoxydable A4      | naturel       | 70                   | M12 | 30 | 0       | 3,5     | 6,5 | 4,6 | 24 | 8  |
| 07175-612X35 | acier inoxydable A4      | naturel       | 70                   | M12 | 35 | 0       | 3,5     | 6,5 | 4,6 | 24 | 8  |
| 07175-612X40 | acier inoxydable A4      | naturel       | 70                   | M12 | 40 | 0       | 3,5     | 6,5 | 4,6 | 24 | 8  |
| 07175-612X45 | acier inoxydable A4      | naturel       | 70                   | M12 | 45 | 0       | 3,5     | 6,5 | 4,6 | 24 | 8  |
| 07175-612X50 | acier inoxydable A4      | naturel       | 70                   | M12 | 50 | 0       | 3,5     | 6,5 | 4,6 | 24 | 8  |
| 07175-612X60 | acier inoxydable A4      | naturel       | 70                   | M12 | 60 | 0       | 3,5     | 6,5 | 4,6 | 24 | 8  |
| 07175-612X70 | acier inoxydable A4      | naturel       | 70                   | M12 | 70 | 25,25   | 34      | 6,5 | 4,6 | 24 | 8  |
| 07175-612X80 | acier inoxydable A4      | naturel       | 70                   | M12 | 80 | 35,25   | 44      | 6,5 | 4,6 | 24 | 8  |
| 07175-616X30 | acier inoxydable A4      | naturel       | 70                   | M16 | 30 | 0       | 4       | 7,5 | 5,3 | 30 | 10 |
| 07175-616X35 | acier inoxydable A4      | naturel       | 70                   | M16 | 35 | 0       | 4       | 7,5 | 5,3 | 30 | 10 |
| 07175-616X40 | acier inoxydable A4      | naturel       | 70                   | M16 | 40 | 0       | 4       | 7,5 | 5,3 | 30 | 10 |
| 07175-616X45 | acier inoxydable A4      | naturel       | 70                   | M16 | 45 | 0       | 4       | 7,5 | 5,3 | 30 | 10 |
| 07175-616X50 | acier inoxydable A4      | naturel       | 70                   | M16 | 50 | 0       | 4       | 7,5 | 5,3 | 30 | 10 |
| 07175-616X60 | acier inoxydable A4      | naturel       | 70                   | M16 | 60 | 0       | 4       | 7,5 | 5,3 | 30 | 10 |
| 07175-616X70 | acier inoxydable A4      | naturel       | 70                   | M16 | 70 | 0       | 4       | 7,5 | 5,3 | 30 | 10 |
| 07175-616X80 | acier inoxydable A4      | naturel       | 70                   | M16 | 80 | 22      | 32      | 7,5 | 5,3 | 30 | 10 |