

## Description de l'article/illustrations du produit



## Description

## Matière :

Acier 1.0737.

Joint torique en caoutchouc (NBR), 90 Shore.


## Finition :

Zingué.

## Nota :

Température de fonctionnement : -20°C / +100°C.

## Dessins



## Aperçu des articles

| Référence    | D  | D1      | L  | L1   | SW |
|--------------|----|---------|----|------|----|
| 28021-15018  | 15 | G1/8    | 13 | 9    | 4  |
| 28021-19014  | 19 | G1/4    | 16 | 11   | 6  |
| 28021-22038  | 22 | G3/8    | 17 | 11   | 6  |
| 28021-27012  | 27 | G1/2    | 20 | 14   | 8  |
| 28021-32034  | 32 | G3/4    | 20 | 14   | 12 |
| 28021-40001  | 40 | G1      | 22 | 16   | 12 |
| 28021-50114  | 50 | G1 1/4  | 25 | 18   | 12 |
| 28021-55112  | 55 | G1 1/2  | 24 | 17   | 24 |
| 28021-141010 | 15 | M10X1   | 12 | 8    | 5  |
| 28021-171215 | 17 | M12X1,5 | 16 | 10   | 6  |
| 28021-191415 | 19 | M14X1,5 | 16 | 10   | 6  |
| 28021-221615 | 22 | M16X1,5 | 16 | 10   | 6  |
| 28021-251815 | 25 | M18X1,5 | 17 | 11   | 8  |
| 28021-272015 | 27 | M20X1,5 | 18 | 12   | 8  |
| 28021-282215 | 28 | M22X1,5 | 18 | 12   | 10 |
| 28021-322615 | 32 | M26X1,5 | 20 | 13,5 | 12 |
| 28021-322702 | 32 | M27X2   | 20 | 13,5 | 12 |
| 28021-403302 | 40 | M33X2   | 21 | 15   | 17 |
| 28021-504202 | 50 | M42X2   | 24 | 17   | 22 |
| 28021-554802 | 55 | M48X2   | 24 | 17   | 24 |

