

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Corps du chariot en acier.
Racleur en polyamide modifié.
Rouleaux en acier 1.3505.

Finition :

Corps du chariot zingué.

Nota :


Chariot de guidage à rouleaux avec rouleaux à lubrification permanente et racleurs en polyamide, qui protègent les voies de roulement contre l'encrassement.
Il suffit de modifier le réglage du rouleau excentrique central pour régler le chariot de guidage sans jeu ou avec la précontrainte souhaitée.
Grande vitesse de déplacement jusqu'à 7 m/s et extrêmement silencieux (plus rapide et plus silencieux que les systèmes à recirculation de billes).

Résiste à des températures de -30 °C à +120 °C.

Sur demande :

Chariot de guidage avec 4 ou 5 rouleaux.

Dessins



Aperçu des articles

Palier fixe

Référence	Finition 1	Taille	A1	B	B1	B2	D	E	H	H1	L	L1	C dynamique N	COY N	COZ N	Mx Nm	My Nm	Mz Nm
21322-1118060	Palier fixe	18	20	9,5	18	14	M5	20	15	5,7	76	60	1530	820	260	1,5	4,7	8,2
21322-1128080	Palier fixe	28	35	14,9	28	21,7	M5	22,5	23,9	9,7	100	80	4260	2170	640	6,2	16	27,2
21322-1135100	Palier fixe	35	45	19,9	35	27,85	M6	27,5	30,2	11,9	120	100	8040	3510	1060	12,9	33,7	61,5
21322-1143120	Palier fixe	43	55	24,9	43	34,3	M8	32,5	37	14,5	140	120	12280	5500	1570	23,6	60	104,5
21322-1218060	Palier flottant	18	20	9,5	18	14	M5	20	-	5,7	76	60	1530	820	-	-	-	8,2
21322-1228080	Palier flottant	28	35	14,9	28	21,7	M5	22,5	-	9,7	100	80	4260	2170	-	-	-	27,2
21322-1235100	Palier flottant	35	45	19,9	35	27,85	M6	27,5	-	11,9	120	100	8040	3510	-	-	-	61,5

Aperçu des articles

Référence	Finition 1	Taille	A1	B	B1	B2	D	E	H	H1	L	L1	C dynamique N	COY N	COZ N	Mx Nm	My Nm	Mz Nm
21322-1243120	Pallier flottant	43	55	24,9	43	34,3	M8	32,5	-	14,5	140	120	12280	5500	-	-	-	104,5