

## Description de l'article/illustrations du produit



## Description

**Matière, Finition :**

Filet : acier, passivé.

**Nota :**

Le kit de réparation est un moyen rapide et économique pour restaurer des taraudages grippés, arrachés ou endommagés. Cela permet également de restaurer le taraudage des produits de haute qualité.

Les inserts taraudés peuvent être utilisés dans différents matériaux comme les pièces en alliage léger ou en fonte.

Les inserts taraudés d'un diamètre supérieur à M6 sont équipés de 4 clavettes d'arrêt au lieu de 2.

Tolérance dimensionnelle admissible : pour les filets énumérés ci - après, la classe de tolérance moyenne est applicable, c'est à dire 6H pour les taraudages et 6g pour les filetages.

Autres dimensions :  $\pm 0,25$  mm.

Renseignements techniques, voir le mode d'emploi pour les inserts taraudés.

**Avantages :**

- Montage rapide et facile.
- Les clavettes sont utilisées au montage et servent de frein en rotation après leur mise en place.
- En dehors de l'outil de montage, aucun autre outil spécial n'est nécessaire.

## Aperçu des articles

Référence	Filets fournis Taraudage	Filets fournis Filetage	Longueur filet	Nombre de filets fournis	Nombre d'outils de montage fournis	Référence Filet rapporté
07666-01	M5	M8	8	8	1	07660-05 07660-06 07660-08 07660-08X1 07660-10 07660-10X125 07660-12 07660-12X125
	M6	M10X1,25	10	8	1	
	M8	M12X1,25	12	6	1	
	M8X1	M12X1,25	12	6	-	
	M10	M14X1,5	14	4	1	
	M10X1,25	M14X1,5	14	4	-	
	M12	M16X1,5	16	3	1	
	M12X1,25	M16X1,5	16	3	-	