

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Corpo ruota e impugnatura in resina termoplastica, colore grigio nerastro.

Versione:

Parti metalliche in acciaio brunito.

Nota:

La copertura del mozzo è fornita non assemblata. I volantini possono essere fissati all'albero in senso assiale mediante un collegamento con spina trasversale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e una rondella DIN 7349.

Per portare l'impugnatura cilindrica di sicurezza in posizione di comando, sono necessarie due manovre:


- girare l'impugnatura lungo l'asse di rotazione fino alla battuta (90°).
- Premere l'impugnatura in direzione assiale fino all'arresto.

In posizione d'inserimento, si consiglia di girare l'impugnatura afferrandola. Il ritorno automatico scatta al rilascio.

Nelle esecuzioni con foro trasversale il fissaggio avviene con il perno filettato avvitato ISO 4026 (DIN 913).

Per le istruzioni di montaggio vedere 06262.

Disegni



Sintesi articoli

Volantini con impugnatura cilindrica di sicurezza

N. ordine	Versione	Versione 2	Materiale componenti	D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	A	A1	H	H2	L	L1	L2	L3	B3	T
06265-108008	foro calibrato	-	resina termoplastica	25	80	8H7	19	14	M4	13	-	30	2,5	17,6	-	72,6	13	38	36,7	-	-

Sintesi articoli

N. ordine	Versione	Versione 2	Materiale componenti	D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	A	A1	H	H2	L	L1	L2	L3	B3	T
06265-108010	foro calibrato	-	resina termoplastica	25	80	10H7	19	14	M4	13	-	30	2,5	17,6	-	72,6	13	38	36,7	-	-
06265-108012	foro calibrato	-	resina termoplastica	25	80	12H7	19	14	M4	13	-	30	2,5	17,6	-	72,6	13	38	36,7	-	-
06265-210010	foro calibrato	-	resina termoplastica	28	100	10H7	19	16	M5	16	-	38	3	20,1	-	88,6	13	47,5	43,5	-	-
06265-210012	foro calibrato	-	resina termoplastica	28	100	12H7	19	16	M5	16	-	38	3	20,1	-	88,6	13	47,5	43,5	-	-
06265-312512	foro calibrato	-	resina termoplastica	35	125	12H7	25	20	M6	20	-	47,5	4	23,3	-	107,7	18,5	58,4	52,1	-	-
06265-312514	foro calibrato	-	resina termoplastica	35	125	14H7	25	20	M6	20	-	47,5	4	23,3	-	107,7	18,5	58,4	52,1	-	-
06265-312516	foro calibrato	-	resina termoplastica	35	125	16H7	25	20	M6	20	-	47,5	4	23,3	-	107,7	18,5	58,4	52,1	-	-
06265-416014	foro calibrato	-	resina termoplastica	45	160	14H7	25	25	M8	26	-	62	5,6	28	-	142	18,5	81,6	63,8	-	-
06265-416016	foro calibrato	-	resina termoplastica	45	160	16H7	25	25	M8	26	-	62	5,6	28	-	142	18,5	81,6	63,8	-	-
06265-10800802	foro calibrato con cava	-	resina termoplastica	25	80	8H7	19	14	M4	13	-	30	2,5	17,6	-	72,6	13	38	36,7	2	9
06265-10801003	foro calibrato con cava	-	resina termoplastica	25	80	10H7	19	14	M4	13	-	30	2,5	17,6	-	72,6	13	38	36,7	3	11,4
06265-10801204	foro calibrato con cava	-	resina termoplastica	25	80	12H7	19	14	M4	13	-	30	2,5	17,6	-	72,6	13	38	36,7	4	13,8
06265-21001003	foro calibrato con cava	-	resina termoplastica	28	100	10H7	19	16	M5	16	-	38	3	20,1	-	88,6	13	47,5	43,5	3	11,4
06265-21001204	foro calibrato con cava	-	resina termoplastica	28	100	12H7	19	16	M5	16	-	38	3	20,1	-	88,6	13	47,5	43,5	4	13,8
06265-31251204	foro calibrato con cava	-	resina termoplastica	35	125	12H7	25	20	M6	20	-	47,5	4	23,3	-	107,7	18,5	58,4	52,1	4	13,8
06265-31251405	foro calibrato con cava	-	resina termoplastica	35	125	14H7	25	20	M6	20	-	47,5	4	23,3	-	107,7	18,5	58,4	52,1	5	16,3
06265-31251605	foro calibrato con cava	-	resina termoplastica	35	125	16H7	25	20	M6	20	-	47,5	4	23,3	-	107,7	18,5	58,4	52,1	5	18,3
06265-41601405	foro calibrato con cava	-	resina termoplastica	45	160	14H7	25	25	M8	26	-	62	5,6	28	-	142	18,5	81,6	63,8	5	16,3
06265-41601605	foro calibrato con cava	-	resina termoplastica	45	160	16H7	25	25	M8	26	-	62	5,6	28	-	142	18,5	81,6	63,8	5	18,3
06265-1080086	foro calibrato	con foro trasversale	resina termoplastica	25	80	8H7	19	14	M4	13	M6	30	2,5	17,6	7,5	72,6	13	38	36,7	-	-
06265-1080106	foro calibrato	con foro trasversale	resina termoplastica	25	80	10H7	19	14	M4	13	M6	30	2,5	17,6	7,5	72,6	13	38	36,7	-	-
06265-1080126	foro calibrato	con foro trasversale	resina termoplastica	25	80	12H7	19	14	M4	13	M6	30	2,5	17,6	7,5	72,6	13	38	36,7	-	-
06265-2100106	foro calibrato	con foro trasversale	resina termoplastica	28	100	10H7	19	16	M5	16	M6	38	3	20,1	7,5	88,6	13	47,5	43,5	-	-
06265-2100126	foro calibrato	con foro trasversale	resina termoplastica	28	100	12H7	19	16	M5	16	M6	38	3	20,1	7,5	88,6	13	47,5	43,5	-	-
06265-3125126	foro calibrato	con foro trasversale	resina termoplastica	35	125	12H7	25	20	M6	20	M6	47,5	4	23,3	7,5	107,7	18,5	58,4	52,1	-	-
06265-3125146	foro calibrato	con foro trasversale	resina termoplastica	35	125	14H7	25	20	M6	20	M6	47,5	4	23,3	7,5	107,7	18,5	58,4	52,1	-	-
06265-3125166	foro calibrato	con foro trasversale	resina termoplastica	35	125	16H7	25	20	M6	20	M6	47,5	4	23,3	7,5	107,7	18,5	58,4	52,1	-	-
06265-4160146	foro calibrato	con foro trasversale	resina termoplastica	45	160	14H7	25	25	M8	26	M6	62	5,6	28	7,5	142	18,5	81,6	63,8	-	-
06265-4160166	foro calibrato	con foro trasversale	resina termoplastica	45	160	16H7	25	25	M8	26	M6	62	5,6	28	7,5	142	18,5	81,6	63,8	-	-
06265-108008026	foro calibrato con cava	con foro trasversale	resina termoplastica	25	80	8H7	19	14	M4	13	M6	30	2,5	17,6	7,5	72,6	13	38	36,7	2	9
06265-108010036	foro calibrato con cava	con foro trasversale	resina termoplastica	25	80	10H7	19	14	M4	13	M6	30	2,5	17,6	7,5	72,6	13	38	36,7	3	11,4
06265-108012046	foro calibrato con cava	con foro trasversale	resina termoplastica	25	80	12H7	19	14	M4	13	M6	30	2,5	17,6	7,5	72,6	13	38	36,7	4	13,8
06265-210010036	foro calibrato con cava	con foro trasversale	resina termoplastica	28	100	10H7	19	16	M5	16	M6	38	3	20,1	7,5	88,6	13	47,5	43,5	3	11,4
06265-210012046	foro calibrato con cava	con foro trasversale	resina termoplastica	28	100	12H7	19	16	M5	16	M6	38	3	20,1	7,5	88,6	13	47,5	43,5	4	13,8
06265-312512046	foro calibrato con cava	con foro trasversale	resina termoplastica	35	125	12H7	25	20	M6	20	M6	47,5	4	23,3	7,5	107,7	18,5	58,4	52,1	4	13,8
06265-312514056	foro calibrato con cava	con foro trasversale	resina termoplastica	35	125	14H7	25	20	M6	20	M6	47,5	4	23,3	7,5	107,7	18,5	58,4	52,1	5	16,3
06265-312516056	foro calibrato con cava	con foro trasversale	resina termoplastica	35	125	16H7	25	20	M6	20	M6	47,5	4	23,3	7,5	107,7	18,5	58,4	52,1	5	18,3
06265-416014056	foro calibrato con cava	con foro trasversale	resina termoplastica	45	160	14H7	25	25	M8	26	M6	62	5,6	28	7,5	142	18,5	81,6	63,8	5	16,3
06265-416016056	foro calibrato con cava	con foro trasversale	resina termoplastica	45	160	16H7	25	25	M8	26	M6	62	5,6	28	7,5	142	18,5	81,6	63,8	5	18,3