

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Volantino in ghisa.
Impugnatura in acciaio.


Versione:

Corona tornita e lucidata.

Su richiesta:

Mozzi con foro quadro o volantini con rivestimento in plastica.

Disegni



Sintesi articoli

Volantini DIN 950 in ghisa, senza impugnatura

N. ordine foro calibrato	N. ordine foro calibrato con cava	D1	D2	D3≈	L1	L3	B3	T	Numero razze
06271-0080X10	06271-1080X10	80	10H7	24	16	29	-/3	-/11,4	3
06271-0080X12	06271-1080X12	80	12H7	24	16	29	-/4	-/13,8	3
06271-0100X10	06271-1100X10	100	10H7	26	17	33	-/3	-/11,4	3
06271-0100X12	06271-1100X12	100	12H7	26	17	33	-/4	-/13,8	3
06271-0125X12	06271-1125X12	125	12H7	28	18	36	-/4	-/13,8	3

Sintesi articoli

N. ordine foro calibrato	N. ordine foro calibrato con cava	D1	D2	D3≈	L1	L3	B3	T	Numero razze
06271-0125X14	06271-1125X14	125	14H7	28	18	36	-/5	-/16,3	3
06271-0140X14	06271-1140X14	140	14H7	30	19	39	-/5	-/16,3	3
06271-0140X16	06271-1140X16	140	16H7	30	19	39	-/5	-/18,3	3
06271-0160X14	06271-1160X14	160	14H7	32	20	40	-/5	-/16,3	3
06271-0160X16	06271-1160X16	160	16H7	32	20	40	-/5	-/18,3	3
06271-0180X16	06271-1180X16	180	16H7	36	22	43	-/5	-/18,3	3
06271-0180X18	06271-1180X18	180	18H7	36	22	43	-/6	-/20,8	3
06271-0200X18	06271-1200X18	200	18H7	38	24	45	-/6	-/20,8	3
06271-0200X22	06271-1200X22	200	22H7	38	24	45	-/6	-/24,8	3
06271-0250X22	06271-1250X22	250	22H7	45	28	50	-/6	-/24,8	5
06271-0250X26	06271-1250X26	250	26H7	45	28	50	-/8	-/29,3	5
06271-0315X26	06271-1315X26	315	26H7	53	33	56	-/8	-/29,3	5
06271-0315X30	06271-1315X30	315	30H7	53	33	56	-/8	-/33,3	5
06271-0400X30	06271-1400X30	400	30H7	65	38	63	-/8	-/33,3	5
06271-0400X34	06271-1400X34	400	34H7	65	38	63	-/10	-/37,3	5
06271-0500X34	06271-1500X34	500	34H7	78	45	72	-/10	-/37,3	5
06271-0500X40	06271-1500X40	500	40H7	78	45	72	-/12	-/43,3	5

Volantini DIN 950 in ghisa, con impugnatura fissa

N. ordine foro calibrato	N. ordine foro calibrato con cava	D1	D2	D3≈	L1	L3	B3	T	Numero razze	Impugnatura fissa DIN 39 forma E
06271-2080X10	06271-3080X10	80	10H7	24	16	29	-/3	-/11,4	3	Ø16 x M6 x 50
06271-2080X12	06271-3080X12	80	12H7	24	16	29	-/4	-/13,8	3	Ø16 x M6 x 50
06271-2100X10	06271-3100X10	100	10H7	26	17	33	-/3	-/11,4	3	Ø16 x M6 x 50
06271-2100X12	06271-3100X12	100	12H7	26	17	33	-/4	-/13,8	3	Ø16 x M6 x 50
06271-2125X12	06271-3125X12	125	12H7	28	18	36	-/4	-/13,8	3	Ø20 x M8 x 64
06271-2125X14	06271-3125X14	125	14H7	28	18	36	-/5	-/16,3	3	Ø20 x M8 x 64
06271-2140X14	06271-3140X14	140	14H7	30	19	39	-/5	-/16,3	3	Ø20 x M8 x 64
06271-2140X16	06271-3140X16	140	16H7	30	19	39	-/5	-/18,3	3	Ø20 x M8 x 64
06271-2160X14	06271-3160X14	160	14H7	32	20	40	-/5	-/16,3	3	Ø25 x M10 x 80
06271-2160X16	06271-3160X16	160	16H7	32	20	40	-/5	-/18,3	3	Ø25 x M10 x 80
06271-2180X16	06271-3180X16	180	16H7	36	22	43	-/5	-/18,3	3	Ø25 x M10 x 80
06271-2180X18	06271-3180X18	180	18H7	36	22	43	-/6	-/20,8	3	Ø25 x M10 x 80
06271-2200X18	06271-3200X18	200	18H7	38	24	45	-/6	-/20,8	3	Ø25 x M10 x 80
06271-2200X22	06271-3200X22	200	22H7	38	24	45	-/6	-/24,8	3	Ø25 x M10 x 80
06271-2250X22	06271-3250X22	250	22H7	45	28	50	-/6	-/24,8	5	Ø32 x M12 x 100
06271-2250X26	06271-3250X26	250	26H7	45	28	50	-/8	-/29,3	5	Ø32 x M12 x 100
06271-2315X26	06271-3315X26	315	26H7	53	33	56	-/8	-/29,3	5	Ø32 x M12 x 100
06271-2315X30	06271-3315X30	315	30H7	53	33	56	-/8	-/33,3	5	Ø32 x M12 x 100
06271-2400X30	06271-3400X30	400	30H7	65	38	63	-/8	-/33,3	5	Ø36 x M16 x 112
06271-2400X34	06271-3400X34	400	34H7	65	38	63	-/10	-/37,3	5	Ø36 x M16 x 112
06271-2500X34	06271-3500X34	500	34H7	78	45	72	-/10	-/37,3	5	Ø36 x M16 x 112
06271-2500X40	06271-3500X40	500	40H7	78	45	72	-/12	-/43,3	5	Ø36 x M16 x 112

Volantini DIN 950 in ghisa, con impugnatura girevole

N. ordine foro calibrato	N. ordine foro calibrato con cava	D1	D2	D3≈	L1	L3	B3	T	Numero razze	Impugnatura girevole DIN 98 forma E
06271-4080X10	06271-5080X10	80	10H7	24	16	29	-/3	-/11,4	3	Ø16 x M6 x 54.5
06271-4080X12	06271-5080X12	80	12H7	24	16	29	-/4	-/13,8	3	Ø16 x M6 x 54.5
06271-4100X10	06271-5100X10	100	10H7	26	17	33	-/3	-/11,4	3	Ø16 x M6 x 54.5
06271-4100X12	06271-5100X12	100	12H7	26	17	33	-/4	-/13,8	3	Ø16 x M6 x 54.5
06271-4125X12	06271-5125X12	125	12H7	28	18	36	-/4	-/13,8	3	Ø20 x M8 x 67
06271-4125X14	06271-5125X14	125	14H7	28	18	36	-/5	-/16,3	3	Ø20 x M8 x 67
06271-4140X14	06271-5140X14	140	14H7	30	19	39	-/5	-/16,3	3	Ø20 x M8 x 67
06271-4140X16	06271-5140X16	140	16H7	30	19	39	-/5	-/18,3	3	Ø20 x M8 x 67
06271-4160X14	06271-5160X14	160	14H7	32	20	40	-/5	-/16,3	3	Ø25 x M10 x 83
06271-4160X16	06271-5160X16	160	16H7	32	20	40	-/5	-/18,3	3	Ø25 x M10 x 83
06271-4180X16	06271-5180X16	180	16H7	36	22	43	-/5	-/18,3	3	Ø25 x M10 x 83
06271-4180X18	06271-5180X18	180	18H7	36	22	43	-/6	-/20,8	3	Ø25 x M10 x 83

Sintesi articoli

N. ordine foro calibrato	N. ordine foro calibrato con cava	D1	D2	D3≈	L1	L3	B3	T	Numero razze	Impugnatura girevole DIN 98 forma E
06271-4200X18	06271-5200X18	200	18H7	38	24	45	-/6	-/20,8	3	Ø25 x M10 x 83
06271-4200X22	06271-5200X22	200	22H7	38	24	45	-/6	-/24,8	3	Ø25 x M10 x 83
06271-4250X22	06271-5250X22	250	22H7	45	28	50	-/6	-/24,8	5	Ø32 x M12 x 105,5
06271-4250X26	06271-5250X26	250	26H7	45	28	50	-/8	-/29,3	5	Ø32 x M12 x 105,5
06271-4315X26	06271-5315X26	315	26H7	53	33	56	-/8	-/29,3	5	Ø32 x M12 x 105,5
06271-4315X30	06271-5315X30	315	30H7	53	33	56	-/8	-/33,3	5	Ø32 x M12 x 105,5
06271-4400X30	06271-5400X30	400	30H7	65	38	63	-/8	-/33,3	5	Ø36 x M16 x 117
06271-4400X34	06271-5400X34	400	34H7	65	38	63	-/10	-/37,3	5	Ø36 x M16 x 117
06271-4500X34	06271-5500X34	500	34H7	78	45	72	-/10	-/37,3	5	Ø36 x M16 x 117
06271-4500X40	06271-5500X40	500	40H7	78	45	72	-/12	-/43,3	5	Ø36 x M16 x 117