


Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Supporto cuscinetto e slitte in lega di alluminio, anodizzato.

Perni di centratura in acciaio inox, rettificati.

Mandrino in acciaio inox, filettatura rullata.

Guida cuscinetto radente, priva di manutenzione.

Versione:

Gioco radiale della guida inferiore a 0,02 mm, gioco assiale assente. Mandrino autobloccante, ulteriormente bloccabile.


Nota:

Grazie alle guide pressoché prive di gioco e al mandrino totalmente privo di gioco non è necessario, per la regolazione, allentare e serrare il mandrino.


La graduazione è pari a 5 o 10 lineette, dove 1 lineetta corrisponde a una corsa di regolazione di 0,1 mm.

Secondo il principio modulare, la tavola ortogonale può essere combinata senza problemi nella dimensione costruttiva corrispondente con tavole di posizionamento, tavoli elevatori e altri accessori.

Disegni



Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Forma	B	B1	B2	D	D1	D2	D3	D4	D5	H	H1	H2	H3	H4	H5	L	L1	L2	L3	L4	L5	L7	L8	Corsa S	F1 N	F2 N	F3 N	Mx Nm	My Nm	Mz Nm
21134-104	A	29	22	12	13	11,5	M3x0,5	4	M3	3	11	8	14,5	13	8	4	84,5	70	29	46	8	1,5	4	62	23	70	70	70	0,77	0,77	0,77
21134-108	A	46	36	21	26	23	M6x1	8	M4	4	18	14	27	23	14	6	148,5	120	46	75	12	2	6	108	48	200	200	200	3,6	3,6	3,6
21134-112	A	75	60	38	26	23	M6x1	12	M6	6	23,5	20	29	27	15,5	7	209	180	75	120	15	2	7,5	165	73	300	300	300	18	18	18
21134-204	B	29	22	12	13	11,5	M3x0,5	4	M3	3	11	8	14,5	13	8	4	84,5	70	29	46	8	1,5	4	62	23	70	70	70	0,77	0,77	0,77
21134-208	B	46	36	21	26	23	M6x1	8	M4	4	18	14	27	23	14	6	148,5	120	46	75	12	2	6	108	48	200	200	200	3,6	3,6	3,6
21134-212	B	75	60	38	26	23	M6x1	12	M6	6	23,5	20	29	27	15,5	7	209	180	75	120	15	2	7,5	165	73	300	300	300	18	18	18
21134-304	C	29	22	12	13	11,5	M3x0,5	4	M3	3	11	8	14,5	13	8	4	84,5	70	29	70	8	1,5	4	62	23	70	70	70	0,77	0,77	0,77
21134-308	C	46	36	21	26	23	M6x1	8	M4	4	18	14	27	23	14	6	148,5	120	46	120	12	2	6	108	48	200	200	200	3,6	3,6	3,6
21134-312	C	75	60	38	26	23	M6x1	12	M6	6	23,5	20	29	27	15,5	7	209	180	75	180	15	2	7,5	165	73	300	300	300	18	18	18