


Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Acier de traitement.

Finition :

Zingué.

Nota :

Rails de guidage à galets croisés.


Le rail pour palier fixe absorbe en grande partie les charges radiales. Le rail pour palier flottant sert à l'absorption de charges radiales et d'appui. En association avec le palier fixe, le palier flottant permet de compenser les défauts d'alignement et les jeux.

Sur demande :


Longueurs jusqu'à 3120 mm au maximum.

Dessins


Rail de guidage à rouleaux pour palier fixe



Rail de guidage à rouleaux pour palier flottant



Vis de fixation



Aperçu des articles

Rail de guidage à rouleaux pour palier fixe

Référence	Taille	A	A1	B1	C	D	E	H	L	R
21320-120X0800	20	7	2,5	19,2	2	4,5	6,9	10,2	800	3
21320-120X1040	20	7	2,5	19,2	2	4,5	6,9	10,2	1040	3
21320-120X2080	20	7	2,5	19,2	2	4,5	6,9	10,2	2080	3
21320-120X3120	20	7	2,5	19,2	2	4,5	6,9	10,2	3120	3
21320-130X0800	30	11	5	29,5	2,5	6	10	14,1	800	4,5
21320-130X1040	30	11	5	29,5	2,5	6	10	14,1	1040	4,5
21320-130X2080	30	11	5	29,5	2,5	6	10	14,1	2080	4,5
21320-130X3120	30	11	5	29,5	2,5	6	10	14,1	3120	4,5
21320-145X0800	45	11	2	46,4	4	9	15,5	24	800	6,5
21320-145X1040	45	11	2	46,4	4	9	15,5	24	1040	6,5
21320-145X2080	45	11	2	46,4	4	9	15,5	24	2080	6,5
21320-145X3120	45	11	2	46,4	4	9	15,5	24	3120	6,5

Rail de guidage à rouleaux pour palier flottant

Aperçu des articles

Référence	Taille	A	A1	B1	C	D	H	L	R
21320-230X0800	30	11	5	29,8	3	6	16	800	6
21320-230X1040	30	11	5	29,8	3	6	16	1040	6
21320-230X2080	30	11	5	29,8	3	6	16	2080	6
21320-230X3120	30	11	5	29,8	3	6	16	3120	6
21320-245X0800	45	11	2	43,8	4	9	24,5	800	9
21320-245X1040	45	11	2	43,8	4	9	24,5	1040	9
21320-245X2080	45	11	2	43,8	4	9	24,5	2080	9
21320-245X3120	45	11	2	43,8	4	9	24,5	3120	9

Vis de fixation

Référence	D	D1	K	L	S	Assorti à	Couple de serrage Nm
21320-0408	M4	8	2	8	T20	taille 20	4
21320-0510	M5	10	2	10	T25	taille 30	9
21320-0816	M8	16	3	16	T40	taille 45	22