


## Descrizione articolo/immagini prodotto

**Descrizione****Materiale:**

Acciaio da cementazione.

**Versione:**

temprato e rettificato (HRC 60 ±2).

**Nota:**

Gli elementi di centraggio sono progettati per facilitare le operazioni di inserimento. In combinazione con le bussole portamaschi temprate 02026 consentono un cambio pezzo rapido, preciso e senza usura.


Le esecuzioni D1 = 5 e D1 = 6 non hanno la filettatura interna.

**Nota disegno:**

Forma B: elemento di centraggio cilindrico

Forma C: elemento di centraggio spianato

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Forma	Versione 1	B	D1	D2	G	H	H1	H2	R	T
02025-205	B	versione corta	-	5	3	-	8	3	5	1,50	-
02025-206	B	versione corta	-	6	4	-	10	4	6	1,80	-
02025-208	B	versione corta	-	8	6	M2,5	11,4	6	7,4	2,5	5
02025-210	B	versione corta	-	10	7	M2,5	13,7	7	9,7	3	5
02025-212	B	versione corta	-	12	8	M3	16	8	12	3,5	6
02025-216	B	versione corta	-	16	12	M4	20	12	15	5	8
02025-220	B	versione corta	-	20	14	M5	25,5	14	19,5	6	10
02025-305	B	versione lunga	-	5	3	-	10	3	5	1,50	-
02025-306	B	versione lunga	-	6	4	-	12	4	6	1,80	-
02025-308	B	versione lunga	-	8	6	M2,5	17,4	6	7,4	2,5	5
02025-310	B	versione lunga	-	10	7	M2,5	21,7	7	9,7	3	5
02025-312	B	versione lunga	-	12	8	M3	24	8	12	3,5	6
02025-316	B	versione lunga	-	16	12	M4	29	12	15	5	8
02025-320	B	versione lunga	-	20	14	M5	35,5	14	19,5	6	10
02025-405	C	versione corta	-	5	3	-	8	3	5	1,50	-
02025-406	C	versione corta	-	6	4	-	10	4	6	1,80	-
02025-408	C	versione corta	2,5	8	6	M2,5	11,4	6	7,4	2,5	5
02025-410	C	versione corta	3,0	10	7	M2,5	13,7	7	9,7	3	5
02025-412	C	versione corta	3,5	12	8	M3	16	8	12	3,5	6
02025-416	C	versione corta	5	16	12	M4	20	12	15	5	8
02025-420	C	versione corta	6	20	14	M5	25,5	14	19,5	6	10
02025-505	C	versione lunga	-	5	3	-	10	3	5	1,50	-
02025-506	C	versione lunga	-	6	4	-	12	4	6	1,80	-
02025-508	C	versione lunga	2,5	8	6	M2,5	17,4	6	7,4	2,5	5
02025-510	C	versione lunga	3,0	10	7	M2,5	21,7	7	9,7	3	5
02025-512	C	versione lunga	3,5	12	8	M3	24	8	12	3,5	6
02025-516	C	versione lunga	5	16	12	M4	29	12	15	5	8
02025-520	C	versione lunga	6	20	14	M5	35,5	14	19,5	6	10

