

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Acciaio inox 1.4404.

Versione:


lucidato.

Nota:

Elemento di collegamento ottimale per il fissaggio di pannelli di rivestimento, coperture in plexiglas, ecc. La superficie di appoggio del collare superiore alla media e lo scarico del filetto sul gambo garantiscono una distribuzione della forza uniforme e senza tensioni sul rispettivo piano di supporto. Inoltre, l'altezza della testa e quindi eventuali bordi di disturbo vengono scelti il più bassi possibile. L'azionamento avviene agendo sui due intagli della vite mediante chiave fissa.

La superficie della vite a testa sferica è lucidata e con forma ottimizzata per l'utilizzo in aree igieniche. La superficie presenta una rugosità inferiore a Ra 0,8 µm. Lo sporco o i residui di prodotto e/o detergente difficilmente aderiscono alla superficie ed è assicurata una facile pulizia.

Disegni



Sintesi articoli

Vite a testa sferica in Hygienic DESIGN

N. ordine	D	D1	K	T	SW	R1	L
07175-02-03X6	M3	8	2	0,6	5	5,2	6
07175-02-03X8	M3	8	2	0,6	5	5,2	8
07175-02-03X10	M3	8	2	0,6	5	5,2	10
07175-02-03X12	M3	8	2	0,6	5	5,2	12
07175-02-03X16	M3	8	2	0,6	5	5,2	16
07175-02-03X20	M3	8	2	0,6	5	5,2	20
07175-02-03X25	M3	8	2	0,6	5	5,2	25
07175-02-03X30	M3	8	2	0,6	5	5,2	30
07175-02-04X8	M4	11	3	1	6	6,7	8
07175-02-04X10	M4	11	3	1	6	6,7	10
07175-02-04X12	M4	11	3	1	6	6,7	12
07175-02-04X16	M4	11	3	1	6	6,7	16
07175-02-04X20	M4	11	3	1	6	6,7	20
07175-02-04X25	M4	11	3	1	6	6,7	25
07175-02-04X30	M4	11	3	1	6	6,7	30
07175-02-05X10	M5	14	4	1	8	8,6	10
07175-02-05X12	M5	14	4	1	8	8,6	12

Sintesi articoli

N. ordine	D	D1	K	T	SW	R1	L
07175-02-05X16	M5	14	4	1	8	8,6	16
07175-02-05X20	M5	14	4	1	8	8,6	20
07175-02-05X25	M5	14	4	1	8	8,6	25
07175-02-05X30	M5	14	4	1	8	8,6	30
07175-02-06X12	M6	17	5	1,5	10	10	12
07175-02-06X16	M6	17	5	1,5	10	10	16
07175-02-06X20	M6	17	5	1,5	10	10	20
07175-02-06X25	M6	17	5	1,5	10	10	25
07175-02-06X30	M6	17	5	1,5	10	10	30
07175-02-08X16	M8	20	5	1,5	13	13	16
07175-02-08X20	M8	20	5	1,5	13	13	20
07175-02-08X25	M8	20	5	1,5	13	13	25
07175-02-08X30	M8	20	5	1,5	13	13	30
07175-02-08X35	M8	20	5	1,5	13	13	35
07175-02-08X40	M8	20	5	1,5	13	13	40
07175-02-10X20	M10	22	6	1,5	15	13,5	20
07175-02-10X25	M10	22	6	1,5	15	13,5	25
07175-02-10X30	M10	22	6	1,5	15	13,5	30
07175-02-10X35	M10	22	6	1,5	15	13,5	35
07175-02-10X40	M10	22	6	1,5	15	13,5	40
07175-02-12X25	M12	27	7,5	1,5	19	16,3	25
07175-02-12X30	M12	27	7,5	1,5	19	16,3	30
07175-02-12X35	M12	27	7,5	1,5	19	16,3	35
07175-02-12X40	M12	27	7,5	1,5	19	16,3	40
07175-02-12X50	M12	27	7,5	1,5	19	16,3	50
07175-02-16X30	M16	36	9	1,5	24	23	30
07175-02-16X35	M16	36	9	1,5	24	23	35
07175-02-16X40	M16	36	9	1,5	24	23	40
07175-02-16X50	M16	36	9	1,5	24	23	50