

## Descrizione articolo/immagini prodotto



## Descrizione

**Materiale, esecuzione:**

Corpo e bulloni di fissaggio in acciaio da bonifica, trattato termicamente e brunito.  
 Maniglia in acciaio da bonifica, trattato termicamente.  
 Impugnatura sferica termoindurente PF 31, nera.

**Nota:**

\* Forza manuale consentita per la maniglia.




\*\* Fino a questo peso indicato, il pezzo può essere posizionato in maniera ottimale.

1. Posizionamento  
 approssimativo


2. Perno in fase  
 di estrazione

3. Posizionato

← Centraggio del pezzo



Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	Forza manuale FH N	Peso del pezzo max. kg
03171-2808	48	12	20	34	28	12	8	60	10	17	5	46	M5	71	20	100	13	5	M4x5	150*	250**
03171-4212	61	15	30	48	42	14	12	80	13	23	7	63	M6	94	25	90	15	8	M6x8	200*	300**

