


Nota tecnica per perni di bloccaggio 03192-30

Nota:

Gli articoli sono concepiti per il serraggio rapido di 2 piastre.

Il sistema può essere utilizzato per dispositivi di sostituzione nei lavori di montaggio o per altre regolazioni manuali, come ad esempio cambi di equipaggiamento negli impianti automatici.



Ruotare i perni di bloccaggio nella piastra di fissaggio finché non è visibile la filettatura sull'altro lato.

Premere il pulsante e introdurre il perno di bloccaggio nella piastra d'appoggio predisposta.


Ruotare il perno di bloccaggio nella direzione opposta, finché le due piastre non sono a contatto e infine bloccare con il controdado.

Montaggio:


La situazione di montaggio è a carico del cliente. È possibile collegare tra loro piastre con spessore diverso.

Accuratezza di ripetibilità:

Una maggiore precisione di ripetibilità è possibile con l'ausilio di centraggi aggiuntivi (non compresi nella fornitura).




Tolleranze consigliate con l'uso di 2 articoli




Attenzione:

Utilizzare una piastra di base di materiale duro come l'acciaio inossidabile.

Foro di fissaggio nella piastra di fissaggio:



Foro di fissaggio nella piastra d'appoggio:



Esempio di utilizzo:

Sostituzione di piastre di supporto

