


Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Impugnatura e pulsante in acciaio inox 1.4305.

Perno in acciaio inox 1.4305.

Sfere in acciaio inox 1.4125.

Molle di compressione in acciaio inox 1.4310.

Versione:

Superficie non trattata.

Nota:

Gli imbastitori a sfera servono per fissare e collegare componenti in modo semplice e veloce.

Premendo il pulsante si sbloccano le due sfere e quindi si possono separare gli elementi precedentemente collegati. Non appena si rilascia il pulsante, le sfere bloccano il collegamento in modo sicuro.

Sforzo di taglio a doppio taglio (F) = S - τ aB max.

I valori indicati per lo sforzo di taglio corrispondono al carico di rottura teorico.

Si tratta di valori guida non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza ed escludono qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle proprietà.

I valori di carico sono stati calcolati in base alla norma DIN 50141. Ogni utente deve decidere da solo se l'imbastitore a sfera è adatto all'applicazione prevista.

I diversi materiali con cui vengono utilizzati gli imbastitori a sfera, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori determinati.

Accessori:


Bussole portamaschi per imbastitore 03197

Cavo di sicurezza a spirale 03199

Cavetto di tenuta con occhiello 03199

Anello 03199

Disegni



Sintesi articoli

Imbastitori a sfere in acciaio inox, forma A

N. ordine	Forma	D	D1	D2	D3	D4	L	L1	L2	L3	L4	L5	SW	Foro di alloggiamento H11	Sforzo di taglio doppio max. kN
03415-001205010	A	11,5	5	5,5	10	-	10	5,9	25	-	-	15,9	11	5	15

Sintesi articoli

N. ordine	Forma	D	D1	D2	D3	D4	L	L1	L2	L3	L4	L5	SW	Foro di alloggiamento H11	Sforzo di taglio doppio max. kN
03415-001205015	A	11,5	5	5,5	10	-	15	5,9	25	-	-	20,9	11	5	15
03415-001205020	A	11,5	5	5,5	10	-	20	5,9	25	-	-	25,9	11	5	15
03415-001205025	A	11,5	5	5,5	10	-	25	5,9	25	-	-	30,9	11	5	15
03415-001205030	A	11,5	5	5,5	10	-	30	5,9	25	-	-	35,9	11	5	15
03415-001206010	A	11,5	6	6,85	10	-	10	6,8	25	-	-	16,8	11	6	22
03415-001206015	A	11,5	6	6,85	10	-	15	6,8	25	-	-	21,8	11	6	22
03415-001206020	A	11,5	6	6,85	10	-	20	6,8	25	-	-	26,8	11	6	22
03415-001206025	A	11,5	6	6,85	10	-	25	6,8	25	-	-	31,8	11	6	22
03415-001206030	A	11,5	6	6,85	10	-	30	6,8	25	-	-	36,8	11	6	22
03415-001206035	A	11,5	6	6,85	10	-	35	6,8	25	-	-	41,8	11	6	22
03415-001206040	A	11,5	6	6,85	10	-	40	6,8	25	-	-	46,8	11	6	22
03415-001206045	A	11,5	6	6,85	10	-	45	6,8	25	-	-	51,8	11	6	22
03415-001206050	A	11,5	6	6,85	10	-	50	6,8	25	-	-	56,8	11	6	22
03415-001508020	A	15,5	8	9,5	13,5	-	20	7,8	33	-	-	27,8	15	8	38
03415-001508025	A	15,5	8	9,5	13,5	-	25	7,8	33	-	-	32,8	15	8	38
03415-001508030	A	15,5	8	9,5	13,5	-	30	7,8	33	-	-	37,8	15	8	38
03415-001508035	A	15,5	8	9,5	13,5	-	35	7,8	33	-	-	42,8	15	8	38
03415-001508040	A	15,5	8	9,5	13,5	-	40	7,8	33	-	-	47,8	15	8	38
03415-001508045	A	15,5	8	9,5	13,5	-	45	7,8	33	-	-	52,8	15	8	38
03415-001508050	A	15,5	8	9,5	13,5	-	50	7,8	33	-	-	57,8	15	8	38
03415-001510020	A	15,5	10	12	13,5	-	20	8,9	33	-	-	28,9	15	10	60
03415-001510025	A	15,5	10	12	13,5	-	25	8,9	33	-	-	33,9	15	10	60
03415-001510030	A	15,5	10	12	13,5	-	30	8,9	33	-	-	38,9	15	10	60
03415-001510035	A	15,5	10	12	13,5	-	35	8,9	33	-	-	43,9	15	10	60
03415-001510040	A	15,5	10	12	13,5	-	40	8,9	33	-	-	48,9	15	10	60
03415-001510045	A	15,5	10	12	13,5	-	45	8,9	33	-	-	53,9	15	10	60
03415-001510050	A	15,5	10	12	13,5	-	50	8,9	33	-	-	58,9	15	10	60
03415-001510060	A	15,5	10	12	13,5	-	60	8,9	33	-	-	68,9	15	10	60
03415-002112025	A	22	12	14,5	20	-	25	9,9	39,5	-	-	34,9	21	12	86
03415-002112030	A	22	12	14,5	20	-	30	9,9	39,5	-	-	39,9	21	12	86
03415-002112035	A	22	12	14,5	20	-	35	9,9	39,5	-	-	44,9	21	12	86
03415-002112040	A	22	12	14,5	20	-	40	9,9	39,5	-	-	49,9	21	12	86
03415-002112045	A	22	12	14,5	20	-	45	9,9	39,5	-	-	54,9	21	12	86
03415-002112050	A	22	12	14,5	20	-	50	9,9	39,5	-	-	59,9	21	12	86
03415-002112060	A	22	12	14,5	20	-	60	9,9	39,5	-	-	69,9	21	12	86
03415-002112070	A	22	12	14,5	20	-	70	9,9	39,5	-	-	79,9	21	12	86
03415-002112080	A	22	12	14,5	20	-	80	9,9	39,5	-	-	89,9	21	12	86
03415-002116030	A	22	16	19	20	-	30	13,1	39,5	-	-	43,1	21	16	153
03415-002116035	A	22	16	19	20	-	35	13,1	39,5	-	-	48,1	21	16	153
03415-002116040	A	22	16	19	20	-	40	13,1	39,5	-	-	53,1	21	16	153
03415-002116045	A	22	16	19	20	-	45	13,1	39,5	-	-	58,1	21	16	153
03415-002116050	A	22	16	19	20	-	50	13,1	39,5	-	-	63,1	21	16	153
03415-002116060	A	22	16	19	20	-	60	13,1	39,5	-	-	73,1	21	16	153
03415-002116070	A	22	16	19	20	-	70	13,1	39,5	-	-	83,1	21	16	153
03415-002116080	A	22	16	19	20	-	80	13,1	39,5	-	-	93,1	21	16	153
03415-101205010	B	11,5	5	5,5	10	18,3	10	5,9	25	34,6	16,6	15,9	11	5	15
03415-101205015	B	11,5	5	5,5	10	18,3	15	5,9	25	34,6	16,6	20,9	11	5	15
03415-101205020	B	11,5	5	5,5	10	18,3	20	5,9	25	34,6	16,6	25,9	11	5	15
03415-101205025	B	11,5	5	5,5	10	18,3	25	5,9	25	34,6	16,6	30,9	11	5	15
03415-101205030	B	11,5	5	5,5	10	18,3	30	5,9	25	34,6	16,6	35,9	11	5	15
03415-101206010	B	11,5	6	6,85	10	18,3	10	6,8	25	34,6	16,6	16,8	11	6	22
03415-101206015	B	11,5	6	6,85	10	18,3	15	6,8	25	34,6	16,6	21,8	11	6	22
03415-101206020	B	11,5	6	6,85	10	18,3	20	6,8	25	34,6	16,6	26,8	11	6	22
03415-101206025	B	11,5	6	6,85	10	18,3	25	6,8	25	34,6	16,6	31,8	11	6	22
03415-101206030	B	11,5	6	6,85	10	18,3	30	6,8	25	34,6	16,6	36,8	11	6	22
03415-101206035	B	11,5	6	6,85	10	18,3	35	6,8	25	34,6	16,6	41,8	11	6	22
03415-101206040	B	11,5	6	6,85	10	18,3	40	6,8	25	34,6	16,6	46,8	11	6	22
03415-101206045	B	11,5	6	6,85	10	18,3	45	6,8	25	34,6	16,6	51,8	11	6	22
03415-101206050	B	11,5	6	6,85	10	18,3	50	6,8	25	34,6	16,6	56,8	11	6	22
03415-101508020	B	15,5	8	9,5	13,5	24	20	7,8	33	46,7	22,7	27,8	15	8	38
03415-101508025	B	15,5	8	9,5	13,5	24	25	7,8	33	46,7	22,7	32,8	15	8	38
03415-101508030	B	15,5	8	9,5	13,5	24	30	7,8	33	46,7	22,7	37,8	15	8	38
03415-101508035	B	15,5	8	9,5	13,5	24	35	7,8	33	46,7	22,7	42,8	15	8	38
03415-101508040	B	15,5	8	9,5	13,5	24	40	7,8	33	46,7	22,7	47,8	15	8	38

Sintesi articoli

N. ordine	Forma	D	D1	D2	D3	D4	L	L1	L2	L3	L4	L5	SW	Foro di alloggiamento H11	Sforzo di taglio doppio max. kN
03415-101508045	B	15,5	8	9,5	13,5	24	45	7,8	33	46,7	22,7	52,8	15	8	38
03415-101508050	B	15,5	8	9,5	13,5	24	50	7,8	33	46,7	22,7	57,8	15	8	38
03415-101510020	B	15,5	10	12	13,5	24	20	8,9	33	46,7	22,7	28,9	15	10	60
03415-101510025	B	15,5	10	12	13,5	24	25	8,9	33	46,7	22,7	33,9	15	10	60
03415-101510030	B	15,5	10	12	13,5	24	30	8,9	33	46,7	22,7	38,9	15	10	60
03415-101510035	B	15,5	10	12	13,5	24	35	8,9	33	46,7	22,7	43,9	15	10	60
03415-101510040	B	15,5	10	12	13,5	24	40	8,9	33	46,7	22,7	48,9	15	10	60
03415-101510045	B	15,5	10	12	13,5	24	45	8,9	33	46,7	22,7	53,9	15	10	60
03415-101510050	B	15,5	10	12	13,5	24	50	8,9	33	46,7	22,7	58,9	15	10	60
03415-101510060	B	15,5	10	12	13,5	24	60	8,9	33	46,7	22,7	68,9	15	10	60
03415-102112025	B	22	12	14,5	20	33	25	9,9	39,5	59,3	30,3	34,9	21	12	86
03415-102112030	B	22	12	14,5	20	33	30	9,9	39,5	59,3	30,3	39,9	21	12	86
03415-102112035	B	22	12	14,5	20	33	35	9,9	39,5	59,3	30,3	44,9	21	12	86
03415-102112040	B	22	12	14,5	20	33	40	9,9	39,5	59,3	30,3	49,9	21	12	86
03415-102112045	B	22	12	14,5	20	33	45	9,9	39,5	59,3	30,3	54,9	21	12	86
03415-102112050	B	22	12	14,5	20	33	50	9,9	39,5	59,3	30,3	59,9	21	12	86
03415-102112060	B	22	12	14,5	20	33	60	9,9	39,5	59,3	30,3	69,9	21	12	86
03415-102112070	B	22	12	14,5	20	33	70	9,9	39,5	59,3	30,3	79,9	21	12	86
03415-102112080	B	22	12	14,5	20	33	80	9,9	39,5	59,3	30,3	89,9	21	12	86
03415-102116030	B	22	16	19	20	33	30	13,1	39,5	59,3	30,3	43,1	21	16	153
03415-102116035	B	22	16	19	20	33	35	13,1	39,5	59,3	30,3	48,1	21	16	153
03415-102116040	B	22	16	19	20	33	40	13,1	39,5	59,3	30,3	53,1	21	16	153
03415-102116045	B	22	16	19	20	33	45	13,1	39,5	59,3	30,3	58,1	21	16	153
03415-102116050	B	22	16	19	20	33	50	13,1	39,5	59,3	30,3	63,1	21	16	153
03415-102116060	B	22	16	19	20	33	60	13,1	39,5	59,3	30,3	73,1	21	16	153
03415-102116070	B	22	16	19	20	33	70	13,1	39,5	59,3	30,3	83,1	21	16	153
03415-102116080	B	22	16	19	20	33	80	13,1	39,5	59,3	30,3	93,1	21	16	153