

Descrizione articolo/immagini prodotto

**Descrizione****Materiale:**

Acciaio.
Acciaio inox 1.4305.
Acciaio inox 1.4404.
Alluminio.

Versione:

Acciaio brunito, vite in acciaio 12.9.
Acciaio inox 1.4305 non trattato, vite in acciaio inox A2-70.
Acciaio inox 1.4404 non trattato, vite in acciaio inox A2-70.
Alluminio non trattato, vite in acciaio inox A2-70.

Nota:

Gli anelli di serraggio divisi circondano l'albero con una distribuzione uniforme delle forze di serraggio. Ciò comporta un accoppiamento preciso e forze di tenuta molto elevate senza danneggiare l'albero.

La tolleranza dell'albero non deve superare h11.

Grazie all'esecuzione scomponibile è possibile un montaggio semplice e rapido senza smontare i pezzi vicini.

Gli anelli di serraggio in acciaio inox A4 sono caratterizzati da un piccolo punto di centraggio sul diametro esterno.


Range di temperatura:

-40 °C - +175 °C.

Su richiesta:

Altre dimensioni.

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Materiale corpo base	B	C (DIN 912)	D1	D2	R
07812-00401	acciaio	9	M3x8	4	16	20,7
07812-00501	acciaio	9	M3x8	5	16	20,7
07812-00601	acciaio	9	M3x8	6	16	20,7
07812-00801	acciaio	9	M3x8	8	18	22,4
07812-01001	acciaio	9	M3x10	10	24	26
07812-01201	acciaio	11	M4x12	12	28	31,8
07812-01501	acciaio	13	M5x16	15	34	39,4
07812-01601	acciaio	13	M5x16	16	34	39,4
07812-01801	acciaio	13	M5x16	18	36	41,1
07812-02001	acciaio	15	M6x18	20	40	46,4
07812-02201	acciaio	15	M6x18	22	42	48,1
07812-02501	acciaio	15	M6x18	25	45	50,8
07812-02801	acciaio	15	M6x18	28	48	53,7
07812-03001	acciaio	15	M6x18	30	54	58,6
07812-04001	acciaio	15	M6x18	40	60	65
07812-05001	acciaio	19	M8x25	50	78	87
07812-00402	acciaio inox	9	M3x8	4	16	20,7
07812-00502	acciaio inox	9	M3x8	5	16	20,7
07812-00602	acciaio inox	9	M3x8	6	16	20,7
07812-00802	acciaio inox	9	M3x8	8	18	22,4
07812-01002	acciaio inox	9	M3x10	10	24	26
07812-01202	acciaio inox	11	M4x12	12	28	31,8
07812-01502	acciaio inox	13	M5x16	15	34	39,4
07812-01602	acciaio inox	13	M5x16	16	34	39,4
07812-01802	acciaio inox	13	M5x16	18	36	41,1
07812-02002	acciaio inox	15	M6x18	20	40	46,4
07812-02202	acciaio inox	15	M6x18	22	42	48,1
07812-02502	acciaio inox	15	M6x18	25	45	50,8
07812-02802	acciaio inox	15	M6x18	28	48	53,7
07812-03002	acciaio inox	15	M6x18	30	54	58,6
07812-04002	acciaio inox	15	M6x18	40	60	65
07812-05002	acciaio inox	19	M8x25	50	78	87
07812-00404	acciaio inox A4	9	M3x8	4	16	20,7
07812-00504	acciaio inox A4	9	M3x8	5	16	20,7
07812-00604	acciaio inox A4	9	M3x8	6	16	20,7
07812-00804	acciaio inox A4	9	M3x8	8	18	22,4
07812-01004	acciaio inox A4	9	M3x10	10	24	26
07812-01204	acciaio inox A4	11	M4x12	12	28	31,8
07812-01504	acciaio inox A4	13	M5x16	15	34	39,4
07812-01604	acciaio inox A4	13	M5x16	16	34	39,4
07812-01804	acciaio inox A4	13	M5x16	18	36	41,1
07812-02004	acciaio inox A4	15	M6x18	20	40	46,4
07812-02204	acciaio inox A4	15	M6x18	22	42	48,1
07812-02504	acciaio inox A4	15	M6x18	25	45	50,8
07812-02804	acciaio inox A4	15	M6x18	28	48	53,7
07812-03004	acciaio inox A4	15	M6x18	30	54	58,6
07812-04004	acciaio inox A4	15	M6x18	40	60	65
07812-05004	acciaio inox A4	19	M8x25	50	78	87
07812-00403	alluminio	9	M3x8	4	16	20,7
07812-00503	alluminio	9	M3x8	5	16	20,7
07812-00603	alluminio	9	M3x8	6	16	20,7
07812-00803	alluminio	9	M3x8	8	18	22,4
07812-01003	alluminio	9	M3x10	10	24	26
07812-01203	alluminio	11	M4x12	12	28	31,8
07812-01503	alluminio	13	M5x16	15	34	39,4
07812-01603	alluminio	13	M5x16	16	34	39,4
07812-01803	alluminio	13	M5x16	18	36	41,1
07812-02003	alluminio	15	M6x18	20	40	46,4
07812-02203	alluminio	15	M6x18	22	42	48,1
07812-02503	alluminio	15	M6x18	25	45	50,8
07812-02803	alluminio	15	M6x18	28	48	53,7
07812-03003	alluminio	15	M6x18	30	54	58,6
07812-04003	alluminio	15	M6x18	40	60	65
07812-05003	alluminio	19	M8x25	50	78	87

