

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Acciaio 1.1730.



Versione:

Superficie non trattata.

Nota:

Le lastre in acciaio di precisione sono particolarmente idonee come base per macchinari, utensili e dispositivi. La lunghezza L è ottenuta mediante taglio con sega e viene sempre fornita con lunghezza eccedente.

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	L = lunghezza	B	S
01130-01X	250/500/750/1000	40	8
01130-02X	250/500/750/1000	50	10
01130-03X	250/500/750/1000	63	12
01130-04X	250/500/750/1000	80	16
01130-05X	250/500/750/1000	100	16
01130-06X	250/500/750/1000	100	20
01130-07X	250/500/750/1000	125	25
01130-08X	250/500/750/1000	150	25
01130-09X	250/500/750/1000	160	32
01130-10X	250/500/750/1000	200	32
01130-11X	250/500/750/1000	300	40