


Informations techniques pour les amortisseurs

Courbes caractéristiques pour l'arrêt d'urgence

26182-01407

Insert d'arrêt d'urgence, dynamique


E_{tot} : 3,15 Nm, E_{abs} : 2 Nm, efficacité : 64 %



26182-01809


Insert d'arrêt d'urgence, dynamique

E_{tot} : 6,16 Nm, E_{abs} : 3,65 Nm, efficacité : 59 %




26182-02010

Insert d'arrêt d'urgence, dynamique
 $E_{tot} : 7,1 \text{ Nm}$, $E_{abs} : 3,4 \text{ Nm}$, efficacité : 48 %



26182-02615


Insert d'arrêt d'urgence, dynamique
 $E_{tot} : 14,5 \text{ Nm}$, $E_{abs} : 6,8 \text{ Nm}$, efficacité : 47 %



26182-03216

Insert d'arrêt d'urgence, dynamique


$E_{tot} : 25,8 \text{ Nm}$, $E_{abs} : 12,4 \text{ Nm}$, efficacité : 48 %



26182-03519

Insert d'arrêt d'urgence, dynamique


$E_{tot} : 36,2 \text{ Nm}$, $E_{abs} : 19 \text{ Nm}$, efficacité : 53 %



26182-04019

Insert d'arrêt d'urgence, dynamique


$E_{tot} : 41,5 \text{ Nm}$, $E_{abs} : 22,4 \text{ Nm}$, efficacité : 54 %



26182-04121

Insert d'arrêt d'urgence, dynamique


$E_{tot} : 63,3 \text{ Nm}$, $E_{abs} : 32,3 \text{ Nm}$, efficacité : 51 %



26182-04423

Insert d'arrêt d'urgence, dynamique


$E_{tot} : 71,8 \text{ Nm}$, $E_{abs} : 39,6 \text{ Nm}$, efficacité : 55 %



26182-04825

Insert d'arrêt d'urgence, dynamique


$E_{tot} : 91,1 \text{ Nm}$, $E_{abs} : 46,1 \text{ Nm}$, efficacité : 51 %



26182-05127

Insert d'arrêt d'urgence, dynamique


$E_{tot} : 114 \text{ Nm}$, $E_{abs} : 51,6 \text{ Nm}$, efficacité : 45 %



26182-05429

Insert d'arrêt d'urgence, dynamique


$E_{tot} : 158 \text{ Nm}$, $E_{abs} : 81,8 \text{ Nm}$, efficacité : 52 %



26180-05830

Insert d'arrêt d'urgence, dynamique


E_{tot} : 154 Nm, E_{abs} : 55 Nm, efficacité : 36 %



26180-06132

Insert d'arrêt d'urgence, dynamique

E_{tot} : 169 Nm, E_{abs} : 64 Nm, efficacité : 38 %



26180-06434

Insert d'arrêt d'urgence, dynamique

$E_{tot} : 254 \text{ Nm}$, $E_{abs} : 122 \text{ Nm}$, efficacité : 48 %

