

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Embase et broche filetée en acier.


Finition :

Embase et broche filetée zinguées.

Nota :

La broche filetée est pivotante par rapport à l'embase après assemblage

Dessins



Aperçu des articles

Référence	Finition 1	A	D	D1	D2	H	H1	L	SW	Charge admissible kN max. (contraintes statiques uniquement)
27798-03008X016	sans trou lamé	-	30	M8	-	11	27	16	13	2,5
27798-03008X020	sans trou lamé	-	30	M8	-	11	31	20	13	2,5
27798-03008X030	sans trou lamé	-	30	M8	-	11	41	30	13	2,5
27798-03008X040	sans trou lamé	-	30	M8	-	11	51	40	13	2,5
27798-03008X050	sans trou lamé	-	30	M8	-	11	61	50	13	2,5
27798-03010X016	sans trou lamé	-	30	M10	-	12,5	28,5	16	17	3,5
27798-03010X020	sans trou lamé	-	30	M10	-	12,5	32,5	20	17	3,5
27798-03010X030	sans trou lamé	-	30	M10	-	12,5	42,5	30	17	3,5
27798-03010X040	sans trou lamé	-	30	M10	-	12,5	52,5	40	17	3,5

Aperçu des articles

Référence	Finition 1	A	D	D1	D2	H	H1	L	SW	Charge admissible kN max. (contraintes statiques uniquement)
27798-03010X050	sans trou lamé	-	30	M10	-	12,5	62,5	50	17	3,5
27798-03010X060	sans trou lamé	-	30	M10	-	12,5	72,5	60	17	3,5
27798-04008X016	sans trou lamé	-	40	M8	-	11	27	16	13	2,5
27798-04008X020	sans trou lamé	-	40	M8	-	11	31	20	13	2,5
27798-04008X030	sans trou lamé	-	40	M8	-	11	41	30	13	2,5
27798-04008X040	sans trou lamé	-	40	M8	-	11	51	40	13	2,5
27798-04008X050	sans trou lamé	-	40	M8	-	11	61	50	13	2,5
27798-04010X016	sans trou lamé	-	40	M10	-	11	27	16	17	3,5
27798-04010X020	sans trou lamé	-	40	M10	-	11	31	20	17	3,5
27798-04010X030	sans trou lamé	-	40	M10	-	11	41	30	17	3,5
27798-04010X040	sans trou lamé	-	40	M10	-	11	51	40	17	3,5
27798-04010X050	sans trou lamé	-	40	M10	-	11	61	50	17	3,5
27798-04010X060	sans trou lamé	-	40	M10	-	11	71	60	17	3,5
27798-05008X016	sans trou lamé	-	50	M8	-	12,5	28,5	16	13	2,5
27798-05008X020	sans trou lamé	-	50	M8	-	12,5	32,5	20	13	2,5
27798-05008X030	sans trou lamé	-	50	M8	-	12,5	42,5	30	13	2,5
27798-05008X040	sans trou lamé	-	50	M8	-	12,5	52,5	40	13	2,5
27798-05008X050	sans trou lamé	-	50	M8	-	12,5	62,5	50	13	2,5
27798-05010X016	sans trou lamé	-	50	M10	-	14	30	16	17	3,5
27798-05010X020	sans trou lamé	-	50	M10	-	14	34	20	17	3,5
27798-05010X030	sans trou lamé	-	50	M10	-	14	44	30	17	3,5
27798-05010X040	sans trou lamé	-	50	M10	-	14	54	40	17	3,5
27798-05010X050	sans trou lamé	-	50	M10	-	14	64	50	17	3,5
27798-05010X060	sans trou lamé	-	50	M10	-	14	74	60	17	3,5
27798-06008X016	sans trou lamé	-	60	M8	-	13,5	29,5	16	13	2,5
27798-06008X020	sans trou lamé	-	60	M8	-	13,5	33,5	20	13	2,5
27798-06008X030	sans trou lamé	-	60	M8	-	13,5	43,5	30	13	2,5
27798-06008X040	sans trou lamé	-	60	M8	-	13,5	53,5	40	13	2,5
27798-06008X050	sans trou lamé	-	60	M8	-	13,5	63,5	50	13	2,5
27798-06010X016	sans trou lamé	-	60	M10	-	15	31	16	17	3,5
27798-06010X020	sans trou lamé	-	60	M10	-	15	35	20	17	3,5
27798-06010X030	sans trou lamé	-	60	M10	-	15	45	30	17	3,5
27798-06010X040	sans trou lamé	-	60	M10	-	15	55	40	17	3,5
27798-06010X050	sans trou lamé	-	60	M10	-	15	65	50	17	3,5
27798-06010X060	sans trou lamé	-	60	M10	-	15	75	60	17	3,5
27798-13008X016	avec alésage	24,3	30	M8	4	11	27	16	13	2,5
27798-13008X020	avec alésage	24,3	30	M8	4	11	31	20	13	2,5
27798-13008X030	avec alésage	24,3	30	M8	4	11	41	30	13	2,5
27798-13008X040	avec alésage	24,3	30	M8	4	11	51	40	13	2,5
27798-13008X050	avec alésage	24,3	30	M8	4	11	61	50	13	2,5
27798-13010X016	avec alésage	24,3	30	M10	4	12,5	28,5	16	17	3,5
27798-13010X020	avec alésage	24,3	30	M10	4	12,5	32,5	20	17	3,5
27798-13010X030	avec alésage	24,3	30	M10	4	12,5	42,5	30	17	3,5
27798-13010X040	avec alésage	24,3	30	M10	4	12,5	52,5	40	17	3,5
27798-13010X050	avec alésage	24,3	30	M10	4	12,5	62,5	50	17	3,5
27798-13010X060	avec alésage	24,3	30	M10	4	12,5	72,5	60	17	3,5
27798-14008X016	avec alésage	30	40	M8	5	11	27	16	13	2,5
27798-14008X020	avec alésage	30	40	M8	5	11	31	20	13	2,5
27798-14008X030	avec alésage	30	40	M8	5	11	41	30	13	2,5
27798-14008X040	avec alésage	30	40	M8	5	11	51	40	13	2,5
27798-14008X050	avec alésage	30	40	M8	5	11	61	50	13	2,5
27798-14010X016	avec alésage	30	40	M10	5	11	27	16	17	3,5
27798-14010X020	avec alésage	30	40	M10	5	11	31	20	17	3,5
27798-14010X030	avec alésage	30	40	M10	5	11	41	30	17	3,5
27798-14010X040	avec alésage	30	40	M10	5	11	51	40	17	3,5
27798-14010X050	avec alésage	30	40	M10	5	11	61	50	17	3,5
27798-14010X060	avec alésage	30	40	M10	5	11	71	60	17	3,5
27798-15008X016	avec alésage	35	50	M8	5,5	12,5	28,5	16	13	2,5
27798-15008X020	avec alésage	35	50	M8	5,5	12,5	32,5	20	13	2,5
27798-15008X030	avec alésage	35	50	M8	5,5	12,5	42,5	30	13	2,5
27798-15008X040	avec alésage	35	50	M8	5,5	12,5	52,5	40	13	2,5
27798-15008X050	avec alésage	35	50	M8	5,5	12,5	62,5	50	13	2,5
27798-15010X016	avec alésage	35	50	M10	5,5	14	30	16	17	3,5
27798-15010X020	avec alésage	35	50	M10	5,5	14	34	20	17	3,5

Aperçu des articles

Référence	Finition 1	A	D	D1	D2	H	H1	L	SW	Charge admissible kN max. (contraintes statiques uniquement)
27798-15010X030	avec alésage	35	50	M10	5,5	14	44	30	17	3,5
27798-15010X040	avec alésage	35	50	M10	5,5	14	54	40	17	3,5
27798-15010X050	avec alésage	35	50	M10	5,5	14	64	50	17	3,5
27798-15010X060	avec alésage	35	50	M10	5,5	14	74	60	17	3,5
27798-16008X016	avec alésage	46	60	M8	5,5	13,5	29,5	16	13	2,5
27798-16008X020	avec alésage	46	60	M8	5,5	13,5	33,5	20	13	2,5
27798-16008X030	avec alésage	46	60	M8	5,5	13,5	43,5	30	13	2,5
27798-16008X040	avec alésage	46	60	M8	5,5	13,5	53,5	40	13	2,5
27798-16008X050	avec alésage	46	60	M8	5,5	13,5	63,5	50	13	2,5
27798-16010X016	avec alésage	46	60	M10	5,5	15	31	16	17	3,5
27798-16010X020	avec alésage	46	60	M10	5,5	15	35	20	17	3,5
27798-16010X030	avec alésage	46	60	M10	5,5	15	45	30	17	3,5
27798-16010X040	avec alésage	46	60	M10	5,5	15	55	40	17	3,5
27798-16010X050	avec alésage	46	60	M10	5,5	15	65	50	17	3,5
27798-16010X060	avec alésage	46	60	M10	5,5	15	75	60	17	3,5