


Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Corpo in acciaio da bonifica.

Versione:

Corpo trattato termicamente e brunito.

Superfici di appoggio cementate.

Nota:

I piedini per attrezzature sono usati per sostenere pezzi e attrezzature non lavorati e lavorati. Inoltre, fungono da battute e pressori nella fabbricazione di utensili e di attrezzature.


Nota disegno:

Forma A: superficie piana temprata


Forma B: superficie piana liscia e temprata

Forma C: superficie sferica temprata

Forma D: superficie zigrinata trattata termicamente



Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Forma	D	E	G	H	R	T	SW
02070-106X20	A	9,5	2	M6	20	-	12	10
02070-106X40	A	9,5	2	M6	40	-	12	10
02070-110X32	A	16,5	3	M10	32	-	18	17
02070-110X63	A	16,5	3	M10	63	-	18	17
02070-112X32	A	18,5	3	M12	32	-	18	19
02070-112X63	A	18,5	3	M12	63	-	18	19
02070-116X50	A	23	4	M16	50	-	24	24
02070-116X100	A	23	4	M16	100	-	24	24
02070-206X20	B	9,5	2	M6	20	-	12	10
02070-206X40	B	9,5	2	M6	40	-	12	10
02070-210X32	B	16,5	3	M10	32	-	18	17
02070-210X63	B	16,5	3	M10	63	-	18	17
02070-212X32	B	18,5	3	M12	32	-	18	19
02070-212X63	B	18,5	3	M12	63	-	18	19
02070-216X50	B	23	4	M16	50	-	24	24
02070-216X100	B	23	4	M16	100	-	24	24
02070-306X20	C	9,5	-	M6	20	15	12	10

Sintesi articoli

N. ordine	Forma	D	E	G	H	R	T	SW
02070-306X40	C	9,5	-	M6	40	15	12	10
02070-310X32	C	16,5	-	M10	32	30	18	17
02070-310X63	C	16,5	-	M10	63	30	18	17
02070-312X32	C	18,5	-	M12	32	35	18	19
02070-312X63	C	18,5	-	M12	63	35	18	19
02070-316X50	C	23	-	M16	50	40	24	24
02070-316X100	C	23	-	M16	100	40	24	24
02070-406X20	D	9,5	-	M6	20	-	12	10
02070-406X40	D	9,5	-	M6	40	-	12	10
02070-410X32	D	16,5	-	M10	32	-	18	17
02070-410X63	D	16,5	-	M10	63	-	18	17
02070-412X32	D	18,5	-	M12	32	-	18	19
02070-412X63	D	18,5	-	M12	63	-	18	19
02070-416X50	D	23	-	M16	50	-	24	24
02070-416X100	D	23	-	M16	100	-	24	24