

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Élastomère co-polyester.

Finition :

Dureté du matériau Shore 40D.

Nota :

Conçu pour arrêt d'urgence et utilisation en continu.

Diminution d'énergie : 25 % à 45 %.

Force d'absorption : 218 N à 3730 N.

Vitesse d'impact : max. 5 m/s.

Les tampons ne nécessitent pas d'entretien et sont livrés prêts à monter avec une vis de fixation spéciale.

Environnement : résistant aux microbes, à l'eau de mer, aux produits chimiques, et bonne résistance aux UV et à l'ozone.

Utilisation :

Chariots linéaires et rails de guidage linéaires, vérins pneumatiques, fabrication de meubles, machines et installations.

Plage de température :


-40 °C jusqu'à +90 °C

Montage :

Position de montage : indifférente.

Bloquer la vis de fixation avec de la LOCTITE.

Dessins



Aperçu des articles

Référence	B	D	D1	G	H	L	Course S	Énergie maximale absorbée par course N-m sous charge	Énergie maximale absorbée par course N-m en cas d'arrêt d'urgence	16Distance jusqu'à l'enveloppe en fer/mm
26184-02917	13	29	38	M5	25	5	17	1,2	1,8	3
26184-03722	19	37	50	M5	32	5	22	2,3	5,4	3

Aperçu des articles

Référence	B	D	D1	G	H	L	Course S	Énergie maximale absorbée par course N·m sous charge	Énergie maximale absorbée par course N·m en cas d'arrêt d'urgence	Distance jusqu'à l'enveloppe en fer/mm
26184-04325	20	43	58	M5	37	5	25	3,5	8,1	3
26184-05035	34	50	68	M5	44	5	35	5,8	8,3	3
26184-06343	43	63	87	M5	55	5	43	12	17	3
26184-06740	46	67	88	M5	59	5	40	23	33	3
26184-07646	46	76	102	M6	67	6	46	34,5	43	6
26184-08350	51	83	109	M6	73	6	50	45	74	6
26184-08550	68	85	111	M8	73	8	50	68	92	20