


Descrição do artigo/Imagens dos produtos

**Descrição****Material:**

Carcaça, acionamento e porca em Zamak.

Anel de vedação plano em borracha de Policloropreno (CR).

Versão:

Carcaça e acionamento banhados a cromo.

Porca zincadas.

Indicação:

Fechos lingueta de compressão são aplicados na maioria das vezes em portas e carcaças, que requerem uma pressão de contato elevada. Podem ser usados à direita ou à esquerda. O mecanismo de fechamento funciona sempre no sentido horário. O fecho lingueta pode ser instalado pré-montado. Resistente à vibração através de engate acionado por mola na posição terminal, atingindo a posição „bloqueada“. Testado de acordo com a DIN EN 60068-2-64 (oscilação) e DIN EN 60068-2-27 (impacto), norma de ensaio 61373. Resistente às vibrações em conformidade com os requisitos para aplicações ferroviárias da categoria 1, classe B (=requisito superior).

Protegido contra ação da água e pó conforme IP65.

Encomende as linguetas separadamente no modelo desejado. Cada lingueta pode ser combinada com qualquer modelo de carcaça.

*A Dimensão A resulta da combinação de fecho lingueta e da lingueta e é exibida para as linguetas correspondentes.

Funções:

Ao girar o mecanismo de acionamento no sentido horário, a lingueta atingirá um ângulo de giro de 90°, assim como a posição de travamento. Ao girar novamente 90°, a lingueta será apertada no sentido axial, aumentando assim a pressão de contato. O curso de ajuste é de 6 mm. Possui marcação na carcaça para a posição "bloqueada".

Acessórios:

Chave especial 05586.


Linguetas para fechos lingueta sem batente de aço 05570.

Indicação de desenho:

Acionamento (miolo):

- a) Quadrado 8 mm
- b) Palheta dupla 3 mm
- c) Palheta dupla 5 mm
- d) Triângulo 8 mm

Desenhos



Visão geral dos artigos

Código do artigo	Acionamento	H	SW	S máx.
05574-18351	quadrado 8 mm	35,5	27	16
05574-43351	palheta dupla 3 mm	35,5	27	16
05574-45351	palheta dupla 5 mm	35,5	27	16
05574-88351	triângulo 8 mm	35,5	27	16