



Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

GJL 250 recozido.

Indicação:

O corte do comprimento L é efetuado por meio de serra e fornecido sempre com medida excedente.



Indicação de desenho:

Superfícies usinadas: $\pm 0,25$ mmSuperfícies não usinadas: ± 2 mm

Tolerâncias de comprimento:

 ≤ 200 mm: $+3/+10$ de 201 mm até 590 mm: $+8/+15$ ≥ 600 mm: $+20/+50$

Desenhos



Visão geral dos artigos

Código do artigo	L = comprimento	B	H	H1	S	S1
01780-02X	300/600	100	101,5	100	20	15

Visão geral dos artigos

Código do artigo	L = comprimento	B	H	H1	S	S1
01780-05X	300/600	200	197,5	200	32	24