


Indicação técnica sobre módulos com garras

Os módulos com garras podem ser utilizados em qualquer posição de montagem. Os campos de aplicação são praticamente ilimitados.

Estes componentes possibilitam uma infinidade de tarefas, como por exemplo, centralizar, transportar, converter e inserir.

Os furos de fixação padronizados permitem versáteis combinações com nossas outras unidades.

- Peso de ferramenta: 0,08 kg – 4,74 kg.
- Também para aplicações especialmente robustas.
- Consulta de força das garras aberta, fechada e preensão parcial.
- Guia deslizante em aço – endurecida e retificada para aplicação universal e longa vida útil.



Visão geral	
Tipo	Garra paralela
Guia	Guia deslizante de aço
Construção	robusto
Curso por mordente (mm)	2 - 15
Força de aperto com 6 bar (N)	16 - 1050
Peso da peça de trabalho (kg)	0,08 - 4,74
Comprimento máx. do dedo (mm)	15 - 140
Princípio de funcionamento	Cinemática de corredeiras
Área de aplicação	Aplicação universal em ambientes limpos e com pouca sujeira
norelem	20100