



Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Aço temperado.

Versão:

peça brunida.

Indicação:

A medida A refere-se à distância da peça de trabalho até o centro da rosca (parafuso de tensão).

Para minimizar os arranhões na peça de trabalho, recomenda-se a forma B com chapa de fixação.

Vantagens:

- Design compacto
- Fixação fácil e rápida de peças e componentes


Acessórios:

Chapa de fixação 04431-15.

Indicação de desenho:

(1) Chapa de fixação

Desenhos



Visão geral dos artigos

Código do artigo	Forma	Tipo da forma	A	B	D	D1	H	H1	H2
04431-10-060	A	sem chapa de fixação	5,9	-	10	M6	5	9	-
04431-10-080	A	sem chapa de fixação	7,1	-	12	M8	6	12	-
04431-10-100	A	sem chapa de fixação	8,3	-	14	M10	7	15	-
04431-10-120	A	sem chapa de fixação	9,5	-	16	M12	8	18	-
04431-10-061	B	com chapa de fixação	5,9	10	10	M6	5	9	6
04431-10-081	B	com chapa de fixação	7,1	12	12	M8	6	12	7
04431-10-101	B	com chapa de fixação	8,3	14	14	M10	7	15	8
04431-10-121	B	com chapa de fixação	9,5	16	16	M12	8	18	9

Código do artigo	Forma	L	L1	L2	L3	Curso S	SW	Força de aperto kN	Torque de aperto máx. Nm
04431-10-060	A	5	6,8	-	-	1,8	4	2,2	7,4
04431-10-080	A	6	8,2	-	-	2,2	5	4,7	18
04431-10-100	A	7	9,5	-	-	2,5	6	7,9	35
04431-10-120	A	8	10,9	-	-	2,9	8	14	60
04431-10-061	B	5	6,8	1	13	1,8	4	2,2	7,4
04431-10-081	B	6	8,2	1	15,5	2,2	5	4,7	18
04431-10-101	B	7	9,5	1	18	2,5	6	7,9	35
04431-10-121	B	8	10,9	1	20	2,9	8	14	60