

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Material	Indicación	Materia diseñada en su uso	Para cargas elevadas	Para altas temperaturas	Para lubricación alta velocidad	Resistente a la corrosión	Resistente a los productos químicos	Para lubricación de agua	Buena en contacto con aceites	Resistente a la abrasión	Conductor de electricidad
iglidur® G	Universal	•	•			•					•
iglidur® J	Indicador de fricción bajo	•			•			•	•		
iglidur® X	Termoestable y resistente a perforaciones superficiales	•	•	•			•	•		•	•

Descripción

Material:

Polímero de alto rendimiento iglidur® G, iglidur® J o iglidur® X.

Versión:

iglidur® G gris mate.

iglidur® J amarillo.

iglidur® X negro.

Indicación:

Cojinete de deslizamiento de plástico de polímero de alto rendimiento.



- Sin mantenimiento
- Sin lubricante
- Resistente a la corrosión
- Resistente a la suciedad
- Alta precisión dimensional
- Alta resistencia a la presión
- Buena disipación de calor
- Inclínación de fluencia muy escasa
- Alta amortiguación mecánica
- Resistente a la radiación UV

Montaje:

Los rodamientos están diseñados para introducirse a presión en un soporte con tolerancia H7. Tras la instalación en un soporte con medidas nominales, el diámetro interior del rodamiento se ajusta automáticamente con la tolerancia D correspondiente.

Los rodamientos son adecuados para árboles con tolerancia h (se recomienda h9 como mínimo).

Planos



Nuestros productos

Nuestros productos

Cojinete de deslizamiento de plástico iglidur® G

Referencia	Forma	Versión 2	D	D1	D2	L	L1	S	Tolerancia D tras ejercer presión	Presión superficial estática máx. admisible N/mm ²	Rango de temperatura
23710-11050705	A	IGLIDUR® G	5	7	-	5	-	0,3	E10	80	-40 °C a +130 °C
23710-11060806	A	IGLIDUR® G	6	8	-	6	-	0,5	E10	80	-40 °C a +130 °C
23710-11081008	A	IGLIDUR® G	8	10	-	8	-	0,5	E10	80	-40 °C a +130 °C
23710-11101210	A	IGLIDUR® G	10	12	-	10	-	0,5	E10	80	-40 °C a +130 °C
23710-11121410	A	IGLIDUR® G	12	14	-	10	-	0,8	E10	80	-40 °C a +130 °C
23710-11141615	A	IGLIDUR® G	14	16	-	15	-	0,8	E10	80	-40 °C a +130 °C
23710-11151720	A	IGLIDUR® G	15	17	-	20	-	0,8	E10	80	-40 °C a +130 °C
23710-11161820	A	IGLIDUR® G	16	18	-	20	-	0,8	E10	80	-40 °C a +130 °C
23710-11202320	A	IGLIDUR® G	20	23	-	20	-	0,8	E10	80	-40 °C a +130 °C
23710-11252820	A	IGLIDUR® G	25	28	-	20	-	0,8	E10	80	-40 °C a +130 °C
23710-11303430	A	IGLIDUR® G	30	34	-	30	-	0,8	E10	80	-40 °C a +130 °C
23710-21050705	A	IGLIDUR® J	5	7	-	5	-	0,3	E10	35	-50 °C a +90 °C
23710-21060806	A	IGLIDUR® J	6	8	-	6	-	0,5	E10	35	-50 °C a +90 °C
23710-21081008	A	IGLIDUR® J	8	10	-	8	-	0,5	E10	35	-50 °C a +90 °C
23710-21101210	A	IGLIDUR® J	10	12	-	10	-	0,5	E10	35	-50 °C a +90 °C
23710-21121410	A	IGLIDUR® J	12	14	-	10	-	0,8	E10	35	-50 °C a +90 °C
23710-21141615	A	IGLIDUR® J	14	16	-	15	-	0,8	E10	35	-50 °C a +90 °C
23710-21151720	A	IGLIDUR® J	15	17	-	20	-	0,8	E10	35	-50 °C a +90 °C
23710-21161820	A	IGLIDUR® J	16	18	-	20	-	0,8	E10	35	-50 °C a +90 °C
23710-21202320	A	IGLIDUR® J	20	23	-	20	-	0,8	E10	35	-50 °C a +90 °C
23710-21252820	A	IGLIDUR® J	25	28	-	20	-	0,8	E10	35	-50 °C a +90 °C
23710-21303430	A	IGLIDUR® J	30	34	-	30	-	0,8	E10	35	-50 °C a +90 °C
23710-31050705	A	IGLIDUR® X	5	7	-	5	-	0,3	F10	150	-100 °C a +250 °C
23710-31060806	A	IGLIDUR® X	6	8	-	6	-	0,5	F10	150	-100 °C a +250 °C
23710-31081008	A	IGLIDUR® X	8	10	-	8	-	0,5	F10	150	-100 °C a +250 °C
23710-31101210	A	IGLIDUR® X	10	12	-	10	-	0,5	F10	150	-100 °C a +250 °C
23710-31121410	A	IGLIDUR® X	12	14	-	10	-	0,8	F10	150	-100 °C a +250 °C
23710-31141615	A	IGLIDUR® X	14	16	-	15	-	0,8	F10	150	-100 °C a +250 °C
23710-31151720	A	IGLIDUR® X	15	17	-	20	-	0,8	F10	150	-100 °C a +250 °C
23710-31161820	A	IGLIDUR® X	16	18	-	20	-	0,8	F10	150	-100 °C a +250 °C
23710-31202320	A	IGLIDUR® X	20	23	-	20	-	0,8	F10	150	-100 °C a +250 °C
23710-31252820	A	IGLIDUR® X	25	28	-	20	-	0,8	F10	150	-100 °C a +250 °C
23710-31303430	A	IGLIDUR® X	30	34	-	30	-	0,8	F10	150	-100 °C a +250 °C
23710-12050705	B	IGLIDUR® G	5	7	11	5	1	0,3	E10	80	-40 °C a +130 °C
23710-12060808	B	IGLIDUR® G	6	8	12	8	1	0,5	E10	80	-40 °C a +130 °C
23710-12081007	B	IGLIDUR® G	8	10	15	7,5	1	0,5	E10	80	-40 °C a +130 °C
23710-12101209	B	IGLIDUR® G	10	12	18	9	1	0,5	E10	80	-40 °C a +130 °C
23710-12121412	B	IGLIDUR® G	12	14	20	12	1	0,8	E10	80	-40 °C a +130 °C
23710-12141612	B	IGLIDUR® G	14	16	22	12	1	0,8	E10	80	-40 °C a +130 °C
23710-12151712	B	IGLIDUR® G	15	17	23	12	1	0,8	E10	80	-40 °C a +130 °C
23710-12161817	B	IGLIDUR® G	16	18	24	17	1	0,8	E10	80	-40 °C a +130 °C
23710-12202321	B	IGLIDUR® G	20	23	30	21	1,5	0,8	E10	80	-40 °C a +130 °C
23710-12252821	B	IGLIDUR® G	25	28	35	21	1,5	0,8	E10	80	-40 °C a +130 °C
23710-12303426	B	IGLIDUR® G	30	34	42	26	2	0,8	E10	80	-40 °C a +130 °C
23710-22050705	B	IGLIDUR® J	5	7	11	5	1	0,3	E10	35	-50 °C a +90 °C
23710-22060808	B	IGLIDUR® J	6	8	12	8	1	0,5	E10	35	-50 °C a +90 °C
23710-22081007	B	IGLIDUR® J	8	10	15	7	1	0,5	E10	35	-50 °C a +90 °C
23710-22101209	B	IGLIDUR® J	10	12	18	9	1	0,5	E10	35	-50 °C a +90 °C
23710-22121412	B	IGLIDUR® J	12	14	20	12	1	0,8	E10	35	-50 °C a +90 °C
23710-22141612	B	IGLIDUR® J	14	16	22	12	1	0,8	E10	35	-50 °C a +90 °C
23710-22151712	B	IGLIDUR® J	15	17	23	12	1	0,8	E10	35	-50 °C a +90 °C
23710-22161817	B	IGLIDUR® J	16	18	24	17	1	0,8	E10	35	-50 °C a +90 °C
23710-22202321	B	IGLIDUR® J	20	23	30	21	1,5	0,8	E10	35	-50 °C a +90 °C
23710-22252821	B	IGLIDUR® J	25	28	35	21	1,5	0,8	E10	35	-50 °C a +90 °C
23710-22303426	B	IGLIDUR® J	30	34	42	26	2	0,8	E10	35	-50 °C a +90 °C
23710-32050705	B	IGLIDUR® X	5	7	11	5	1	0,3	F10	150	-100 °C a +250 °C
23710-32060808	B	IGLIDUR® X	6	8	12	8	1	0,5	F10	150	-100 °C a +250 °C
23710-32081007	B	IGLIDUR® X	8	10	15	7,5	1	0,5	F10	150	-100 °C a +250 °C
23710-32101209	B	IGLIDUR® X	10	12	18	9	1	0,5	F10	150	-100 °C a +250 °C
23710-32121412	B	IGLIDUR® X	12	14	20	12	1	0,8	F10	150	-100 °C a +250 °C
23710-32141612	B	IGLIDUR® X	14	16	22	12	1	0,8	F10	150	-100 °C a +250 °C
23710-32151712	B	IGLIDUR® X	15	17	23	12	1	0,8	F10	150	-100 °C a +250 °C

Nuestros productos

Referencia	Forma	Versión 2	D	D1	D2	L	L1	S	Tolerancia D tras ejercer presión	Presión superficial estática máx. admisible N/mm ²	Rango de temperatura
23710-32161817	B	IGLIDUR® X	16	18	24	17	1	0,8	F10	150	-100 °C a +250 °C
23710-32202321	B	IGLIDUR® X	20	23	30	21	1,5	0,8	F10	150	-100 °C a +250 °C
23710-32252821	B	IGLIDUR® X	25	28	35	21	1,5	0,8	F10	150	-100 °C a +250 °C
23710-32303426	B	IGLIDUR® X	30	34	42	26	2	0,8	F10	150	-100 °C a +250 °C