

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

**Descrição****Material:**

Trilhos de aço.
Parafusos de aço.
Chaveta paralela aço inoxidável.
Tampão plástico.

Versão:

Superfícies dos trilhos sem tratamento e endurecidas.
Parafusos de aço eletrogalvanizado.

Indicação:

Os trilhos para guias lineares podem ser aparafusados por cima. Neles podem ser montados um ou mais carros de rolos (patins). Graças à ranhura de dois lados, é possível uma montagem simples dos trilhos, através de uma chaveta paralela.

Tampões são sempre fornecidos em padrão na cor azul RAL 5002.

Adequado para os sistemas:

Carro de rolos para guias lineares de trilhos 21351.

Trilhos retos para guias lineares 21355.

Parafusos cilíndricos com sextavado interno 07160 com rosca M5 para tamanho 2 ou rosca M8 para tamanho 3.

Vantagens:

Podem ser criadas geometrias complexas de guias lineares com trilhos curvos e retos.

Sob consulta:

Outros ângulos e raios.
Tampões em outras cores.
Revestimento de diamante.


Fornecimento:

Tampão azul RAL 5002.
Chavetas paralelas.

Acessórios:

Chavetas paralelas 03288-06X22 e 03288-106X22 para tamanho 2, 03288-08X28 e 03288-108X28 para tamanho 3.

Desenhos



Visão geral dos artigos

Código do artigo	Tamanho	B	D	D1	H	R	T	W°	W1°	W2°
21356-2120200045	2	20	6	9,5	21	200	8,5	45	7,5	15
21356-2120200090	2	20	6	9,5	21	200	8,5	90	7,5	15
21356-2120200180	2	20	6	9,5	21	200	8,5	180	7,5	15
21356-2120300045	2	20	6	9,5	21	300	8,5	45	7,5	15
21356-2120300090	2	20	6	9,5	21	300	8,5	90	7,5	15
21356-2120300180	2	20	6	9,5	21	300	8,5	180	7,5	15
21356-2120400045	2	20	6	9,5	21	400	8,5	45	3,75	7,5
21356-2120400090	2	20	6	9,5	21	400	8,5	90	3,75	7,5
21356-2120400180	2	20	6	9,5	21	400	8,5	180	3,75	7,5
21356-3120300045	3	28	9	14	28	300	12	45	7,5	15
21356-3120300090	3	28	9	14	28	300	12	90	7,5	15
21356-3120300180	3	28	9	14	28	300	12	180	7,5	15
21356-3120400045	3	28	9	14	28	400	12	45	3,75	7,5
21356-3120400090	3	28	9	14	28	400	12	90	3,75	7,5
21356-3120400180	3	28	9	14	28	400	12	180	3,75	7,5
21356-3120500045	3	28	9	14	28	500	12	45	3,75	7,5
21356-3120500090	3	28	9	14	28	500	12	90	3,75	7,5