

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

**Descrição****Descrição do produto:**

Elementos de apoio reduzem vibrações da peça em processos de usinagem em máquinas.

Todas as peças móveis estão vedadas contra a entrada de líquidos de refrigeração, poeiras e cavacos.

Material:

Aço temperado.

Versão:

Corpo básico com acabamento brunido. Pino de pressão temperado e brunido.

Modo de operação:

Acionamento por chave de impacto com torque ajustável ou manualmente com uma chave inglesa.

No caso de atuação automatizada, por exemplo, por chaves de impacto com torque ajustável, um máximo de 50% do torque máximo de aperto especificado ou da força máxima de aperto especificada pode ser usado para abertura e aperto.

Vantagens:

- Automatizável
- Altas forças de aperto
- Fixação rápida

Fornecimento:

02334-10-05012: 2x pinos de posicionamento Ø 6 (h7) x 20, tampa-furos para furos roscados.

02334-10-10016: 2x pinos de posicionamento Ø 8 (h7) x 25, tampa-furos para furos roscados.

Acessórios:

Dispositivos de apoio com esfera auto-alinhante 02000.

Pés de posicionamento 02040.

Pés de posicionamento 022041.

Pinos de apoio 02153.

