


Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Aço.

Versão:

Forma A: temperado e zincado.

Forma B: temperado e zincado.

Completo com parafusos para ranhuras em T DIN 787, arruela DIN 6340 e porca DIN 6330B.

Forma C: temperado e zincado.

Completo com parafuso prisioneiro DIN 6379, arruela DIN 6340 e porca DIN 6330B.


Indicação:

Grampos reguláveis podem se adaptar rapidamente à situação de fixação, além da possibilidade de regulação direta, sem intervalos. Eles possuem diferentes narizes de fixação nas extremidades, podendo ser girados de acordo com a aplicação. Com isso, eles se tornam muito mais versáteis, pois podem ser utilizados tanto nos processos de usinagem com ou sem corte, como nas áreas de prensagem e moldagem por injeção.

Acessórios:

Extensões de apoio 04204

Desenhos



Visão geral dos artigos

Grampos reguláveis

Código do artigo	Forma	Versão 2	B	B1	D	E	H	H1	H2	H3	H4	L	L1	L2	Largura de ranhura	Parafuso(s) de fixação	Força de aperto kN
04203-113115	A	-	44	30	13	11	0-55	18	27	17	12	115	25	30	10-12-14	-	30
04203-117150	A	-	55	41	17	12	0-70	20	36	21	17	150	35	36	12-14-16-18	-	40
04203-121187	A	-	62	30	21	14	0-80	30	42	27	20	187	44	44	16-18-20-22	-	60
04203-125235	A	-	70	30	25	17	0-100	31	51	34	24	235	60	47	20-22-24-28	-	75
04203-125285	A	-	73	30	25	17	0-100	35	56	35	24	285	62	51	20-22-24-28	-	75

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Forma	Versão 2	B	B1	D	E	H Faixa de aperto	H1	H2	H3	H4	L	L1	L2	Largura de ranhura	Parafuso(s) de fixação	Força de aperto kN
04203-210115100	B	com porca t	44	30	13	11	0-40	18	27	17	12	115	25	30	10	M10X100	25
04203-212115125	B	com porca t	44	30	13	11	0-55	18	27	17	12	115	25	30	12	M12X125	30
04203-214115125	B	com porca t	44	30	13	11	0-55	18	27	17	12	115	25	30	14	M12X125	30
04203-212150160	B	com porca t	55	41	17	12	0-70	20	36	21	17	150	35	36	12	M12X160	35
04203-214150160	B	com porca t	55	41	17	12	0-70	20	36	21	17	150	35	36	14	M12X160	35
04203-216150160	B	com porca t	55	41	17	12	0-70	20	36	21	17	150	35	36	16	M16X160	40
04203-218150160	B	com porca t	55	41	17	12	0-70	20	36	21	17	150	35	36	18	M16X160	40
04203-216187200	B	com porca t	62	30	21	14	0-80	30	42	27	20	187	44	44	16	M16X200	55
04203-218187200	B	com porca t	62	30	21	14	0-80	30	42	27	20	187	44	44	18	M16X200	55
04203-220187200	B	com porca t	62	30	21	14	0-80	30	42	27	20	187	44	44	20	M20X200	60
04203-222187200	B	com porca t	62	30	21	14	0-80	30	42	27	20	187	44	44	22	M20X200	60
04203-220235250	B	com porca t	70	30	25	17	0-100	31	51	34	24	235	60	47	20	M20X250	70
04203-222235250	B	com porca t	70	30	25	17	0-100	31	51	34	24	235	60	47	22	M20X250	70
04203-224235250	B	com porca t	70	30	25	17	0-100	31	51	34	24	235	60	47	24	M24X250	75
04203-228235250	B	com porca t	70	30	25	17	0-100	31	51	34	24	235	60	47	28	M24X250	75
04203-312115100	C	com parafuso prisioneiro	44	30	13	11	0-30	18	27	17	12	115	25	30	-	M12X100	30
04203-312115125	C	com parafuso prisioneiro	44	30	13	11	0-55	18	27	17	12	115	25	30	-	M12X125	30
04203-312150125	C	com parafuso prisioneiro	55	41	17	12	0-50	20	36	21	17	150	35	36	-	M12X125	40
04203-312150160	C	com parafuso prisioneiro	55	41	17	12	0-70	20	36	21	17	150	35	36	-	M12X160	40
04203-316150125	C	com parafuso prisioneiro	55	41	17	12	0-40	20	36	21	17	150	35	36	-	M16X125	40
04203-316150160	C	com parafuso prisioneiro	55	41	17	12	0-70	20	36	21	17	150	35	36	-	M16X160	40
04203-320187160	C	com parafuso prisioneiro	62	30	21	14	0-40	30	42	27	20	187	44	44	-	M20X160	60
04203-320187200	C	com parafuso prisioneiro	62	30	21	14	0-80	30	42	27	20	187	44	44	-	M20X200	60
04203-320235200	C	com parafuso prisioneiro	70	30	25	17	0-70	31	51	34	24	235	60	47	-	M20X200	75
04203-320235250	C	com parafuso prisioneiro	70	30	25	17	0-100	31	51	34	24	235	60	47	-	M20X250	75
04203-324235200	C	com parafuso prisioneiro	70	30	25	17	0-50	31	51	34	24	235	60	47	-	M24X200	75
04203-324235250	C	com parafuso prisioneiro	70	30	25	17	0-100	31	51	34	24	235	60	47	-	M24X250	75