

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Mancal de suporte e carro deslizador em liga de alumínio, anodizado.

Colunas de guia em aço inoxidável, retificadas.

Fuso em aço inoxidável, rosca laminada.

Guia com mancal deslizante, livre de manutenção.

Versão:

Folga radial abaixo de 0,02 mm. Sem folga axial. Fuso possui autobloqueio, podendo ser fixado adicionalmente.


Indicação:

Através das guias quase sem folgas e do fuso completamente livre de folgas, não é necessário soltar e fixar o fuso para o ajuste.


A graduação é de 5 ou 10 traços, 1 traço corresponde a um deslocamento de 0,1 mm.

Graças ao sistema modular, a mesa de posicionamento pode ser combinada facilmente de acordo com o seu tamanho correspondente.

Desenhos



Desenhos



Visão geral dos artigos

Código do artigo	B	B1	B2	D	D1	D2	D3	D4	D5	H	H1	H2	H3	H4	L	L1	L2	L3	L4	Curso S	F1 N	F2 N	F3 N	Mx Nm	My Nm	Mz Nm
21100-04	29	22	12	13	11,5	M3x0,5	4	M3	3	14	12	14,5	13	8	64,5	50	29	22	10	11	70	70	X = 28 (10)	0,25	0,11	0,25
21100-08	46	36	21	26	23	M6x1	8	M4	4	24	20	27	23	14	108,5	80	46	36	20	14	200	200	X = 39 (50)	1,9	0,9	1,9
21100-12	75	60	38	26	23	M6x1	12	M6	6	28	25	29	27	15,5	162	133	75	60	30	25	300	300	X = 58 (100)	5,5	3	5,5