


Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Mesa basculante, mancais de suporte e botão graduado em liga de alumínio, anodizado. Colunas de guia em aço inoxidável, retificadas. Fuso em aço inoxidável, rosca laminada. Guia com mancal deslizante, livre de manutenção.

Versão:


Folga (backlash) abaixo de 0,05 mm. Fuso com autobloqueio, podendo ser fixado adicionalmente.

Indicação:


Para posicionar no alto componentes e grupos de qualquer tipo (por ex. batentes, sensores, chaves de fim de curso, mesas, câmeras, grupos construtivos completos, etc.). A altura da mesa de elevação pode ser ajustada girando o botão de escala. Um traço do botão de escala corresponde a um movimento de curso de 0,1 mm.

Graças ao sistema modular, a mesa de elevação pode ser combinada facilmente de acordo com o seu tamanho correspondente.

Desenhos



Desenhos



Visão geral dos artigos

Código do artigo	B	B1	D	D1	D3	D4	D5	H	H1	H2	H3	H4	H5	L	L1	L2	L3	L4	L5	Curso S	F1 N	F2 N	Mx Nm	My Nm	Mz Nm
21140-04	29	22	13	12	4	M3	3	19	17	14	13	8	4	84,5	70	62	22	8	6	4	30	50	0,5	0,5	2
21140-08	46	36	26	23	8	M4	4	32	29	27	23	14	6	148,5	120	108	36	12	8,5	8	80	100	2,5	2,5	5
21140-12	75	60	26	23	12	M6	6	38	36	28,5	27	15,5	7	209	180	165	60	15	11	12	150	200	10	10	20
21140-25	150	130	52	46	25	M10	10	68	64	54	52	28	13	347	290	265	130	25	18	25	500	700	50	50	100