

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Perfil extrudado EN AW-6060.

Versão:

Harteloxal revestido, 50 µm. Dureza 500 HV.

Indicação:


O trilho de alumínio tem uma boa condutibilidade térmica, aquecendo significativamente apenas com velocidades muito altas e constantes.

** Comprimento L2 = 20 mm e

* Comprimento L = 500 mm devem ser informados.

Informações de comprimento L2 e L apenas em mm inteiros.

Desenhos



Visão geral dos artigos

Código do artigo	Tamanho	L máx.	L2	B	B1	D para parafuso DIN 912	H	H1	L1
21200-1530X3960	15	3960	30	22	15	M4	15,5	10	60
21200-2030X3960	20	3960	30	31	20	M5	19	12,3	60
21200-2530X3960	25	3960	30	34	23	M6	21,5	13,8	60
21200-3020X3960	30	3960	20	40	28	M8	26	15,8	80

Código do artigo	Versão 1	Tamanho	L máx.	L L2	L2 mín.	L2 max.	B	B1	D para parafuso DIN 912	H	H1	L1
21200-15**X*	L2 e L de acordo com os requisitos do cliente	15	3960	* **	20	49	22	15	M4	15,5	10	60
21200-20**X*	L2 e L de acordo com os requisitos do cliente	20	3960	* **	20	49	31	20	M5	19	12,3	60
21200-25**X*	L2 e L de acordo com os requisitos do cliente	25	3960	* **	20	49	34	23	M6	21,5	13,8	60
21200-30**X*	L2 e L de acordo com os requisitos do cliente	30	3960	* **	20	49	40	28	M8	26	15,8	80

