

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

**Descrição****Material:**

Aço cementado.

Versão:

Superfícies de funcionamento cementadas e retificadas.

Indicação:

Os módulos de dupla fixação UNILOCK são especialmente adequados para a fixação direta de peças de trabalho. Assim, peças de trabalho com geometrias complexas podem ser completamente usinadas de 4 ou 5 lados.

Os módulos de dupla fixação UNILOCK podem ser instalados em todas as posições. As altas forças de tensão são geradas pelo conjunto integrado de molas (a unidade é fixada sem pressão).

O processo de desprendimento ocorre de forma pneumática.

Com os pinos de guia UNILOCK em conexão com os parafusos de fixação M10, M12, M16, podem ser alcançadas as seguintes forças de retenção:

- Força de retenção (M10) 35.000N
- Força de retenção (M12) 50.000N
- Força de retenção (M16) 75.000N

Fornecimento:

1 peça = módulo de dupla fixação incl. 3x conexões de ar.

Dados técnicos:

- Pressão de abertura: 6 bar, ar lubrificado
- Pressão do turbo: 6 bar
- Conexão de ar: G1/8
- Repetibilidade $\leq 0,005$ mm



