

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Aço para rolamento de esferas 100Cr6.
Vedação de borracha NBR.

Versão:

Vedada em ambos os lados com anel externo abaulado.

Indicação:


A constituição interna dos rolamentos corresponde à dos rolamentos rígidos de esferas padrão das séries 6200 e 6300. Porém, eles possuem um anel interno mais largo para uma fixação mais fácil nos eixos. Os anéis internos são fabricados com uma tolerância positiva. Por isso, a utilização de eixos com tolerâncias h resulta em encaixes de transição ou deslizantes. A fixação do eixo é efetuada através de 2 pinos roscados deslocados em 120° no anel interno.

Os rolamentos prontos para a montagem possuem lubrificação permanente com uma graxa adequada para rolamentos.

Faixa de temperatura:

-15 °C até +100 °C.

Desenhos



Visão geral dos artigos

Código do artigo	Rolamento	D	A	A1	A2	D1	D2	L1	L2	Pino roscado	Capacidades de carga dinâmica kN	Capacidade de carga estática kN
24235-12201	B 201	12	16	6	4,5	24,7	40	22	12	M5x0,8	7,36	4,48
24235-15202	B 202	15	16	6	4,5	24,7	40	22	12	M5x0,8	7,36	4,48
24235-17203	B 203	17	16	6	4,5	24,7	40	22	12	M5x0,8	7,36	4,48
24235-20204	B 204	20	18	7	4,5	29	47	25	14	M5x0,8	9,88	6,2
24235-25205	B 205	25	19,5	7,5	5,5	34	52	27	15	M6x0,75	10,78	6,98

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Rolamento	D	A	A1	A2	D1	D2	L1	L2	Pino roscado	Capacidades de carga dinâmica kN	Capacidade de carga estática kN
24235-30206	B 206	30	22	8	6	40,5	62	30	16	M6x0,75	14,97	10,04
24235-35207	B 207	35	23,5	8,5	6,5	48	72	32	17	M8x1	19,75	13,67