

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Corpo da peça corrediça em aço.
Raspador em poliamida modificada.
Rolos em aço 1.3505.

Versão:

Corpo da peça corrediça zincado.

Indicação:


Carro de rolos para guias lineares de lubrificação permanente e raspador em poliamida, que protege as vias contra sujeira. Através do simples ajuste do rolo excêntrico central, o carro pode ser ajustado sem folga no trilho ou com a pré-carga desejada. Altas velocidades de deslocamento de até 7 m/s e emissão de ruídos extremamente baixa (mais rápido e mais silencioso do que sistemas com esferas circulantes).

Temperatura de aplicação de -30 °C até +120 °C.

Sob consulta:

Carro guia de rolos com 4 ou 5 rolos.

Desenhos



Visão geral dos artigos

Código do artigo	Tamanho	A1	B	B1	B2	D	E	H	H1	L	L1	C dinâmico N	COY N	COZ N	Mx Nm	My Nm	Mz Nm
21322-1118060	18	20	9,5	18	14	M5	20	15	5,7	76	60	1530	820	260	1,5	4,7	8,2
21322-1128080	28	35	14,9	28	21,7	M5	22,5	23,9	9,7	100	80	4260	2170	640	6,2	16	27,2
21322-1135100	35	45	19,9	35	27,85	M6	27,5	30,2	11,9	120	100	8040	3510	1060	12,9	33,7	61,5
21322-1143120	43	55	24,9	43	34,3	M8	32,5	37	14,5	140	120	12280	5500	1570	23,6	60	104,5

