Descrição do artigo/Imagens dos produtos





Descrição

Material:
Aço.

Versão:
com superfície temperada e com polimento de precisão.

Indicação:
A morsa de precisão oferece uma solução flexível para posicionar e fixar peças de trabalho de maneira simples e rápida nos
processos medição, efetuados nas máquinas de medição. A fixação pode ser feita atravésdos mordentes rebaixados ou dos pinos, os quais podem ser introduzidos nos mordentes. Assim, é possivel fixar adicionalmente peças de trabalho com furos internos. Com as colunas de guia substituíveis, a abertura da largura pode ser aumentada de 35 mm para 75 mm. A morsa pode ser colocada sobre a mesa de medição em 4 posições perpendiculares.

O fornecimento inclui um batente regulável, um conjunto de colunas para aumento da largura de abertura até 75 mm, um
prolongamento de fuso, assim como 4 pinos e ferramenta de operação.

Sob consulta:
Conjunto de colunas para aumento da largura de abertura de 100 mm ou 150 mm.

Desenhos



Visão geral dos artigos

Código do artigo	Dimensões
33225-500351	veja desenho

Código do artigo	Denominação	Materiais	Faixa de aperto	Fornecimento
33225-01	Pino Cilíndrico	Aço	-	conjunto de 4
33225-03	Pino Cilíndrico	Aço	-	conjunto de 4
33225-05	Mordente	Aço inoxidável	<3	avulsos com parafusos de fixação
33225-06	Mordente Prismático	Aço inoxidável	Ø2-Ø10	em pares com parafusos de fixação
33225-07	Mordente Prismático	alumínio	Ø5-Ø20	em pares com parafusos de fixação
33225-08	Mordente Prismático	alumínio	≤ Ø30	em pares com parafusos de fixação

Visão geral dos artigos