


Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Corpo em aço temperado.
Esferas em aço temperado para rolamento.
Peças de desvio em plástico.

Versão:

Superfície sem tratamento.

Indicação:

Carro guia compacto, curto, com guia de esferas recirculantes, conforme precisão N, sem pré-carga (Z0). Com vedação de fechamento bilateral. Versão em 4 fileiras com perfil em arco. As vias dos trilhos perfilados são instaladas em um ângulo de 45°, podendo suportar cargas de todas as direções.

Altos valores dinâmicos: $v = 5 \text{ m/s}$.

Temperatura de aplicação em funcionamento contínuo máx. 80 °C.





Sob consulta:

Pode ser fornecido em diferentes classes de precisão e de pré-carga.

Indicação de desenho:

1) Borda de batente retificada

Desenhos



Visão geral dos artigos

Código do artigo	Tamanho	Mx Nm	My Nm	Mz Nm	Capacidade de carga dinâmica N	Capacidade de carga estática N	Furo de lubrificação	A	B	B1	E	E1	E2	H	H1	H2	L3	L4	M	T
21406-15004801	15	40	28	28	3900	7250	Ø3	26	15	34	9,5	4,3	5	14	24	4,6	47,6	21,6	M4	5,6
21406-20005801	20	126	103	103	8300	14700	M6x1	32	20	42	11	5	13,5	18	28	5	58	28	M5	7

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Tamanho	Mx Nm	My Nm	Mz Nm	Capacidade de carga dinâmica N	Capacidade de carga estática N	Furo de lubrificação	A	B	B1	E	E1	E2	H	H1	H2	L3	L4	M	T
21406-25006301	25	200	175	172	11900	22300	M6x1	35	23	48	12,5	4,8	13,5	22	33	7	62,5	31,5	M6	8,4
21406-30007601	30	320	270	270	15950	29400	M6x1	40	28	60	16	7	13	26	42	9	75,6	38,6	M8	11,2