

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

**Descrição****Material:**

Aço.
Aço inoxidável 1.4305.

Versão:

Aço bruido.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.

Indicação:

Os acoplamentos rígidos transmitem altos torques com rigidez torcional e sem folgas. Eles são utilizados quando não houver deslocamentos ou desalinhamentos de eixos. Livres de desgaste e de manutenção. Os parafusos não desprendem com vibração, devido ao sistema de travamento da rosca.

A transmissão do torque nominal máximo pode ser alcançada somente com a montagem correta e a precisão dimensional dos eixos.

Rotação máx. 4000 rpm.



Faixa de temperatura:

-40 °C - +175 °C.

Sob consulta:

Outras dimensões.

Desenhos



Visão geral dos artigos

Acoplamentos rígidos fendidos, em aço

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Material do corpo básico	C (DIN 912-12.9)	Torque de aperto dos parafusos Nm	D1	D4	L	R	Torque nominal Nm
23050-1080	Aço	M3x8	2,1	8	24	35	26,8	50
23050-1100	Aço	M4x12	4,6	10	29	45	32,7	70
23050-1120	Aço	M4x12	4,6	12	29	45	32,7	70
23050-1140	Aço	M5x16	9,5	14	34	50	39,4	190
23050-1150	Aço	M5x16	9,5	15	34	50	39,4	190
23050-1160	Aço	M5x16	9,5	16	34	50	39,4	190
23050-1190	Aço	M6x18	16	19	42	65	48,2	300
23050-1200	Aço	M6x18	16	20	42	65	48,2	350
23050-1350	Aço	M8x25	39	35	67	95	74,1	1100
23050-1250	Aço	M6x18	16	25	45	75	50,8	390
23050-1300	Aço	M6x18	16	30	54	83	58,6	475
23050-1400	Aço	M8x25	39	40	77	108	83,4	1325
23050-1500	Aço	M10x25	77	50	85	124	93,2	2250

Acoplamentos rígidos fendidos, em aço inoxidável

Código do artigo	Material do corpo básico	C (DIN 912 A2-70)	Torque de aperto dos parafusos Nm	D1	D4	L	R	Torque nominal Nm
23050-2080	Aço inoxidável	M3x8	1,1	8	24	35	26,8	16
23050-2100	Aço inoxidável	M4x12	2,5	10	29	45	32,7	70
23050-2120	Aço inoxidável	M4x12	2,5	12	29	45	32,7	70
23050-2140	Aço inoxidável	M5x16	5,4	14	34	50	39,4	160
23050-2150	Aço inoxidável	M5x16	5,4	15	34	50	39,4	160
23050-2160	Aço inoxidável	M5x16	5,4	16	34	50	39,4	160
23050-2190	Aço inoxidável	M6x18	9,6	19	42	65	48,2	260
23050-2200	Aço inoxidável	M6x18	9,6	20	42	65	48,2	300
23050-2250	Aço inoxidável	M6x18	9,6	25	45	75	50,8	325
23050-2300	Aço inoxidável	M6x18	9,6	30	54	83	58,6	400
23050-2350	Aço inoxidável	M8x25	23	35	67	95	74,1	330
23050-2400	Aço inoxidável	M8x25	23	40	77	108	83,4	400
23050-2500	Aço inoxidável	M10x25	46	50	85	124	93,2	688