



Descrição

Material:

Estrutura básica e disco rotativo em liga de alumínio.
Eixo em aço inoxidável.

Versão:




Corpo básico e disco rotativo anodizados.

Indicação:


Ao soltar a alavanca de aperto, o disco rotativo pode ser girado no corpo básico 360°. O disco rotativo engata a cada 90° (item 21150-25 a cada 45°). O engate é composto por um posicionador esférico de fácil remoção. Para o ajuste do ângulo há uma escala de 2° de precisão. O disco rotativo pode ser combinado facilmente de acordo com o seu respectivo tamanho, através de um sistema modular.

Indicação de desenho:

- 1) Furo de montagem para retirar a porca sob pressão
- 2) Porca sextavada DIN 934 (8X) pode ser retirada sob pressão M (D4)
- 3) Escareamento conforme DIN 974-1 (D4)



Desenhos



Visão geral dos artigos

Código do artigo	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	R	R1	F1 N	F2 N	F3 N	M1 Nm
21150-04	35	6	22	6	3	15	9,5	16,5	64	44	50	30	50	2
21150-08	54	16	36	8	4	20	13,5	20,5	73	56	100	70	100	10
21150-12	80	25	60	13	6	25	17,5	24,5	85	69	150	100	150	15
21150-25	150	55	130	18,5	10	40	26	35,5	139	110	300	200	300	50