




Descrição

Material:

Estrutura básica e mesa circular em liga de alumínio, anodizado.

Fuso em aço, cementado.

Mancal de suporte do fuso com mancal deslizante, livre de manutenção.

Versão:

Folga radial do eixo rotativo < 0,015 mm.

Folga axial do eixo rotativo < 0,02 mm.

Precisão de repetibilidade < 0,05°.

Fuso com autobloqueio.

Indicação:

O deslocamento é de 360°, sem batente final.

A graduação é de 10 traços.

Relação de transmissão:

21160-08 = 50:1



21160-12 = 55:1

21160-25 = 50:1



Graças ao sistema modular, a mesa de posicionamento redonda pode ser combinada facilmente de acordo com o seu tamanho correspondente.

Indicação de desenho:


Todos os escareados de acordo com a norma DIN 74-Bm (D6)

21160-08
21160-12


21160-25



Desenhos



Visão geral dos artigos

Código do artigo	D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	H	H1	H2	H3	L	L1	L2	L3	F1 N	F2 N	F3 N	M1 Nm
21160-08	26	23	54	36	10	M4x6	4	30	14	9	6	56	17	29	36	500	500	200	3
21160-12	26	23	80	60	15	M6x9	6	40	17,5	12	6	69	31	43	60	500	500	200	5
21160-25	51	46	150	130	40	-	10,2	75	35	18	12	134	53	80	130	1000	1000	500	10

