


Descrição do artigo/Imagens dos produtos

**Descrição****Material:**

Alumínio.

Versão:

anodização dura, espessura da camada 50 µm. Dureza 500 HV.

Indicação:

O trilho simples de fácil montagem permite grande flexibilidade na construção. Pode ser utilizado para compensação de diferenças de altura. Através do material em alumínio anodizado endurecido, obtêm-se melhores resultados de fricção e desgaste dos trilhos. Robusto e resistente à sujeira, ele é capaz de transportar grandes cargas com segurança e livre de manutenção.



** Comprimento L2 = 20 mm e

* Comprimento L = 500 mm devem ser informados.



Informações de comprimento L2 e L apenas em mm inteiros.

Desenhos

Tamanho 06



Tamanho 10-20



Visão geral dos artigos

Código do artigo	Versão 1	Tamanho	L máx.	L	L2	L2 mín.	L2 max.	A	B	B1	D	D1	D2	H	H1	H2	L1	T
21240-10630X3000	-	6	3000	3000	30	-	-	10,5	15,5	14	5	4,5	-	14	7,5	4	60	-
21240-11030X4000	-	10	4000	4000	20	-	-	17	27	27	10	6,6	-	18	9	5,5	120	-
21240-11630X4000	-	16	4000	4000	20	-	-	19	29	27	16	9	15	27	14	7,5	120	4
21240-12030X4000	-	20	4000	4000	20	-	-	21	31	27	20	9	15	36	20	9,5	120	5

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Versão 1	Tamanho	L máx.	L	L2	L2 mín.	L2 max.	A	B	B1	D	D1	D2	H	H1	H2	L1	T
21240-106**X*	L2 e L de acordo com os requisitos do cliente	6	3000	*	**	20	49,5	10,5	15,5	14	5	4,5	-	14	7,5	4	60	-
21240-110**X*	L2 e L de acordo com os requisitos do cliente	10	4000	*	**	20	79,5	17	27	27	10	6,6	-	18	9	5,5	120	-
21240-116**X*	L2 e L de acordo com os requisitos do cliente	16	4000	*	**	20	79,5	19	29	27	16	9	15	27	14	7,5	120	4
21240-120**X*	L2 e L de acordo com os requisitos do cliente	20	4000	*	**	20	79,5	21	31	27	20	9	15	36	20	9,5	120	5