

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Arruela retentora em aço ou latão.

Versão:

Aço endurecido.

Indicação:

Economia de espaço através de sua estrutura.

Sem cantos de interferência, devido à fixação lateral.


Efeito de força de aperto para baixo.

Indicação de desenho:

1) Peça de usinagem

2) Dispositivo

Desenhos



Visão geral dos artigos

Código do artigo	Versão	Material do corpo básico	D	B	B1	H	H1	L	Curso de aperto	Força de aperto kN	Torque de aperto máx. Nm
04441-110	com canto de corte	aço	M2,5X8	9,5	3,8	6	3,6	9,5	0,15	2,8	1,8
04441-113	com canto de corte	aço	M4X12	12,7	5,1	8	4,8	13	0,4	6,6	5,6
04441-119	com canto de corte	aço	M6X16	19,05	7,6	11,5	7,2	19	0,6	16	22,5
04441-210	com canto sem corte	aço	M2,5X8	9,5	3,8	6	3,6	9,5	0,15	2,8	1,8
04441-213	com canto sem corte	aço	M4X12	12,7	5,1	8	4,8	13	0,4	6,6	5,6
04441-219	com canto sem corte	aço	M6X16	19,05	7,6	11,5	7,2	19	0,6	16	22,5
04441-310	com canto sem corte	latão	M2,5X8	9,5	3,8	6	3,6	9,5	0,15	0,9	0,56
04441-313	com canto sem corte	latão	M4X12	12,7	5,1	8	4,8	13	0,4	1,8	2,8
04441-319	com canto sem corte	latão	M6X16	19,05	7,6	11,5	7,2	19	0,6	4,2	5,6

