

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Poignée plastique thermdurcissable PF 31.
tige en acier ou inox 1.4305.

Finition :

Plastique thermdurcissable noir, poli brillant.
Acier bruni ou inox naturel.

Nota :

Pour la gamme en pouces, la dimension D1 est indiquée en pouces, toutes les autres dimensions étant en mm.

Aperçu des articles

Poignées escamotables, pouces

Référence	Matière du corps de base	Forme	D	D1	D2	L	L1	L2
06360-2A2X35	acier	A	8	1/4-20	20	35	9	18
06360-2A2X50	acier	A	8	1/4-20	20	50	9	18
06360-2A2X65	acier	A	8	1/4-20	20	65	9	18
06360-2A3X50	acier	A	10	5/16-18	25	50	13	22,5
06360-2A3X65	acier	A	10	5/16-18	25	65	13	22,5
06360-2A3X80	acier	A	10	5/16-18	25	80	13	22,5
06360-2A3X100	acier	A	10	5/16-18	25	100	13	22,5
06360-2A4X65	acier	A	12	3/8-16	32	65	15	29
06360-2A4X80	acier	A	12	3/8-16	32	80	15	29
06360-2A4X100	acier	A	12	3/8-16	32	100	15	29
06360-2A4X125	acier	A	12	3/8-16	32	125	15	29
06360-2A5X80	acier	A	14	1/2-13	36	80	16	33
06360-2A5X100	acier	A	14	1/2-13	36	100	16	33
06360-2A5X125	acier	A	14	1/2-13	36	125	16	33
06360-2A5X160	acier	A	14	1/2-13	36	160	16	33
06360-12A2X35	acier inoxydable	A	8	1/4-20	20	35	9	18
06360-12A2X50	acier inoxydable	A	8	1/4-20	20	50	9	18
06360-12A2X65	acier inoxydable	A	8	1/4-20	20	65	9	18
06360-12A3X50	acier inoxydable	A	10	5/16-18	25	50	13	22,5
06360-12A3X65	acier inoxydable	A	10	5/16-18	25	65	13	22,5
06360-12A3X80	acier inoxydable	A	10	5/16-18	25	80	13	22,5
06360-12A3X100	acier inoxydable	A	10	5/16-18	25	100	13	22,5
06360-12A4X65	acier inoxydable	A	12	3/8-16	32	65	15	29
06360-12A4X80	acier inoxydable	A	12	3/8-16	32	80	15	29
06360-12A4X100	acier inoxydable	A	12	3/8-16	32	100	15	29
06360-12A4X125	acier inoxydable	A	12	3/8-16	32	125	15	29
06360-12A5X80	acier inoxydable	A	14	1/2-13	36	80	16	33
06360-12A5X100	acier inoxydable	A	14	1/2-13	36	100	16	33
06360-12A5X125	acier inoxydable	A	14	1/2-13	36	125	16	33
06360-12A5X160	acier inoxydable	A	14	1/2-13	36	160	16	33
06360-7A2X35	acier	B	8	1/4-20	23	35	9	60
06360-7A2X50	acier	B	8	1/4-20	23	50	9	60

Aperçu des articles

Référence	Matière du corps de base	Forme	D	D1	D2	L	L1	L2
06360-7A2X65	acier	B	8	1/4-20	23	65	9	60
06360-7A3X50	acier	B	10	5/16-18	26	50	13	70
06360-7A3X65	acier	B	10	5/16-18	26	65	13	70
06360-7A3X80	acier	B	10	5/16-18	26	80	13	70
06360-7A3X100	acier	B	10	5/16-18	26	100	13	70
06360-7A4X65	acier	B	12	3/8-16	35	65	15	85
06360-7A4X80	acier	B	12	3/8-16	35	80	15	85
06360-7A4X100	acier	B	12	3/8-16	35	100	15	85
06360-7A4X125	acier	B	12	3/8-16	35	125	15	85
06360-7A5X80	acier	B	14	1/2-13	35	80	16	85
06360-7A5X100	acier	B	14	1/2-13	35	100	16	85
06360-7A5X125	acier	B	14	1/2-13	35	125	16	85
06360-7A5X160	acier	B	14	1/2-13	35	160	16	85
06360-17A2X35	acier inoxydable	B	8	1/4-20	23	35	9	60
06360-17A2X50	acier inoxydable	B	8	1/4-20	23	50	9	60
06360-17A2X65	acier inoxydable	B	8	1/4-20	23	65	9	60
06360-17A3X50	acier inoxydable	B	10	5/16-18	26	50	13	70
06360-17A3X65	acier inoxydable	B	10	5/16-18	26	65	13	70
06360-17A3X80	acier inoxydable	B	10	5/16-18	26	80	13	70
06360-17A3X100	acier inoxydable	B	10	5/16-18	26	100	13	70
06360-17A4X65	acier inoxydable	B	12	3/8-16	35	65	15	85
06360-17A4X80	acier inoxydable	B	12	3/8-16	35	80	15	85
06360-17A4X100	acier inoxydable	B	12	3/8-16	35	100	15	85
06360-17A4X125	acier inoxydable	B	12	3/8-16	35	125	15	85
06360-17A5X80	acier inoxydable	B	14	1/2-13	35	80	16	85
06360-17A5X100	acier inoxydable	B	14	1/2-13	35	100	16	85
06360-17A5X125	acier inoxydable	B	14	1/2-13	35	125	16	85
06360-17A5X160	acier inoxydable	B	14	1/2-13	35	160	16	85
06360-4A2X35	acier	C	8	1/4-20	20	35	9	31
06360-4A2X50	acier	C	8	1/4-20	20	50	9	31
06360-4A2X65	acier	C	8	1/4-20	20	65	9	31
06360-4A3X50	acier	C	10	5/16-18	25	50	13	38
06360-4A3X65	acier	C	10	5/16-18	25	65	13	38
06360-4A3X80	acier	C	10	5/16-18	25	80	13	38
06360-4A3X100	acier	C	10	5/16-18	25	100	13	38
06360-4A4X65	acier	C	12	3/8-16	30	65	15	46
06360-4A4X80	acier	C	12	3/8-16	30	80	15	46
06360-4A4X100	acier	C	12	3/8-16	30	100	15	46
06360-4A4X125	acier	C	12	3/8-16	30	125	15	46
06360-4A5X80	acier	C	14	1/2-13	35	80	16	53
06360-4A5X100	acier	C	14	1/2-13	35	100	16	53
06360-4A5X125	acier	C	14	1/2-13	35	125	16	53
06360-4A5X160	acier	C	14	1/2-13	35	160	16	53
06360-14A2X35	acier inoxydable	C	8	1/4-20	20	35	9	31
06360-14A2X50	acier inoxydable	C	8	1/4-20	20	50	9	31
06360-14A2X65	acier inoxydable	C	8	1/4-20	20	65	9	31
06360-14A3X50	acier inoxydable	C	10	5/16-18	25	50	13	38
06360-14A3X65	acier inoxydable	C	10	5/16-18	25	65	13	38
06360-14A3X80	acier inoxydable	C	10	5/16-18	25	80	13	38
06360-14A3X100	acier inoxydable	C	10	5/16-18	25	100	13	38
06360-14A4X65	acier inoxydable	C	12	3/8-16	30	65	15	46
06360-14A4X80	acier inoxydable	C	12	3/8-16	30	80	15	46
06360-14A4X100	acier inoxydable	C	12	3/8-16	30	100	15	46
06360-14A4X125	acier inoxydable	C	12	3/8-16	30	125	15	46
06360-14A5X80	acier inoxydable	C	14	1/2-13	35	80	16	53
06360-14A5X100	acier inoxydable	C	14	1/2-13	35	100	16	53
06360-14A5X125	acier inoxydable	C	14	1/2-13	35	125	16	53
06360-14A5X160	acier inoxydable	C	14	1/2-13	35	160	16	53
06360-6A2X35	acier	E	8	1/4-20	17	35	9	45
06360-6A2X50	acier	E	8	1/4-20	17	50	9	45
06360-6A2X65	acier	E	8	1/4-20	17	65	9	45
06360-6A3X50	acier	E	10	5/16-18	23	50	13	61
06360-6A3X65	acier	E	10	5/16-18	23	65	13	61
06360-6A3X80	acier	E	10	5/16-18	23	80	13	61
06360-6A3X100	acier	E	10	5/16-18	23	100	13	61

Aperçu des articles

Référence	Matière du corps de base	Forme	D	D1	D2	L	L1	L2
06360-6A4X65	acier	E	12	3/8-16	29	65	15	71
06360-6A4X80	acier	E	12	3/8-16	29	80	15	71
06360-6A4X100	acier	E	12	3/8-16	29	100	15	71
06360-6A4X125	acier	E	12	3/8-16	29	125	15	71
06360-6A5X80	acier	E	14	1/2-13	29	80	16	71
06360-6A5X100	acier	E	14	1/2-13	29	100	16	71
06360-6A5X125	acier	E	14	1/2-13	29	125	16	71
06360-6A5X160	acier	E	14	1/2-13	29	160	16	71
06360-16A2X35	acier inoxydable	E	8	1/4-20	17	35	9	45
06360-16A2X50	acier inoxydable	E	8	1/4-20	17	50	9	45
06360-16A2X65	acier inoxydable	E	8	1/4-20	17	65	9	45
06360-16A3X50	acier inoxydable	E	10	5/16-18	23	50	13	61
06360-16A3X65	acier inoxydable	E	10	5/16-18	23	65	13	61
06360-16A3X80	acier inoxydable	E	10	5/16-18	23	80	13	61
06360-16A3X100	acier inoxydable	E	10	5/16-18	23	100	13	61
06360-16A4X65	acier inoxydable	E	12	3/8-16	29	65	15	71
06360-16A4X80	acier inoxydable	E	12	3/8-16	29	80	15	71
06360-16A4X100	acier inoxydable	E	12	3/8-16	29	100	15	71
06360-16A4X125	acier inoxydable	E	12	3/8-16	29	125	15	71
06360-16A5X80	acier inoxydable	E	14	1/2-13	29	80	16	71
06360-16A5X100	acier inoxydable	E	14	1/2-13	29	100	16	71
06360-16A5X125	acier inoxydable	E	14	1/2-13	29	125	16	71
06360-16A5X160	acier inoxydable	E	14	1/2-13	29	160	16	71