

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

**Descrição****Material:**

Trilho e elemento deslizante em aço temperado para rolamento.
Esferas em aço temperado para rolamento.
Gaiola de esferas em aço.

Versão:

Trilho, elementos deslizantes e gaiola de esferas zincados.
Vias endurecidas por indução.
Esferas endurecidas.

Indicação:

Extensão completa que consiste de dois trilhos de guia, que atuam como elemento fixo e móvel e dois elementos deslizantes, que unidos, formam o elemento intermediário. Esta disposição oferece às gaiolas de esferas abertas uma boa proteção contra sujeira. O curso máximo é maior do que o comprimento fechado do trilho telescópico. A posição de montagem deve ser de preferência horizontal. Para alcançar todos os furos de fixação, é necessário retirar o parafuso de bloqueio no trilho para montagem e reinseri-lo posteriormente. Um curso bilateral é alcançado pela remoção dos parafusos de bloqueio.


Os batentes internos servem para limitar a gaiola. Para um sistema sob carga, por favor, utilize batentes externos.

Para a montagem do trilho devem ser utilizados parafusos de cabeça escareada, conforme DIN EN ISO 10642, com classe de resistência 10.9.

A velocidade máxima de deslocamento é de 0,8 m/s.

Temperatura de aplicação de -30 °C até +170 °C.

Desenhos



Visão geral dos artigos

Código do artigo	Tamanho	B	C (curso)	D para parafuso	H	L	R	C0Y N	C0Z N	Quantidade de furos
21338-280210	28	28	232	M5	26	210	1	432	302	3
21338-280370	28	28	380	M5	26	370	1	482	482	5
21338-280450	28	28	434	M5	26	450	1	393	393	6
21338-280530	28	28	548	M5	26	530	1	332	332	7
21338-350370	35	35	406	M6	34	370	2	522	522	5
21338-350450	35	35	494	M6	34	450	2	429	429	6
21338-350530	35	35	558	M6	34	530	2	394	394	7
21338-350610	35	35	646	M6	34	610	2	338	338	8
21338-430450	43	43	486	M8	44	450	2,5	1331	1279	6
21338-430530	43	43	556	M8	44	530	2,5	1193	1193	7
21338-430610	43	43	626	M8	44	610	2,5	1082	1082	8
21338-430770	43	43	796	M8	44	770	2,5	845	845	10
21338-430930	43	43	966	M8	44	930	2,5	693	693	12