

## Descrição do artigo/Imagens dos produtos



## Descrição

**Material:**

Volante em ferro fundido cinzento.  
Cabo anatômico em aço.


**Versão:**

Aro torneado e polido.

**Sob consulta:**

Cubos com furo quadrado ou volantes com revestimento plástico.

## Desenhos



## Visão geral dos artigos

## Volantes DIN 950 de ferro fundido cinzento, sem cabo anatômico

| Código do artigo furo de ajuste | Código do artigo furo de ajuste com ranhura | D1  | D2   | D3 | L1 | L3 | B3  | T      | Quantidade de raios |
|---------------------------------|---------------------------------------------|-----|------|----|----|----|-----|--------|---------------------|
| 06271-0080X10                   | 06271-1080X10                               | 80  | 10H7 | 24 | 16 | 29 | -/3 | -/11,4 | 3                   |
| 06271-0080X12                   | 06271-1080X12                               | 80  | 12H7 | 24 | 16 | 29 | -/4 | -/13,8 | 3                   |
| 06271-0100X10                   | 06271-1100X10                               | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | -/3 | -/11,4 | 3                   |
| 06271-0100X12                   | 06271-1100X12                               | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | -/4 | -/13,8 | 3                   |
| 06271-0125X12                   | 06271-1125X12                               | 125 | 12H7 | 28 | 18 | 36 | -/4 | -/13,8 | 3                   |

## Visão geral dos artigos

| Código do artigo furo de ajuste | Código do artigo furo de ajuste com ranhura | D1  | D2   | D3 | L1 | L3 | B3   | T      | Quantidade de raios |
|---------------------------------|---------------------------------------------|-----|------|----|----|----|------|--------|---------------------|
| 06271-0125X14                   | 06271-1125X14                               | 125 | 14H7 | 28 | 18 | 36 | -/5  | -/16,3 | 3                   |
| 06271-0140X14                   | 06271-1140X14                               | 140 | 14H7 | 30 | 19 | 39 | -/5  | -/16,3 | 3                   |
| 06271-0140X16                   | 06271-1140X16                               | 140 | 16H7 | 30 | 19 | 39 | -/5  | -/18,3 | 3                   |
| 06271-0160X14                   | 06271-1160X14                               | 160 | 14H7 | 32 | 20 | 40 | -/5  | -/16,3 | 3                   |
| 06271-0160X16                   | 06271-1160X16                               | 160 | 16H7 | 32 | 20 | 40 | -/5  | -/18,3 | 3                   |
| 06271-0180X16                   | 06271-1180X16                               | 180 | 16H7 | 36 | 22 | 43 | -/5  | -/18,3 | 3                   |
| 06271-0180X18                   | 06271-1180X18                               | 180 | 18H7 | 36 | 22 | 43 | -/6  | -/20,8 | 3                   |
| 06271-0200X18                   | 06271-1200X18                               | 200 | 18H7 | 38 | 24 | 45 | -/6  | -/20,8 | 3                   |
| 06271-0200X22                   | 06271-1200X22                               | 200 | 22H7 | 38 | 24 | 45 | -/6  | -/24,8 | 3                   |
| 06271-0250X22                   | 06271-1250X22                               | 250 | 22H7 | 45 | 28 | 50 | -/6  | -/24,8 | 5                   |
| 06271-0250X26                   | 06271-1250X26                               | 250 | 26H7 | 45 | 28 | 50 | -/8  | -/29,3 | 5                   |
| 06271-0315X26                   | 06271-1315X26                               | 315 | 26H7 | 53 | 33 | 56 | -/8  | -/29,3 | 5                   |
| 06271-0315X30                   | 06271-1315X30                               | 315 | 30H7 | 53 | 33 | 56 | -/8  | -/33,3 | 5                   |
| 06271-0400X30                   | 06271-1400X30                               | 400 | 30H7 | 65 | 38 | 63 | -/8  | -/33,3 | 5                   |
| 06271-0400X34                   | 06271-1400X34                               | 400 | 34H7 | 65 | 38 | 63 | -/10 | -/37,3 | 5                   |
| 06271-0500X34                   | 06271-1500X34                               | 500 | 34H7 | 78 | 45 | 72 | -/10 | -/37,3 | 5                   |
| 06271-0500X40                   | 06271-1500X40                               | 500 | 40H7 | 78 | 45 | 72 | -/12 | -/43,3 | 5                   |

## Volantes DIN 950 de ferro fundido cinzento com cabo anatômico fixo

| Código do artigo furo de ajuste | Código do artigo furo de ajuste com ranhura | D1  | D2   | D3 | L1 | L3 | B3   | T      | Quantidade de raios | cabo anatômico de posição fixa DIN 39 forma E |
|---------------------------------|---------------------------------------------|-----|------|----|----|----|------|--------|---------------------|-----------------------------------------------|
| 06271-2080X10                   | 06271-3080X10                               | 80  | 10H7 | 24 | 16 | 29 | -/3  | -/11,4 | 3                   | Ø16 x M6 x 50                                 |
| 06271-2080X12                   | 06271-3080X12                               | 80  | 12H7 | 24 | 16 | 29 | -/4  | -/13,8 | 3                   | Ø16 x M6 x 50                                 |
| 06271-2100X10                   | 06271-3100X10                               | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | -/3  | -/11,4 | 3                   | Ø16 x M6 x 50                                 |
| 06271-2100X12                   | 06271-3100X12                               | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | -/4  | -/13,8 | 3                   | Ø16 x M6 x 50                                 |
| 06271-2125X12                   | 06271-3125X12                               | 125 | 12H7 | 28 | 18 | 36 | -/4  | -/13,8 | 3                   | Ø20 x M8 x 64                                 |
| 06271-2125X14                   | 06271-3125X14                               | 125 | 14H7 | 28 | 18 | 36 | -/5  | -/16,3 | 3                   | Ø20 x M8 x 64                                 |
| 06271-2140X14                   | 06271-3140X14                               | 140 | 14H7 | 30 | 19 | 39 | -/5  | -/16,3 | 3                   | Ø20 x M8 x 64                                 |
| 06271-2140X16                   | 06271-3140X16                               | 140 | 16H7 | 30 | 19 | 39 | -/5  | -/18,3 | 3                   | Ø20 x M8 x 64                                 |
| 06271-2160X14                   | 06271-3160X14                               | 160 | 14H7 | 32 | 20 | 40 | -/5  | -/16,3 | 3                   | Ø25 x M10 x 80                                |
| 06271-2160X16                   | 06271-3160X16                               | 160 | 16H7 | 32 | 20 | 40 | -/5  | -/18,3 | 3                   | Ø25 x M10 x 80                                |
| 06271-2180X16                   | 06271-3180X16                               | 180 | 16H7 | 36 | 22 | 43 | -/5  | -/18,3 | 3                   | Ø25 x M10 x 80                                |
| 06271-2180X18                   | 06271-3180X18                               | 180 | 18H7 | 36 | 22 | 43 | -/6  | -/20,8 | 3                   | Ø25 x M10 x 80                                |
| 06271-2200X18                   | 06271-3200X18                               | 200 | 18H7 | 38 | 24 | 45 | -/6  | -/20,8 | 3                   | Ø25 x M10 x 80                                |
| 06271-2200X22                   | 06271-3200X22                               | 200 | 22H7 | 38 | 24 | 45 | -/6  | -/24,8 | 3                   | Ø25 x M10 x 80                                |
| 06271-2250X22                   | 06271-3250X22                               | 250 | 22H7 | 45 | 28 | 50 | -/6  | -/24,8 | 5                   | Ø32 x M12 x 100                               |
| 06271-2250X26                   | 06271-3250X26                               | 250 | 26H7 | 45 | 28 | 50 | -/8  | -/29,3 | 5                   | Ø32 x M12 x 100                               |
| 06271-2315X26                   | 06271-3315X26                               | 315 | 26H7 | 53 | 33 | 56 | -/8  | -/29,3 | 5                   | Ø32 x M12 x 100                               |
| 06271-2315X30                   | 06271-3315X30                               | 315 | 30H7 | 53 | 33 | 56 | -/8  | -/33,3 | 5                   | Ø32 x M12 x 100                               |
| 06271-2400X30                   | 06271-3400X30                               | 400 | 30H7 | 65 | 38 | 63 | -/8  | -/33,3 | 5                   | Ø36 x M16 x 112                               |
| 06271-2400X34                   | 06271-3400X34                               | 400 | 34H7 | 65 | 38 | 63 | -/10 | -/37,3 | 5                   | Ø36 x M16 x 112                               |
| 06271-2500X34                   | 06271-3500X34                               | 500 | 34H7 | 78 | 45 | 72 | -/10 | -/37,3 | 5                   | Ø36 x M16 x 112                               |
| 06271-2500X40                   | 06271-3500X40                               | 500 | 40H7 | 78 | 45 | 72 | -/12 | -/43,3 | 5                   | Ø36 x M16 x 112                               |

## Volantes DIN 950 de ferro fundido cinzento com cabo giratório anatômico

| Código do artigo furo de ajuste | Código do artigo furo de ajuste com ranhura | D1  | D2   | D3 | L1 | L3 | B3  | T      | Quantidade de raios | cabo giratório anatômico DIN 98 forma E |
|---------------------------------|---------------------------------------------|-----|------|----|----|----|-----|--------|---------------------|-----------------------------------------|
| 06271-4080X10                   | 06271-5080X10                               | 80  | 10H7 | 24 | 16 | 29 | -/3 | -/11,4 | 3                   | Ø16 x M6 x 54,5                         |
| 06271-4080X12                   | 06271-5080X12                               | 80  | 12H7 | 24 | 16 | 29 | -/4 | -/13,8 | 3                   | Ø16 x M6 x 54,5                         |
| 06271-4100X10                   | 06271-5100X10                               | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | -/3 | -/11,4 | 3                   | Ø16 x M6 x 54,5                         |
| 06271-4100X12                   | 06271-5100X12                               | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | -/4 | -/13,8 | 3                   | Ø16 x M6 x 54,5                         |
| 06271-4125X12                   | 06271-5125X12                               | 125 | 12H7 | 28 | 18 | 36 | -/4 | -/13,8 | 3                   | Ø20 x M8 x 67                           |
| 06271-4125X14                   | 06271-5125X14                               | 125 | 14H7 | 28 | 18 | 36 | -/5 | -/16,3 | 3                   | Ø20 x M8 x 67                           |
| 06271-4140X14                   | 06271-5140X14                               | 140 | 14H7 | 30 | 19 | 39 | -/5 | -/16,3 | 3                   | Ø20 x M8 x 67                           |
| 06271-4140X16                   | 06271-5140X16                               | 140 | 16H7 | 30 | 19 | 39 | -/5 | -/18,3 | 3                   | Ø20 x M8 x 67                           |
| 06271-4160X14                   | 06271-5160X14                               | 160 | 14H7 | 32 | 20 | 40 | -/5 | -/16,3 | 3                   | Ø25 x M10 x 83                          |
| 06271-4160X16                   | 06271-5160X16                               | 160 | 16H7 | 32 | 20 | 40 | -/5 | -/18,3 | 3                   | Ø25 x M10 x 83                          |
| 06271-4180X16                   | 06271-5180X16                               | 180 | 16H7 | 36 | 22 | 43 | -/5 | -/18,3 | 3                   | Ø25 x M10 x 83                          |
| 06271-4180X18                   | 06271-5180X18                               | 180 | 18H7 | 36 | 22 | 43 | -/6 | -/20,8 | 3                   | Ø25 x M10 x 83                          |

## Visão geral dos artigos

| Código do artigo<br>furo de ajuste | Código do artigo furo de ajuste com ranhura | D1  | D2   | D3 | L1 | L3 | B3   | T      | Quantidade de<br>raios | cabo giratório<br>anatômico<br>DIN 98 forma E |
|------------------------------------|---------------------------------------------|-----|------|----|----|----|------|--------|------------------------|-----------------------------------------------|
| 06271-4200X18                      | 06271-5200X18                               | 200 | 18H7 | 38 | 24 | 45 | -/6  | -/20,8 | 3                      | Ø25 x M10 x 83                                |
| 06271-4200X22                      | 06271-5200X22                               | 200 | 22H7 | 38 | 24 | 45 | -/6  | -/24,8 | 3                      | Ø25 x M10 x 83                                |
| 06271-4250X22                      | 06271-5250X22                               | 250 | 22H7 | 45 | 28 | 50 | -/6  | -/24,8 | 5                      | Ø32 x M12 x 105,5                             |
| 06271-4250X26                      | 06271-5250X26                               | 250 | 26H7 | 45 | 28 | 50 | -/8  | -/29,3 | 5                      | Ø32 x M12 x 105,5                             |
| 06271-4315X26                      | 06271-5315X26                               | 315 | 26H7 | 53 | 33 | 56 | -/8  | -/29,3 | 5                      | Ø32 x M12 x 105,5                             |
| 06271-4315X30                      | 06271-5315X30                               | 315 | 30H7 | 53 | 33 | 56 | -/8  | -/33,3 | 5                      | Ø32 x M12 x 105,5                             |
| 06271-4400X30                      | 06271-5400X30                               | 400 | 30H7 | 65 | 38 | 63 | -/8  | -/33,3 | 5                      | Ø36 x M16 x 117                               |
| 06271-4400X34                      | 06271-5400X34                               | 400 | 34H7 | 65 | 38 | 63 | -/10 | -/37,3 | 5                      | Ø36 x M16 x 117                               |
| 06271-4500X34                      | 06271-5500X34                               | 500 | 34H7 | 78 | 45 | 72 | -/10 | -/37,3 | 5                      | Ø36 x M16 x 117                               |
| 06271-4500X40                      | 06271-5500X40                               | 500 | 40H7 | 78 | 45 | 72 | -/12 | -/43,3 | 5                      | Ø36 x M16 x 117                               |