


Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Corps : Inox 1.4034.

Billes : Inox 1.4034.

Pièces de renvoi en plastique.

Finition :

Naturel.

Nota :

Chariot de guidage miniature standard à guidage par recirculation de billes selon la précision N sans précontrainte (Z0). Joint d'étanchéité des deux côtés.

Système à recirculation de billes à 4 points de contact à 45° et 2 circuits de billes par chariot, permettant de supporter uniformément les charges dans toutes les directions.

Accélération max. : 80 m/s².

Vitesse de déplacement max. : 3 m/s.

Résiste à des températures de -20 °C à +80 °C.


Attention :

Utiliser systématiquement le rail de guidage correspondant ; dans le cas contraire, le maintien des billes dans le chariot n'est pas garanti.

Indication de dessin :

1) Bord de butée rectifié

Dessins



Aperçu des articles

Référence	Finition	Taille	Mx Nm	My Nm	Mz Nm	Charge de base dynamique N	Charge de base statique N	A	A1	B	B1	E	H	H1	H2	L3	L4	M	T
21420-07102301	standard	7	5,1	2,55	2,55	880	1370	12	8	7	17	5	4,7	8	1,5	23,5	13,5	M2	2,5
21420-09103101	standard	9	10,4	5,1	5,1	1470	2250	15	10	9	20	5,5	5,5	10	2,2	31	20	M3	3
21420-12103501	standard	12	14,7	8,04	8,72	2665	4020	20	15	12	27	7,5	7,5	13	3	35	20,8	M3	3,5
21420-15104301	standard	15	30,2	16,5	17,9	4410	6570	25	20	15	32	8,5	9,5	16	4	43	25,7	M3	4