

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Acier à outils trempé ou carbure.

Finition :

Bruni.

Nota :

Le filetage continu permet un réglage fin. Les picots en carbure sont montés brasés.

Indication de dessin :


Forme A : Acier à outils

Forme B : Acier à outils, picots en carbure


Forme C : Acier à outils, 4 picots en carbure

Dessins




(A)



(B)



(C)



Aperçu des articles

Référence	Forme	A	L	B	G	F	SW
07117-2510	B	-	25	6,4	M10	-	5
07117-5010	B	-	50	6,4	M10	-	5
07117-2512	B	-	25	7,9	M12	-	6
07117-5012	B	-	50	7,9	M12	-	6
07117-2516	B	-	25	11,2	M16	-	8
07117-5016	B	-	50	11,2	M16	-	8
07117-2520	B	-	25	12,7	M20	-	10
07117-5020	B	-	50	12,7	M20	-	10
07117-4010	A	40	-	-	M10	-	3
07117-4012	A	40	-	-	M12	-	5
07117-4016	A	40	-	-	M16	-	6
07117-4020	A	40	-	-	M20	-	8
07117-25124	C	-	25	7,9	M12	6,5	6
07117-50124	C	-	50	7,9	M12	6,5	6
07117-25164	C	-	25	11,2	M16	8	8
07117-50164	C	-	50	11,2	M16	8	8
07117-25204	C	-	25	12,7	M20	8	10
07117-50204	C	-	50	12,7	M20	8	10

