

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
滚动轴承钢制内环、外环和滚动体。
玻璃纤维增强型聚酰胺制保持架。

规格：
NU 浮动滑块。
NJ 支承轴承。

提示：
圆柱滚子轴承接收高径向和轴向负载。轴承并非自保持型。这意味着轴承部件可分别安装。两个轴承环可实现紧密配合。轴承在无密封的情况下提供。可用油脂或油润滑正面。适合较高转速。

NU 规格为浮动滑块并且仅接收径向力。外环具有两个肋条，内环没有肋条。外环和内环可在两个方向偏移S距离。


NJ 规格为支承轴承，除径向力外，还接收一个方向上的轴向力。外环具有两个肋条，内环具有一个肋条。外环和内环可在一个方向偏移S距离。

尺寸和运行公差符合依照 DIN 620 的公差等级 PN。径向轴承间隙符合依照 DIN 620-4 的轴承间隙 CN。这些公差等级为标准型并适合多数应用情况。

温度范围：
-30 °C 至 +120 °C。

根据要求：
其他尺寸和规格。

图纸



商品概述

订货号	缩写	形状类型	D	D1	B	R min.	R1 min.	S	额定负载 动态 N	额定负载 静态 N	最高转速 1/min.
23820-001503511	NU-202-E-TVP2	浮动滑块	15	35	11	0,6	0,3	1,6	15100	10400	22000
23820-101503511	NJ-202-E-TVP2	支承轴承	15	35	11	0,6	0,3	1,6	15100	10400	22000
23820-001704012	NU-203-E-TVP2	浮动滑块	17	40	12	0,6	0,3	1,2	20800	14600	18000
23820-101704012	NJ-203-E-TVP2	支承轴承	17	40	12	0,6	0,3	1,2	20800	14600	18000
23820-002004714	NU-204-E-TVP2	浮动滑块	20	47	14	1	0,6	0,8	32500	24700	16000
23820-102004714	NJ-204-E-TVP2	支承轴承	20	47	14	1	0,6	1	32500	24700	16000
23820-002505215	NU-205-E-TVP2	浮动滑块	25	52	15	1	0,6	1,3	34500	27500	15000
23820-102505215	NJ-205-E-TVP2	支承轴承	25	52	15	1	0,6	1,2	34500	27500	15000
23820-003006216	NU-206-E-TVP2	浮动滑块	30	62	16	1	0,6	1,5	45000	36000	12000
23820-103006216	NJ-206-E-TVP2	支承轴承	30	62	16	1	0,6	1,5	45000	36000	12000
23820-003507217	NU-207-E-TVP2	浮动滑块	35	72	17	1,1	0,6	0,7	58000	48500	10000
23820-103507217	NJ-207-E-TVP2	支承轴承	35	72	17	1,1	0,6	0,7	58000	48500	10000
23820-004008018	NU-208-E-TVP2	浮动滑块	40	80	18	1,1	1,1	1	63000	53000	9000
23820-104008018	NJ-208-E-TVP2	支承轴承	40	80	18	1,1	1,1	1	63000	53000	9000
23820-004508519	NU-209-E-TVP2	浮动滑块	45	85	19	1,1	1,1	1	72000	63000	8500
23820-104508519	NJ-209-E-TVP2	支承轴承	45	85	19	1,1	1,1	1,9	72000	63000	8500
23820-005009020	NU-210-E-TVP2	浮动滑块	50	90	20	1,1	1,1	1,3	75000	69000	8000
23820-105009020	NJ-210-E-TVP2	支承轴承	50	90	20	1,1	1,1	1,3	75000	69000	8000