

Description de l'article/illustrations du produit



Description


Matière :

Thermoplastique noir, tige filetée en acier ou en Inox.

Finition :

Tige filetée acier zingué passivé bleu ou inox naturel.

Dessins



Aperçu des articles

Référence	Matière	B	D	D1	D2	H	H1	L
06666-103X8	acier	10	M3	16	12	15	5	8
06666-103X10	acier	10	M3	16	12	15	5	10
06666-103X12	acier	10	M3	16	12	15	5	12
06666-103X15	acier	10	M3	16	12	15	5	15
06666-104X10	acier	10	M4	16	12	15	5	10
06666-104X15	acier	10	M4	16	12	15	5	15
06666-104X20	acier	10	M4	16	12	15	5	20
06666-105X10	acier	10	M5	16	12	15	5	10
06666-105X15	acier	10	M5	16	12	15	5	15
06666-105X20	acier	10	M5	16	12	15	5	20
06666-204X10	acier	12,3	M4	20	15	18,5	6	10
06666-204X15	acier	12,3	M4	20	15	18,5	6	15
06666-204X20	acier	12,3	M4	20	15	18,5	6	20
06666-205X10	acier	12,3	M5	20	15	18,5	6	10
06666-205X15	acier	12,3	M5	20	15	18,5	6	15
06666-205X20	acier	12,3	M5	20	15	18,5	6	20
06666-205X25	acier	12,3	M5	20	15	18,5	6	25
06666-206X10	acier	12,3	M6	20	15	18,5	6	10
06666-206X15	acier	12,3	M6	20	15	18,5	6	15
06666-206X20	acier	12,3	M6	20	15	18,5	6	20
06666-206X25	acier	12,3	M6	20	15	18,5	6	25
06666-305X10	acier	15,3	M5	25	18,7	22,9	7,3	10

Aperçu des articles

Référence	Matière	B	D	D1	D2	H	H1	L
06666-305X15	acier	15,3	M5	25	18,7	22,9	7,3	15
06666-305X20	acier	15,3	M5	25	18,7	22,9	7,3	20
06666-305X25	acier	15,3	M5	25	18,7	22,9	7,3	25
06666-306X10	acier	15,3	M6	25	18,7	22,9	7,3	10
06666-306X15	acier	15,3	M6	25	18,7	22,9	7,3	15
06666-306X20	acier	15,3	M6	25	18,7	22,9	7,3	20
06666-306X25	acier	15,3	M6	25	18,7	22,9	7,3	25
06666-308X15	acier	15,3	M8	25	18,7	22,9	7,3	15
06666-308X20	acier	15,3	M8	25	18,7	22,9	7,3	20
06666-308X25	acier	15,3	M8	25	18,7	22,9	7,3	25
06666-308X30	acier	15,3	M8	25	18,7	22,9	7,3	30
06666-1003X8	acier inoxydable	10	M3	16	12	15	5	8
06666-1003X10	acier inoxydable	10	M3	16	12	15	5	10
06666-1003X12	acier inoxydable	10	M3	16	12	15	5	12
06666-1003X15	acier inoxydable	10	M3	16	12	15	5	15
06666-1004X10	acier inoxydable	10	M4	16	12	15	5	10
06666-1004X15	acier inoxydable	10	M4	16	12	15	5	15
06666-1004X20	acier inoxydable	10	M4	16	12	15	5	20
06666-1005X10	acier inoxydable	10	M5	16	12	15	5	10
06666-1005X15	acier inoxydable	10	M5	16	12	15	5	15
06666-1005X20	acier inoxydable	10	M5	16	12	15	5	20
06666-2004X10	acier inoxydable	12,3	M4	20	15	18,5	6	10
06666-2004X15	acier inoxydable	12,3	M4	20	15	18,5	6	15
06666-2004X20	acier inoxydable	12,3	M4	20	15	18,5	6	20
06666-2005X10	acier inoxydable	12,3	M5	20	15	18,5	6	10
06666-2005X15	acier inoxydable	12,3	M5	20	15	18,5	6	15
06666-2005X20	acier inoxydable	12,3	M5	20	15	18,5	6	20
06666-2005X25	acier inoxydable	12,3	M5	20	15	18,5	6	25
06666-2006X10	acier inoxydable	12,3	M6	20	15	18,5	6	10
06666-2006X15	acier inoxydable	12,3	M6	20	15	18,5	6	15
06666-2006X20	acier inoxydable	12,3	M6	20	15	18,5	6	20
06666-2006X25	acier inoxydable	12,3	M6	20	15	18,5	6	25
06666-3005X10	acier inoxydable	15,3	M5	25	18,7	22,9	7,3	10
06666-3005X15	acier inoxydable	15,3	M5	25	18,7	22,9	7,3	15
06666-3005X20	acier inoxydable	15,3	M5	25	18,7	22,9	7,3	20
06666-3005X25	acier inoxydable	15,3	M5	25	18,7	22,9	7,3	25
06666-3006X10	acier inoxydable	15,3	M6	25	18,7	22,9	7,3	10
06666-3006X15	acier inoxydable	15,3	M6	25	18,7	22,9	7,3	15
06666-3006X20	acier inoxydable	15,3	M6	25	18,7	22,9	7,3	20
06666-3006X25	acier inoxydable	15,3	M6	25	18,7	22,9	7,3	25
06666-3008X15	acier inoxydable	15,3	M8	25	18,7	22,9	7,3	15
06666-3008X20	acier inoxydable	15,3	M8	25	18,7	22,9	7,3	20
06666-3008X25	acier inoxydable	15,3	M8	25	18,7	22,9	7,3	25
06666-3008X30	acier inoxydable	15,3	M8	25	18,7	22,9	7,3	30