



产品说明

材料：
钢制：
顶销硬化处理：
强度等级 5.8。

不锈钢：
顶销硬化处理。
螺纹套筒 1.4305。
顶销 1.4034。


顶销未经硬化处理：
螺纹套筒 1.4305。
顶销 1.4305。
黑灰色热塑性塑料蘑菇头把手。

规格：
钢制：
顶销经硬化、抛光和黑色氧化处理。

不锈钢：
顶销经硬化、抛光和黑色氧化处理。顶销未经硬化、抛光和黑色氧化处理。

提示：
分度销用于固定工件防止侧向位置移动。只有将顶销拔出后才能移动到新位置。

图纸



03089_C 钢制或不锈钢锁紧柱塞，带塑料蘑菇头把手、加长锁紧销和拔出锁槽



商品概述

订货号	类型	主体材料	定位销	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	行程 S	SW1	Fx30°	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N
03089-23105	C	钢制	经硬化处理	5	M10x1	21	49,5	17	10	15	8	13	1,3	5	16
03089-23206	C	钢制	经硬化处理	6	M12x1,5	25	57,7	20	11	17	9	14	1,8	6	18
03089-23308	C	钢制	经硬化处理	8	M16x1,5	33	76	26	14	23	12	19	2,3	15	45
03089-203105	C	不锈钢	经硬化处理	5	M10x1	21	49,5	17	10	15	8	13	1,3	5	16
03089-203206	C	不锈钢	经硬化处理	6	M12x1,5	25	57,7	20	11	17	9	14	1,8	6	18
03089-203308	C	不锈钢	经硬化处理	8	M16x1,5	33	76	26	14	23	12	19	2,3	15	45
03089-213105	C	不锈钢	未硬化处理	5	M10x1	21	49,5	17	10	15	8	13	1,3	5	16
03089-213206	C	不锈钢	未硬化处理	6	M12x1,5	25	57,7	20	11	17	9	14	1,8	6	18
03089-213308	C	不锈钢	未硬化处理	8	M16x1,5	33	76	26	14	23	12	19	2,3	15	45