



产品说明

材料：

把手，不锈钢 1.4308。

压力垫圈材质为塑料 PA 66 GF 35-X，玻璃纤维增强。

轴销、垫圈和不锈钢螺柱 1.4305。

规格：

把手经电解或抛光处理。

压力垫圈为黑色。

轴螺栓、垫圈和螺柱为亮色。

提示：


这种可调式偏心把手用于夹紧手柄相对夹紧轴只有一个固定位置的场合（回转支承）。手柄的具体位置可用螺栓刀通过螺杆上细牙来调整。

塑料具有如下特性：在承受负载的情况下会发生蠕变（阻滞）。

图纸提示：

1) 销钉，用于对 锁紧手柄进行精调

图纸



商品概述

订货号	主体表面	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	行程 S	夹紧力 F kN	把手施力 FH N
04233-9512003X10	经电解抛光处理	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	10	1	1,5	90
04233-9512003X15	经电解抛光处理	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	15	1	1,5	90
04233-9512003X30	经电解抛光处理	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	30	1	1,5	90
04233-9512004X10	经电解抛光处理	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	10	1	1,5	90

04233 不锈钢可调凸轮手柄，带外螺纹，塑料金属压力垫圈和钢制或不锈钢螺柱



商品概述

订货号	主体表面	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	行程 S	夹紧力 F kN	把手施力 FH N
04233-9512004X15	经电解抛光处理	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	15	1	1,5	90
04233-9512004X30	经电解抛光处理	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	30	1	1,5	90
04233-0512004X15	经电解抛光处理	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	15	1	2,5	100
04233-0512004X20	经电解抛光处理	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	20	1	2,5	100
04233-0512004X30	经电解抛光处理	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	30	1	2,5	100
04233-0512005X20	经电解抛光处理	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	20	1	2,5	100
04233-0512005X30	经电解抛光处理	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	30	1	2,5	100
04233-0512005X40	经电解抛光处理	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	40	1	2,5	100
04233-0512005X50	经电解抛光处理	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	50	1	2,5	100
04233-1512005X20	经电解抛光处理	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	20	1,2	4	120
04233-1512005X30	经电解抛光处理	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	30	1,2	4	120
04233-1512005X40	经电解抛光处理	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	40	1,2	4	120
04233-1512005X50	经电解抛光处理	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	50	1,2	4	120
04233-1512006X20	经电解抛光处理	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	20	1,2	4	120
04233-1512006X30	经电解抛光处理	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	30	1,2	4	120
04233-1512006X40	经电解抛光处理	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	40	1,2	4	120
04233-1512006X50	经电解抛光处理	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	50	1,2	4	120
04233-2512008X25	经电解抛光处理	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	25	1,5	8	350
04233-2512008X30	经电解抛光处理	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	30	1,5	8	350
04233-2512008X40	经电解抛光处理	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	40	1,5	8	350
04233-2512008X50	经电解抛光处理	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	50	1,5	8	350
04233-2512010X25	经电解抛光处理	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	25	1,5	8	350
04233-2512010X30	经电解抛光处理	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	30	1,5	8	350
04233-2512010X40	经电解抛光处理	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	40	1,5	8	350
04233-2512010X50	经电解抛光处理	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	50	1,5	8	350
04233-9512303X10	喷丸	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	10	1	1,5	90
04233-9512303X15	喷丸	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	15	1	1,5	90
04233-9512303X30	喷丸	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	30	1	1,5	90
04233-9512304X10	喷丸	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	10	1	1,5	90
04233-9512304X15	喷丸	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	15	1	1,5	90
04233-9512304X30	喷丸	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	30	1	1,5	90
04233-0512304X15	喷丸	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	15	1	2,5	100
04233-0512304X20	喷丸	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	20	1	2,5	100
04233-0512304X30	喷丸	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	30	1	2,5	100
04233-0512305X20	喷丸	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	20	1	2,5	100
04233-0512305X30	喷丸	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	30	1	2,5	100
04233-0512305X40	喷丸	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	40	1	2,5	100
04233-0512305X50	喷丸	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	50	1	2,5	100
04233-1512305X20	喷丸	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	20	1,2	4	120
04233-1512305X30	喷丸	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	30	1,2	4	120
04233-1512305X40	喷丸	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	40	1,2	4	120
04233-1512305X50	喷丸	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	50	1,2	4	120
04233-1512306X20	喷丸	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	20	1,2	4	120
04233-1512306X30	喷丸	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	30	1,2	4	120
04233-1512306X40	喷丸	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	40	1,2	4	120
04233-1512306X50	喷丸	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	50	1,2	4	120
04233-2512308X25	喷丸	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	25	1,5	8	350
04233-2512308X30	喷丸	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	30	1,5	8	350
04233-2512308X40	喷丸	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	40	1,5	8	350
04233-2512308X50	喷丸	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	50	1,5	8	350
04233-2512310X25	喷丸	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	25	1,5	8	350
04233-2512310X30	喷丸	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	30	1,5	8	350
04233-2512310X40	喷丸	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	40	1,5	8	350
04233-2512310X50	喷丸	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	50	1,5	8	350

