


商品描述/产品说明



产品说明

材料：
渗碳钢。


规格：
经硬化和打磨处理 (HRC 60 ±2)。

提示：
为接合而设计的定位销，简化了接合过程。接合硬化的固定衬套 02026，它们可以实现精确匹配、低磨损和快速的工件更换。

规格 D1 = 5 和 D1 = 6 没有内螺纹。

图纸提示：
B 型: 定位销 圆柱形
C 型: 定位销 平头

图纸



商品概述

订货号	类型	类型 1	B	D1	D2	G	H	H1	H2	R	T
02025-205	B	短型	-	5	3	-	8	3	5	1,50	-
02025-206	B	短型	-	6	4	-	10	4	6	1,80	-
02025-208	B	短型	-	8	6	M2,5	11,4	6	7,4	2,5	5
02025-210	B	短型	-	10	7	M2,5	13,7	7	9,7	3	5
02025-212	B	短型	-	12	8	M3	16	8	12	3,5	6
02025-216	B	短型	-	16	12	M4	20	12	15	5	8
02025-220	B	短型	-	20	14	M5	25,5	14	19,5	6	10
02025-305	B	加长型	-	5	3	-	10	3	5	1,50	-
02025-306	B	加长型	-	6	4	-	12	4	6	1,80	-
02025-308	B	加长型	-	8	6	M2,5	17,4	6	7,4	2,5	5
02025-310	B	加长型	-	10	7	M2,5	21,7	7	9,7	3	5
02025-312	B	加长型	-	12	8	M3	24	8	12	3,5	6
02025-316	B	加长型	-	16	12	M4	29	12	15	5	8
02025-320	B	加长型	-	20	14	M5	35,5	14	19,5	6	10
02025-405	C	短型	-	5	3	-	8	3	5	1,50	-
02025-406	C	短型	-	6	4	-	10	4	6	1,80	-
02025-408	C	短型	2,5	8	6	M2,5	11,4	6	7,4	2,5	5
02025-410	C	短型	3,0	10	7	M2,5	13,7	7	9,7	3	5
02025-412	C	短型	3,5	12	8	M3	16	8	12	3,5	6
02025-416	C	短型	5	16	12	M4	20	12	15	5	8
02025-420	C	短型	6	20	14	M5	25,5	14	19,5	6	10
02025-505	C	加长型	-	5	3	-	10	3	5	1,50	-
02025-506	C	加长型	-	6	4	-	12	4	6	1,80	-
02025-508	C	加长型	2,5	8	6	M2,5	17,4	6	7,4	2,5	5
02025-510	C	加长型	3,0	10	7	M2,5	21,7	7	9,7	3	5
02025-512	C	加长型	3,5	12	8	M3	24	8	12	3,5	6
02025-516	C	加长型	5	16	12	M4	29	12	15	5	8
02025-520	C	加长型	6	20	14	M5	35,5	14	19,5	6	10

商品概述
